




MERITOR® BREMSBELÄGE



Erhältlich in folgenden Sprachen unter meritorpartsexpress.com

Sprache		Katalogtitel
	English	Meritor Brake Pads
	Français	Meritor Plaquettes de Frein
	Deutsch	Meritor Bremsbeläge
	Italiano	Pastiglie dei Freni Meritor
	Nederlands	Meritor-Remblokken
	Español	Pastillas de Freno Meritor
	Polski	Klocki Hamulcowe Meritor
	Русский	Тормозные Колодки Meritor

EINFÜHRUNG



Als Teil unseres kontinuierlichen Bestrebens, Bremslösungen für Fahrzeuge aller Altersklassen und Betriebszyklen anzubieten, freut sich Cummins, einige wichtige Aktualisierungen seines Nutzfahrzeug-Luftscheibenbremsbelag-Programms bekannt zu geben.

Als Reaktion auf das Kundenfeedback und nach einer umfassenden Überprüfung des Sortiments wurde das Cummins-Bremsbelag-Portfolio entsprechend den Marktbedürfnissen rationalisiert und in Meritor Genuine, Premium und Allfit unterteilt.

Das neu ausgerichtete Angebot bietet den Kunden eine klare Auswahl von Original-Erstausstattungsprodukten bis hin zu Qualitätsprodukten für den Nachrüstungsmarkt:



GENUINE

Die Genuine-Bremsbeläge wurden in Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern für spezifische Bremssysteme von Meritor entwickelt und entsprechen exakt den Teilen, die in der Erstausrüstung verbaut werden.



PREMIUM

Unser Premium-Bremsbelag-Sortiment bietet eine Auswahl an Teilen, die dem Qualitätsniveau der Erstausrüstung entsprechen. Das Premium-Sortiment wurde unter Verwendung hochwertiger Teile und hochspezifischer Reibmaterialien entworfen und entwickelt und ist auf Anwendungen sowie Marktanforderungen zugeschnitten.



ALLFIT


Das Allfit-Bremsbelag-Sortiment bietet eine qualitativ hochwertige Nachrüstlösung zu einem erschwinglichen Preis.

Die Genuine-Bremsbeläge wurden in Zusammenarbeit mit OE-Herstellern für spezielle Meritor-Bremssysteme entwickelt und entsprechen genau den Spezifikationen und Standards des Fahrzeugherstellers. Und da genau die gleichen Bremsbeläge wie in der Erstausrüstung verbaut werden, können Sie sicher sein, dass Sie gleichwertige, vollständig kompatible Teile austauschen.

Die Genuine-Bremsbeläge werden mit OE homologiertem Reibmaterial in Übereinstimmung mit der EEC Regulation 13 Bremsnorm hergestellt, um optimale Sicherheit, Leistung, Verschleiß, Service und Produktlebensdauer zu gewährleisten.

MERITOR® PREMIUM


Die „MAX“ Premium-Performance-Bremsbeläge wurden sowohl für Meritor- als auch für All Makes-Bremsen entwickelt. Sie sind nachweislich die besten ihrer Klasse in Bezug auf den Reibungsverschleiß bei anspruchsvollen Anwendungen, bei schweren Nutzfahrzeugen, Reisebussen und Anhängern und vor allem bei Stadtbussen für ihre hohe Leistung.



Optimiert für:

- **Leistungsfähigkeit** – Basierend auf den Eigenschaften des führenden OE-Materials in Bezug auf Reibung und Stabilität über einen breiten Temperaturbereich.
- **Verschleiß** – Der beste Reibungsverschleiß seiner Klasse für schwierige und anspruchsvolle Anwendungen, aber nicht auf Kosten der Rotoren.
- **Weiterentwicklung** – Maschenschnittstelle für hohe Scherfestigkeit und thermische Zwischenschicht.

Die „SK“-Bremsbeläge von Meritor bieten eine OE-gleichwertige Lösung für Meritor-Bremsen. Sie werden komplett mit OE-Zubehörsätzen geliefert und sind aus Hochleistungsreibungsmaterial hergestellt, das auf die Fahrzeuganwendung zugeschnitten ist und eine hervorragende Lebensdauer gewährleistet.



SUCHEN SIE DEN BREMSBELAG MIT DEM STIER!

Optimiert für:

- Meritor Bremsen. Entwickelt für herausragende Bremsleistung (Drehmoment), insbesondere unter Hochtemperatur-Bremsbedingungen von bis zu 500 °C bei Meritor-Bremsanwendungen.
- Hohe Fading-Beständigkeit selbst bei maximalem Bremsdruck in Kombination mit hohen Temperaturen.
- Erhöhtes Reibungsniveau, vergleichbar mit OE-Material, ohne Kompromisse bei der Rotorabnutzung.

OE-ZUBEHÖR



Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für nachhaltige Lösungen hat Meritor eine Reihe von PPR-Bremsbelägen (Positive Pad Retraction / Positive Bremsbelag-Rückstellung) auf den Markt gebracht.

Die patentierte PPR-Technologie von Meritor kann dazu beitragen, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Langlebigkeit von Bremsbelägen und Bremssscheiben zu erhöhen.

Das PPR-System, das auch als Nachrüstlösung angeboten werden kann, trägt dazu bei, den steigenden Transportkosten entgegenzuwirken und gleichzeitig die Umwelt durch eine Reduzierung der CO₂-Emissionen zu entlasten.



Die wichtigsten Vorteile von PPR:

- Erhöht die Langlebigkeit von Bremsbelägen und Bremssscheiben
- Verbessert die Kraftstoffeffizienz
- Widerstandsreduzierung
- Patentierte Technologie
- Reduziert die Umweltauswirkungen

PPR Bremsleistung

Es wurden Leistungsprüfstandtests mit und ohne PPR-Technologie von Meritor durchgeführt.


Die Bremsen wurden in einem stationären Fahrzeugbetrieb ohne PPR-Technologie getestet.

Anschließend wurden die gleichen Bremsen mit PPR-Technologie getestet.

Mit der PPR-Technologie wurde eine signifikante Verringerung des Widerstands festgestellt - im Durchschnitt 71 % weniger Widerstand über die gesamte Testreihe.

Die Verringerung des Widerstands bewirkt einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer der Bremsbeläge und Bremssscheiben.


Quelldaten: Prüfverfahren TP240. Prüfungen: 400147737-1, 400147737-2, 400150653-1, 400150653-2



Die Allfit-Bremsbeläge von Meritor werden nach strengen Standards hergestellt, wobei Qualitätskomponenten und Qualitätsreibmaterial verwendet werden. Sie unterliegen umfangreichen Verschleiß- und Leistungstests für normale Bremszyklen bei Lkw-, Anhänger-, Bus- und Reisebusanwendungen.

Leistungsmerkmale und Vorteile:

- Fest markierte oder gestanzte Teile: Zur Erleichterung der Produktidentifikation durch deutlich lesbare Teilenummern und R90-Zertifizierung, auch nach längerer Betriebsdauer.
- Rückenplatte aus hochwertigem Gusseisen oder gestanztem Präzisionsstahl mit Zapfenlöchern für die mechanische Befestigung des Reibmaterials.
- Ein speziell entwickelter Oberflächenbelag auf den Bremsbelägen, sorgt für eine optimale Anfangsbremsleistung, beschleunigt das Einbremsen und hilft gleichzeitig, die Bremsscheibenoberfläche zu reinigen.
- Einzigartige „geformte“ Unterschicht zur Verringerung der Wärmeübertragung auf die Rückenplatte und zur Verbesserung der Scherfestigkeit bei Hitze und Kälte.
- Reibungsmaterial, das die Leistungsanforderungen von ECER90 erfüllt und übertrifft.




Wie von einem führenden Bremsexperten zu erwarten, führt Meritor regelmäßig zusätzliche Tests mit den folgenden Prüfparametern durch:

Heißschocktest: Neben dem R90-Test bei Umgebungstemperatur führt Meritor auch Heißschocktests mit auf 300 °C erhitzten Belägen durch. Tests haben gezeigt, dass die Scherfestigkeit den R90-Mindestwert von 250 N/cm² des Reibmaterials übersteigt.

Dynamometer-Tests: An Mustern von Produktionsteilen wird eine ganze Reihe von Leistungstests bei unterschiedlichen Drücken, Geschwindigkeiten und Temperaturen durchgeführt, um die gleichbleibend hohe Qualität der Teile zu gewährleisten.

Trägheitsdynamometer-Verschleißprüfung: Meritor führt Verschleißtests auf Schwungmassenprüfständen in vollem Umfang durch, einschließlich charakteristischer Leistungsprüfungen zwischen den einzelnen Verschleißabschnitten gemäß ISO 26865.

Das Diagramm skizziert die Verschleißcharakteristiken der Allfit-Beläge im Vergleich zu OE, OES und einer generischen Aftermarket-Passform für Funktionsteile:



INHALT



1.	KATALOG-BENUTZERHANDBUCH	6
2.	GLOSSAR	8
3.	ANWENDUNGEN	11
4.	EINKAUFSFÜHRER	71
5.	QUERVERWEISE	93

1



2



3



4



5





Verwendung dieses Katalogs

Dieser Katalog soll es Ihnen so einfach wie möglich machen, die richtigen Produkte für Ihre Fahrzeuge und Anwendungen zu finden. Die zuverlässigste Methode zur Identifizierung ist die Verwendung des Querverweisabschnitts (Abschnitt 5). Es ist jedoch immer ratsam, die physischen Merkmale Ihres Bremsbelags mit dem Einkaufsführer (Abschnitt 4) abzugleichen. Alle Anwendungsangaben dienen nur als Richtwerte, da die Hersteller von Fahrzeugen und Anhängern die Ausstattung der Bremsbeläge ohne vorherige Ankündigung ändern können.

ANWENDUNGEN – ABSCHNITT 3

Fahrzeughersteller, Typ und Modell	Bremssattel- Anwendungen	Herstellungs- Datum	Einbaulage	Meritor- Referenz
				GENUINE PREMIUM ALLFIT
Volvo				
FM Series III	Meritor ELSA 225-3	01/20 >>		MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K
	Meritor ELSA 195	01/20 >>		MDP3174K / MDP3174KWI MDP5093SK MDP3169K

EINKAUFSFÜHRER – ABSCHNITT 4

Genuine-Bremsbeläge

Premium-Bremsbeläge

Allfit-Bremsbeläge



Meritor-Referenz

Fahrzeughersteller
+ = Siehe Anwendungen für
weitere Informationen

WVA-Referenz

MDP5000

Berkhof
Caetano
Dennis
Van Hool
Volvo
+



Bremsbelag-Breite

Bremsbelag-Höhe

Bremsbelag-Dicke

Bremssattel-
Anwendungen



Meritor
Elsa 225-1

Optionaler Einbausatz
und PWI

WVA
29173

INHALT DES KITS:



KIT MBA108

PWVI MBA019

PWVI: Enthalten / Vorbereitet für / Keine



QUERVERWEIS – ABSCHNITT 5

Fahrzeughersteller

		
Volvo		
20526568	MAX174K	
20526568	MAX174KWI	
20526568	MDP3174KWI	
20526568	MDP3174K	
20526568	MDP5104	
20526568	MDP5104PPRK	
20526568	MDP5104SK	
20526569	MDP5102	
20526570	MDP5093SK	
20535922	MDP5099	
20560412	MAX174K	
20560412	MAX174KWI	
20560412	MDP3174KWI	
20560412	MDP3174K	
20560412	MDP5104	
20560412	MDP5104PPRK	
20560412	MDP5104SK	
20560414	MDP5106	

Hersteller-Referenz

		
20560414	MDP5106PPRK	
20560414	MDP5106SK	
20560415	MDP5093SK	
20568711	MAX174K	
20568711	MAX174KWI	
20568711	MDP3174KWI	
20568711	MDP3174K	
20568711	MDP5104	
20568711	MDP5104PPRK	
20568711	MDP5104SK	
20568712	MDP5106	
20568712	MDP5106PPRK	
20568712	MDP5106SK	
20568713	MDP3169K	
20568713	MDP5093	
20568713	MDP5093SK	
20568714	MAX174K	
20568714	MAX174KWI	
20568714	MDP3174KWI	

Meritor-Referenz

		
20568714	MDP3174K	
20568715	MDP5106	
20568715	MDP5106PPRK	
20568715	MDP5106SK	
20765963	MDP5093SK	
20765963 5	MDP5093	
20768092	MAX125K	
20768092	MDP3125K	
20768092	MDP5057	
20768101	MDP5072	
20768115	MDP5053	
20918891	MAX125K	
20918891	MDP3125K	
20918891	MDP5057	
20931343	MAX125K	
20931343	MDP3125K	
20931343	MDP5057	
20931343	MAX125K	
20931343	MDP3125K	

		
20932682	MAX125K	
20932682	MDP3125K	
20932682	MDP5057	
20976509	MAX131K	
20976509	MDP3131K	
20976509	MDP5099	
21024701	MAX174K	
21024701	MAX174KWI	
21024701	MDP3174KWI	
21024701	MDP3174K	
21024701	MDP5119PPRK	
21024701	MDP5119SK	
21024702	MAX174K	
21024702	MAX174KWI	
21024702	MDP3174KWI	
21024702	MDP3174K	
21024702	MDP5119PPRK	
21024702	MDP5119SK	
21088907	MAX125K	

1



2



3




4




5



GLOSSAR

	Beschreibung
	Bus
	Anhänger
	Lkw
	Müllfahrzeug
	Feuerwehrfahrzeug
	Van
	Vorderseite
	Hinterseite
	Vorderseite / Hinterseite
	Fahrzeughersteller, Typ und Modell
	Fahrzeughersteller
	Herstellungs-Datum
	Bremssattel-Anwendungen
GENUINE	Genuine-Bauteil
PREMIUM	Premium-Bauteil
ALLFIT	Allfit-Bauteil
	Schraube
	Kabelmuffe
	Kappe
	Klammer
	Splint



	Beschreibung
	Staubabdeckung
	Schmierfett
	Heizplatten-Kit
	O-Ring
	Bremsbelag-Haltebleche
	Bremsbelag-Band
	Stift
	Stopfen
	Punkt-Keilwellenantrieb
	PPR-Feder
	PWWI-Halterung
	Niete
	Gummikappe
	Feder
	Obere Feder
	U-Stab
	U-Feder
	Unterlegscheibe
 ► 7.1	Die Herstellernummern dienen nur als Referenz
 ► 7.2	Die Bilder des Kits dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts dar

1



2



3



4



5





1



2




3



4



5





1



2




3



4



5





1



2



3



4



5



Agrale	13	Liaz	30
Alexander Bus	13	M.C.I. (New Flyer Industries)	30
Autosan	13	MAN	30
Ayats	13	MAN PSV's	36
B.C.I. (Bus & Coach International)	13	MCV	40
Berkhof	14	MCW	40
Beulas	14	Menarini	40
BMC	14	Mercedes	41
Bova	14	Mercedes Axles	44
BPW Axles	14	Mercedes PSV (Inc Evobus)	44
BYD (includes BYD ADL)	15	Meritor (Inc Lucas, Rockwell, ROR)	46
Caetano	15	Moseley	47
Cobus	16	Neoplan (Inc Auwärter)	47
Corona	16	Nicolas Trailers	48
Daewoo Trucks (Avia)	17	Nissan (Inc Motor Iberica)	48
DAF PSV's (Inc Leyland Daf)	17	Nogebus	48
DAF Trucks (Inc Leyland Daf)	17	Optare	49
Den Oudsten	18	Plaxton	49
Dennis	19	Prevost	50
Dennis PSV's	19	Raba	50
Discos	20	Renault Trucks	50
Enterprise Bus	20	Renault Trucks PSV	55
ERF	20	SAF / Sauer	56
Esker	21	Scania	57
Foden	21	Scania PSV (Inc Irizar)	57
Fontenax	22	Schmitz (CargoBull)	58
Foton	22	Seddon Atkinson	58
Freightliner	22	Setra (Inc Kässbohrer)	58
Fruehauf (Inc Crane Fruehauf, GT Trailers)	22	Sinotruk (CNHTC)	60
Goldhofer	22	Sitcar	60
Granning Lynx	22	Solaris Bus	60
Haldex	23	SOR	60
Hendrickson	23	Temsa	61
Heuliez	23	Timoney	61
Higer	23	Trenkamp & Gehle (Inc Gigant, SAE, SMB, Dupillier)	61
Ikarus	23	TVM	61
Ingersoll	23	UD Truck & Bus (Inc Nissan Diesel)	61
Iveco (Inc Iveco Ford)	23	Valx	62
Iveco PSV (Inc Irisbus, Karosa, Recreo)	27	Van Hool	62
Jelcz	29	VDL (Inc Bova, Jonckheere)	64
JMC	29	Volvo	64
Jost	29	Volvo PSV	66
Karsan	29	Wrightbus	67
King Long (Golden Dragon, Golden Journey)	29	York Trailers (Hendrickson)	68
Kögel / Trax	29	Yutong	68
Krone	29	ZF	68
LCV	30	Zhongtong	68
Leciñena	30		



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
Agrale							
							
12 Series Bus	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
15 Series Bus	Knorr SB7 / SN7	01/09 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
17 Series Bus	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Alexander Bus							
							
ALX 100 – 8.1 --> 8.5m	Meritor B Frame (2x60)	01/96 >> 12/99		MDP5040		MDP3835K	
ALX 400 – 10.5m	Meritor D LISA	01/97 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor ELSA 2	01/97 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
DB 250 Mk II – 10.5m	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Ultra Low Floor Bus – 22.5" wheels	Meritor D LISA	01/99 >> 12/02			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
Autosan							
							
Eagle – 17.5" wheels	Wabco Pan 17	01/06 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Ayats							
							
Atlantis – MAN axle	Meritor D3	01/01 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/01 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/01 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Atlantis – Scania axle	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Bravo – MAN axle	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Bravo – Scania axle	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Platinum – MAN axle	Meritor D3	01/00 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/00 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/00 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Platinum – Scania axle	Knorr SB7 / SN7	01/00 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
B.C.I. (Bus & Coach International)							
							
Falcon 45	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	

 - Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



							
							
Berkhof							
							
Ambassador – ALE 106-205 --> ALE120-205	Knorr SB7 / SN7	07/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Axial – 100 DD	Knorr SB7 / SN7	01/97 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Axial – 50	Meritor D LISA	01/97 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D2	10/91 >> 01/97				MDP3043K	
Excellence – 3000HD	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Beulas							
							
PSV's – Midi Star	B Frame (2x60)	01/00 >>				MDP3122	
PSV's – Stelar	Knorr SB5 / SN5	01/07 >>			MAX148K	MDP3148K	
BMC							
							
518	Wabco Pan 17	01/97 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Condor	Knorr SB7 / SN7	01/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Hawk	Wabco Pan 17	01/97 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Karisma 15T Bus	Knorr SB6 / SN6	01/06 >>			MAX095K	MDP3095K	
Probus 11T Bus	Wabco Pan 17	01/97 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Probus 15T Bus	Knorr SB6 / SN6	01/03 >>			MAX095K	MDP3095K	
School Bus – 1100 FE	Wabco Pan 17	01/03 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Bova							
							
ZF Axle	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
BPW Axles							
							
Eco Plus	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K	
	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB6 / SN6	06/03 >>			MAX165K	MDP3165K	
SB3308	Knorr SB5 / SN5	01/98 >>			MAX148K	MDP3148K	
SB3745	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K	
	Knorr SB6 / SN6	06/03 >>			MAX165K	MDP3165K	
SB4309	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SK7	06/03 >>			MAX171K	MDP3171K	

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...BPW Axles							
							
SB4345	Knorr SB7 / SN7				MAX167K	MDP3167K	
	Knorr SB7 / SN7	06/03 >>			MAX167K	MDP3167K	
SH Series – TSB4312	BPW TSB 4312	01/10 >>				MDP3267K	
SH Series – TSB4309	BPW TSB 4309	09/13 >>				MDP3228K	
SK7 9T axles	Knorr SK7	06/03 >>			MAX171K	MDP3171K / MDP3158K	
SKH, SKM	Knorr SB6 / SN6				MAX095K	MDP3095K	
	Knorr SB6 / SN6	04/03 >>			MAX095K / MAX165K	MDP3095K / MDP3165K	
SKM Series – TSB4312	BPW TSB 4312	01/10 >>				MDP3267K	
SM Series – TSB4309	BPW TSB 4309	09/13 >>				MDP3228K	
TSB – TSB3709	BPW TSB 3709	01/08 >>				MDP3227K	
BYD (includes BYD ADL)							
							
C6, C7, C8, C9 – HP204 --> HP490	Knorr SB7 / SN7	01/15 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
eBus	Knorr SB7 / SN7	01/19 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
eCoach	Knorr SB7 / SN7	01/19 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Enviro – 200EV, 400EV	Knorr SB7 / SN7	01/18 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
K7, K8, K9, K10,K11 – Including U, UB, UE, R models	Knorr SB7 / SN7	01/17 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Caetano							
							
City Gold	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK		
CL 200	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK		
Cobus 3000	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK		
Compass	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK		
Cutlass	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK		
Cutlass – with Dennis chassis	Meritor D LISA	01/97 >>		MDP5061	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D2	10/91 >> 01/97				MDP3043K	

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



								
						GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Caetano								
								
Enigma – 12m MAN chassis	Meritor D3	01/01 >>			MAX030K	MDP3030K		
	Meritor ELSA 2	01/01 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K		
	Meritor ELSA 1 / D3	01/01 >>			MDP5065SK			
	Meritor D DUCO	01/00 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K		
Enigma – 12m Volvo chassis	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
Enigma – with Dennis chassis	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP		
	Meritor D2	01/91 >>				MDP3043K		
	Meritor D3	10/91 >>			MAX030K	MDP3030K		
	Meritor ELSA 2	10/91 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K		
	Meritor ELSA 1 / D3	10/91 >>			MDP5065SK			
Levante	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K		
	Meritor ELSA 225-3	08/14 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK			
Nimbus	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K		
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK			
Porto – 12m Volvo chassis	Meritor D DUCO	01/00 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K		
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
Porto – with Dennis chassis	Meritor D2	10/91 >> 01/97				MDP3043K		
Slimbus	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K		
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK			
Winner	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K		
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK			
Cobus								
								
3000 – 17.5" wheels	Knorr SB5 / SN5	10/04 >>			MAX148K	MDP3148K		
Corona								
								
Majestik – 160, XL 160 --> 250	Meritor ELSA 225-3	03/10 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
Prestige – XL 160 --> 250	Meritor ELSA 225-3	03/10 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
Skypak – 740	Meritor ELSA 225-3	03/11 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
Skypak – XL 160 --> 250	Meritor ELSA 225-3	03/11 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		
XL – 160 --> 250	Meritor ELSA 225-3	03/11 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI		

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
							
Daewoo Trucks (Avia)							
							
A60	Wabco 456 F	01/97 >>				MDP3017 / MDP3024	
A75	Wabco 456 F	01/97 >>				MDP3017 / MDP3024	
A80	Wabco 456 F	01/97 >>				MDP3017 / MDP3024	
D100	Wabco 456 F	10/00 >>				MDP3017 / MDP3024	
D120	Wabco 456 F	10/00 >>				MDP3017 / MDP3024	
D60	Wabco 456 F	10/00 >>				MDP3017 / MDP3024	
D75	Wabco 456 F	10/00 >>				MDP3017 / MDP3024	
D80	Wabco 456 F	10/00 >>				MDP3017 / MDP3024	
D90	Wabco 456 F	10/00 >>				MDP3017 / MDP3024	
DAF PSV's (Inc Leyland DAF)							
							
MB, MBG Series – 200, 201, 220, 230	Knorr K85	01/87 >>				MDP3747	
MB, SB, TB 2000 Series – 2100, 2200	Knorr SB7 / SN7	01/74 >> 01/89			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
SB 120, SB180, SB 200, SBG 200 Series	Knorr SB6 / SN6	01/99 >>			MAX095K	MDP3095K	
SB 200, SBG 200 Series – 200, 201, 220, 230	Knorr K85	01/87 >>				MDP3747	
SB 2000 Series – 2300 / 2305	Knorr K85	01/87 >>				MDP3747	
	Knorr SB7 / SN7	01/89 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
SB, SBK, SBR 3000 Series	Knorr K85	01/87 >>				MDP3747	
	Knorr SB7 / SN7	01/87 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
SB, SBR – 3000, 4000 Series	Knorr SB7 / SN7	01/97 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Swift	Wabco 456 F	01/87 >> 01/91				MDP3017 / MDP3024	
DAF Trucks (Inc Leyland DAF)							
							
45 Series	Wabco 456 F	01/91 >> 01/01				MDP3017 / MDP3024	
50 Series	Wabco 1600 V-G	01/93 >> 03/96				MDP3077	
55 Series	Wabco 1600 V-G	01/93 >> 03/96				MDP3077	
	Wabco 1600 V-G	01/95 >> 01/02				MDP3077	
65 CF Series – 180 --> 290	Knorr SB7 / SN7	01/98 >> 12/00			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
75 CF Series – 250, 310, 360	Knorr SB7 / SN7	01/98 >> 12/00			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
85 CF Series – 340, 380, 430	Knorr SB7 / SN7	01/98 >> 12/00			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
95 CF Series – 340 --> 510	Knorr SB7 / SN7	01/97 >> 01/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
CF 65 Series – 180 --> 300	Knorr SB7 / SN7	01/01 >> 05/13		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



																		
										GENUINE			PREMIUM			ALLFIT		
...DAF Trucks (Inc Leyland DAF)																		
																		
CF 75 Series – 250 --> 360				Knorr SB7 / SN7		01/01 >> 05/13				MDP9000			MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
CF 85 Series – 340 --> 510				Knorr SB7 / SN7		01/01 >> 05/13				MDP9000			MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
CF Series – 230 --> 530				Knorr SB7 / SN7		05/13 >>							MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
CF Series – FT Electric, FT Hybrid				Knorr SB7 / SN7		01/19 >>							MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
F Series – FA 1000, FA 1005, FA 1100				Wabco 456 F		12/86 >> 01/93										MDP3017 / MDP3024		
F Series – FA 600, FA 800, FA 900				Wabco 456 F		12/86 >> 01/93										MDP3017 / MDP3024		
FA45				Wabco 1600 V-G		01/96 >> 01/01										MDP3077		
LF 45 Series – FA 45.130 --> FA 45.250				Wabco Pan 17		01/01 >> 01/14							MAX088K			MDP3088 / MDP3088K		
				Wabco Pan 17		01/14 >>							MAX088K			MDP3088 / MDP3088K		
LF 55 Series – FA 55.160 --> FA 55.300				Knorr SB7 / SN7		01/01 >>				MDP9000			MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
				Wabco Pan 19-1		01/01 >>							MAX126K			MDP3126 / MDP3126K		
				Wabco Pan 19-2		01/01 >>										MDP3141		
LF 55 Series – FA, FAN 55.180 --> FA 55.300				Knorr SB7 / SN7		01/01 >>							MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
LF Series – FA, FT 150 --> 320				Wabco Pan 19-1		05/13 >>							MAX126K			MDP3126 / MDP3126K		
Roadrunner Series – 6.10, 6.12, 6.13, 6.15				Wabco 456 F		01/86 >> 12/91										MDP3017 / MDP3024		
Roadrunner Series – 8.10, 8.12, 8.13, 8.15				Wabco 456 F		01/86 >> 12/91										MDP3017 / MDP3024		
Roadrunner Series – 10.12, 10.13, 10.15				Wabco 456 F		01/86 >> 12/91										MDP3017 / MDP3024		
XF 95 Series – 380 --> 560				Knorr SB7 / SN7		01/02 >>				MDP9000			MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
XF 105 Series – 408 --> 560				Knorr SB7 / SN7		01/02 >>				MDP9000			MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
XF Series – FT 480				Knorr SB7 / SN7		01/20 >>							MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
XF Series (XG Series) – 410 --> 530				Knorr SB7 / SN7		10/12 >>							MAX087K			MDP3087K / MDP3087KP		
Den Oudsten																		
																		
PSV's Alliance City Bus – B91				Meritor D3		01/99 >> 12/02							MAX030K			MDP3030K		
				Meritor DX 225		01/99 >> 12/02							MDP5083SK					
				Meritor ELSA 1 / D3		01/99 >> 12/02							MDP5065SK					
				Meritor ELSA 2		01/99 >> 12/02							MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K			MDP3131K		
PSV's Alliance City Bus – B93				Meritor D3		01/99 >> 12/02							MAX030K			MDP3030K		
				Meritor DX 225		01/99 >> 12/02							MDP5083SK					
				Meritor ELSA 1 / D3		01/99 >> 12/02							MDP5065SK					
				Meritor ELSA 2		01/99 >> 12/02							MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K			MDP3131K		

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Den Oudsten							
							
PSV's Alliance City Bus – B95	Meritor D3	01/99 >> 12/02			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor DX 225	01/99 >> 12/02			MDP5083SK		
	Meritor ELSA 1 / D3	01/99 >> 12/02			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/99 >> 12/02			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
PSV's Alliance City Bus – B96	Meritor D3	01/99 >> 12/02			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor DX 225	01/99 >> 12/02			MDP5083SK		
	Meritor ELSA 1 / D3	01/99 >> 12/02			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/99 >> 12/02			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
PSV's Almere City Bus – 22.5" wheels	Meritor DX 225	01/99 >>			MDP5083SK		
Dennis							
							
Fire Engines – Dagger	Knorr SB5 / SN5	01/00 >>			MAX148K	MDP3148K	
Fire Engines – Rapier	Bendix SEE 2X67	01/91 >>				MDP3013	
Fire Engines – Sabre	Meritor D LISA	01/95 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
							
Refuse Vehicles – Eagle	Meritor D LISA	01/94 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
Refuse Vehicles – Elite 2	Meritor D LISA	01/08 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D LISA	05/00 >> 01/08		MDP5071	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
Refuse Vehicles – Phoenix II	Meritor D LISA	01/00 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
Dennis PSV's							
							
Arrow	Meritor D LISA	01/95 >>		MDP5061	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
Dart MkII – 19.5" wheels	Wabco Pan 19-2	01/02 >>				MDP3141	
Dart MkII – 22.5" wheels	Meritor D LISA	01/02 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
Enviro Line – Enviro 500	Knorr SB7 / SN7	01/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Enviro Line – R200, R300, R345, R420, R500	Knorr SB6 / SN6	01/02 >>			MAX095K	MDP3095K	
	Knorr SB7 / SN7	01/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Wabco Pan 19-1	01/02 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K	
Iliade – 22.5" wheels	Meritor D3	01/98 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/98 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/98 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	

- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





1



2



3



4



5



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Dennis PSV's							
							
Javelin – with Wabco Brakes	Wabco Pan 19-1	01/01 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K	
Javelin Mk II – 11m, 12m bus, coach	Meritor D2	01/91 >> 12/95				MDP3043K	
Javelin Mk III – 11m, 12m bus, coach	Meritor D2	01/91 >> 12/95				MDP3043K	
	Meritor D LISA	01/95 >>				MDP3090K	
Lance SLF – 22.5" wheels	Meritor D3	01/95 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/95 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/95 >>			MAX131K / MDP5073SK / MDP5056SK	MDP3131K	
Olympus – OL series 260 --> 301	Knorr SB7 / SN7	10/09 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Panther	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>				MDP3087K / MDP3087KP	
R Series – 22.5" wheels	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>				MDP3087K / MDP3087KP	
Trident II – 22.5" wheels	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Discos							
							
NR Series	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
TZ Series	Knorr SB6 / SN6	01/99 >>			MAX095K	MDP3095K	
	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
with Haldex brakes	Haldex Modul X - DB22	01/00 >>				MDP3143K	
with Knorr brakes	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
with Wabco Brakes	Wabco Pan 19-1	01/00 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K	
Enterprise Bus							
							
Plasma – 17.5" wheels	Wabco Pan 17	01/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
ERF							
							
B Series	Knorr SB7 / SN7	01/75 >> 01/83			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
ECL Series – RD3, TP3	Knorr SB7 / SN7	11/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor ELSA 2	11/99 >>		MDP5059	MDP5073SK / MDP5056SK		
	Meritor ELSA 2	11/99 >>			MAX087K	MDP3131K	
ECM Series – MTP4	Knorr SB7 / SN7	11/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor ELSA 2	11/99 >>		MDP5059			
	Meritor ELSA 2	11/99 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	

- Siehe Einkaufsleitfaden



- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4






5



- Siehe Einkaufsleitfaden

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5




1



2



3



4



5



						
						
...Iveco (Inc Iveco Ford)						
						
EuroCargo – 60 E Series	B Frame (2x60)	09/00 >> 09/06				MDP3122
	B Frame (2x60)	01/06 >>				MDP3122
	Brembo	09/08 >>				MDP3256
EuroCargo – 60.12, 79.14	Wabco 456 F	01/87 >> 01/91				MDP3017
EuroCargo – 65 E Series	B Frame (2x60)	09/00 >> 09/06				MDP3122
	B Frame (2x60)	01/06 >>				MDP3122
	Brembo	09/08 >>				MDP3256
EuroCargo – 75 E Series	B Frame (2x60)	01/96 >> 09/00				MDP3122
	B Frame (2x60)	09/00 >> 09/06				MDP3122
	B Frame (2x60)	01/06 >>				MDP3122
	Brembo	09/00 >>				MDP3256
EuroCargo – 80 E, EL Series	B Frame (2x60)	09/00 >> 09/06				MDP3122
	B Frame (2x60)	01/06 >>				MDP3122
	Brembo	01/06 >>				MDP3256
	Brembo	09/15 >>				MDP3256
EuroCargo – 80, 85 E, EL Series	Meritor B Frame (2x68)	01/96 >> 09/00		MDP5020		
	B Frame (2x60)	01/96 >> 09/00				MDP3122
	Meritor B Frame (2x68)	01/91 >> 09/00		MDP5020		
	B Frame (2x60)	01/91 >> 09/00				MDP3122
EuroCargo – 85 E Series	B Frame (2x60)	09/00 >> 09/06				MDP3122
EuroCargo – 90 E Series	B Frame (2x60)	09/00 >>				MDP3122
	Brembo	01/06 >>				MDP3256
EuroCargo – 95 E Series	Meritor B Frame (2x68)	01/96 >> 09/00		MDP5020		
	B Frame (2x60)	01/96 >> 09/00				MDP3122
	Meritor B Frame (2x68)	01/91 >> 09/00		MDP5020		
	B Frame (2x60)	01/91 >> 09/00				MDP3122
	B Frame (2x60)	09/00 >> 09/06				MDP3122
EuroCargo – 100 E Series	Meritor B Frame (2x68)	01/96 >>		MDP5020		
	B Frame (2x60)	01/96 >>				MDP3122
	Brembo	01/06 >>				MDP3256
EuroCargo – 110 E Series	Bendix ADB3700	09/91 >> 09/00				MDP3032K
	Wabco Pan 17	09/00 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K

- Siehe Einkaufsleitfaden



																	
									GENUINE			PREMIUM			ALLFIT		
...Iveco (Inc Iveco Ford)																	
																	
EuroCargo – 110E --> 150E	Wabco Pan 17	05/13 >>				MAX088K	MDP3088 / MDP3088K										
	Brembo	05/13 >>					MDP3256										
EuroCargo – 120 E Series	B Frame (2x60)	09/00 >> 01/06					MDP3122										
	Wabco Pan 17	09/00 >>				MAX088K	MDP3088 / MDP3088K										
EuroCargo – 120, 130, 135, 140 E Series	Bendix ADB3700	09/91 >> 09/00					MDP3032K										
EuroCargo – 130 E, 135 E Series	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>				MAX095K	MDP3095K										
EuroCargo – 130, 135, 140 E Series	Knorr SB6 / SN6	01/06 >>				MAX095K	MDP3095K										
EuroCargo – 140 E Series	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>				MAX095K	MDP3095K										
EuroCargo – 150 E Series	Bendix ADB3700	01/91 >> 09/00					MDP3032K										
EuroCargo – 150 E Series	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>				MAX095K	MDP3095K										
EuroCargo – 160 E Series	Knorr SB6 / SN6	01/06 >>				MAX095K	MDP3095K										
EuroCargo – 170 E Series	Knorr SB7 / SN7	09/00 >> 01/06		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 170, 175, 176, 179 E Series	Bendix ADB4300	01/91 >> 08/98					MDP3011K										
	Knorr SB7 / SN7	08/98 >> 09/00				MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 175 E Series	Knorr SB7 / SN7	09/00 >> 01/06		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 176 E Series	Knorr SB7 / SN7	09/00 >> 01/06		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 179 E Series	Knorr SB7 / SN7	09/00 >> 01/06		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 180 E Series	Bendix ADB4300	01/91 >> 08/98					MDP3011K										
	Knorr SB7 / SN7	09/00 >>		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 210 E Series	Bendix ADB3700	01/91 >> 09/00					MDP3032K										
EuroCargo – 225 E Series	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>				MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 230 E Series	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>				MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 250 E Series	Bendix ADB3700	01/91 >> 09/00					MDP3032K										
EuroCargo – 260 E Series	Bendix ADB3700	01/91 >> 09/00					MDP3032K										
	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>				MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 260, 280 E Series	Knorr SB7 / SN7	09/00 >> 01/06		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 280 E Series	Bendix ADB3700	01/91 >> 09/00					MDP3032K										
EuroCargo – 320 E Series	Bendix ADB3700	01/91 >> 09/00					MDP3032K										
	Knorr SB7 / SN7	09/00 >> 01/06				MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										
EuroCargo – 325 E Series	Bendix ADB4300	01/91 >> 08/98					MDP3011K										
	Knorr SB7 / SN7	08/98 >> 01/06		MDP9000		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP										

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



						
						
...Iveco (Inc Iveco Ford)						
						
EuroCargo – 390 E Series	Bendix ADB4300	01/91 >> 08/98				MDP3011K
	Knorr SB7 / SN7	08/98 >> 01/06			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroMover – 190 E --> 260 E Series	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroStar – LD180 E 38 --> E 52	Knorr SB7 / SN7	01/93 >> 02/02			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroStar – LD190 E 38 --> E 52	Bendix ADB4300	01/93 >> 02/02				MDP3011K
	Knorr SB7 / SN7	01/93 >> 02/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroStar – LD240 E 38 --> E 52	Bendix ADB4300	01/93 >> 02/02				MDP3011K
	Knorr SB7 / SN7	01/93 >> 02/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroStar – LD260 E 38 --> E 52	Bendix ADB4300	01/93 >> 02/02				MDP3011K
	Knorr SB7 / SN7	01/93 >> 02/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroStar – LD380 E --> LD520 E	Bendix ADB4300	01/93 >> 02/02				MDP3011K
	Knorr SB7 / SN7	01/93 >> 02/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroTech – MH, MP Series	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Bendix ADB4300	01/92 >> 01/97				MDP3011K
EuroTech – MT Series	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Bendix ADB4300	09/92 >> 01/97				MDP3011K
EuroTrakker – MP Series Cursor 8, Cursor 10	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
EuroTurbo	B Frame (2x60)	01/87 >>				MDP3122
S-Way (Inc NP Models) – 190 --> 440	Knorr SB7 / SN7	01/19 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Stralis – Cursor 8 AD, AS, AT Series	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Stralis – Cursor 10 AD, AS, AT Series	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Stralis – Cursor 13 AD, AS, AT Series	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Stralis II – AD, AS, AT	Knorr SB7 / SN7	01/12 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Strator – ASN 440	Knorr SB7 / SN7	04/10 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
SuperCargo – 170 (E15, E18, E23)	Bendix ADB4300	10/92 >>				MDP3011K
SuperCargo – 260, 320 (E27)	Bendix ADB4300	01/93 >>				MDP3011K
SuperCargo – Rigid, Tippers, Tractors	Knorr SB7 / SN7	01/00 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Tector – 150 --> 260 (E21--> E28)	Knorr SB7 / SN7	01/12 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Trakker – Cursor 8, 10 Series AD, AT	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Trakker II – AD, AT 190 --> 400	Knorr SB7 / SN7	06/12 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Trakker II – AD, AT 260 --> 740	Knorr SB7 / SN7	06/12 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
X-Way – AD, AS, AT	Knorr SB7 / SN7	01/19 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Z Range – 79.13, 109.14	Wabco 456 F	01/87 >> 01/92				MDP3017 / MDP3024

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
							
...Iveco (Inc Iveco Ford)							
							
Zeta – 60.11 --> 79.14	Wabco 456 F	01/87 >> 01/92					MDP3017 / MDP3024
Zeta – 80.13 --> 109.14	Wabco 456 F	01/87 >> 01/92					MDP3017 / MDP3024
							
EuroFire – 80 E, EL Series	Brembo	09/06 >>					MDP3256
	B Frame (2x60)	09/06 >>					MDP3122
EuroFire – 100 E Series	B Frame (2x60)	01/06 >>					MDP3122
	Brembo	09/06 >>					MDP3256
EuroFire – 130 E	Bendix ADB3700	01/91 >>					MDP3032K
EuroFire – 130 E --> 160 E Series	Wabco Pan 17	01/06 >>			MAX088K		MDP3088 / MDP3088K
	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>			MAX095K		MDP3095K
EuroFire – 150 E	Bendix ADB3700	01/91 >>					MDP3032K
Iveco PSV (Inc Irisbus, Karosa, Recreo)							
							
Afriway – 18T Coaches	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>			MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP
Afriway – 26T Coaches	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>			MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP
Daily IV, V – 33 --> 70 Series Buses	B Frame (2x60)	05/06 >>					MDP3122
Daily Tourys – 16, 19	B Frame (2x60)	05/06 >>					MDP3122
EuroCity – 12T --> 13T Models	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>			MAX095K		MDP3095K
EuroFire – 130E, 140 E Series	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>			MAX095K		MDP3095K
EuroFire – 150 E Series	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>			MAX095K		MDP3095K
EuroFire – 160 E Series	Knorr SB6 / SN6	09/00 >>			MAX095K		MDP3095K
EuroRider	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>			MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP
Irisbus – Access Bus 127	Meritor ELSA 2	03/06 >>		MDP5056			
	Meritor D LISA	03/06 >>			MAX090K / MDP5042SK		MDP3090K
	Meritor ELSA 2	03/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Irisbus – Ares	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>			MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP
Irisbus – Arway 10.6m, 12m, 12.8m	Meritor ELSA 2	06/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Irisbus – Arway 15m	Meritor ELSA 2	06/06 >>		MDP5056			
	Meritor ELSA 2	06/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Irisbus – Axer 12m, 12.8m	Meritor ELSA 2	03/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Irisbus – Citelis 10.5m, 12m	Meritor D LISA	09/05 >>			MAX090K / MDP5042SK		MDP3090K
	Meritor ELSA 2	09/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K

- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





1



2



3



4



5



					GENUINE	PREMIUM
						ALLFIT
...Iveco PSV (Inc Irisbus, Karosa, Recreo)						
Irisbus – Citelis 18m	Meritor D LISA	09/05 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K
	Meritor ELSA 2	09/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Crealis 12m, 12m NEO	Meritor D LISA	01/05 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K
	Meritor ELSA 2	01/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Crealis 18m, 18m NEO	Meritor D LISA	01/05 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K
	Meritor ELSA 2	01/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Crossway 10.6m, 12m, 12.8m	Meritor ELSA 2	06/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Domino HD, HDH	Knorr SB7 / SN7	10/03 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 2	10/03 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – EuroPolis	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Irisbus – EuroRider	Knorr SB6 / SN6	01/92 >>			MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Irisbus – Evadys	Meritor ELSA 2	09/03 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Magelys	Meritor ELSA 2	08/08 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Maxim 100 E	B Frame (2x60)	01/98 >>				MDP3122
Irisbus – Maxim 80 E	B Frame (2x60)	01/98 >>				MDP3122
Irisbus – Myway	Knorr SB7 / SN7	08/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Irisbus – Proway	B Frame (2x60)	01/05 >>				MDP3122
	Meritor ELSA 2	01/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Irisbus – Scholabus 150 E	Knorr SB7 / SN7	08/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Karosa, Recreo – 930, 930B, 930E, 940E	Knorr SB7 / SN7	01/97 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Karosa, Recreo – Agora City Bus	Meritor ELSA 2	01/03 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor D3	01/93 >>			MAX030K	MDP3030K
Karosa, Recreo – City Bus	Meritor D3	01/93 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	10/03 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Urbanway	Meritor ELSA 2	01/01 >>			MAX131K / MDP5073SK / MDP5056SK	MDP3131K
Breda Menarini Bus Streparava	Meritor DX 225				MDP5083K / MDP5083	
Daily Tourys – 16, 19	Brembo	02/02 >>				MDP3256
Irisbus – CityClass	Meritor DX 225	01/99 >>			MDP5083SK	
Karosa, Recreo – Agora City Bus	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Karosa, Recreo – City Bus	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
Jelcz						
						
Libero – 17.5" wheels	Wabco Pan 17	01/06 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
JMC						
						
Weilong – HV5	Meritor ELSA 225-3	09/18 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI
Jost						
						
DCA-L7 – 22.5" Wheels	Haldex Modul T - DBT19LT	01/14 >>				MDP3429K
with Haldex brakes	Haldex Modul X - DB22LT	01/16 >>			MAX175K	
	Haldex Modul X	01/16 >>				MDP3175K
with Knorr brakes	Knorr SB6 / SN6				MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB7 / SN7				MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Karsan						
						
Atak	Knorr SB7 / SN7	06/14 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Star	Wabco Pan 17	06/14 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
King Long (Golden Dragon, Golden Journey)						
						
XML, XMQ Series – City Bus	Knorr SB6 / SN6	09/07 >>			MAX095K	MDP3095K
XML, XMQ Series – Inter City Large Bus	Knorr SB7 / SN7	09/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	09/07 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	09/07 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	09/07 >>			MDP5065SK	
Kögel / Trax						
						
ELSA 225-2	Meritor ELSA 225L	05/07 >>			MDP5117SK	
with Haldex brakes	Haldex Modul X - DB22LT	01/10 >>			MAX175K	
	Haldex Modul X	01/10 >>				MDP3175K
	Haldex Modul T - DBT22LT	01/20 >>				MDP3415K
Krone						
						
with Haldex brakes	Haldex Modul X - DB22LT	01/10 >>			MAX175K	
	Haldex Modul X	01/10 >>				MDP3175K
	Haldex Modul T - DBT22LT	01/20 >>				MDP3415K

 - Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
LCV							
							
4307 Series	Knorr SB5 / SN5	05/06 >>			MAX148K	MDP3148K	
4308 Series	Knorr SB5 / SN5	05/06 >>			MAX148K	MDP3148K	
Leciñena							
							
with Knorr brakes	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Liaz							
							
400 Series	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
4292	Knorr SB6 / SN6	01/15 >>			MAX095K	MDP3095K	
M.C.I. (New Flyer Industries)							
							
E Series Buses	Meritor D LISA	09/97 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor ELSA 225-3	09/97 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
Flyer Bus	Knorr SB7 / SN7	01/12 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Flyer Bus – MAN chassis	Meritor ELSA 2	01/12 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
MAN							
							
E2000 Series – 18.290 --> 19.480	Meritor D3	01/95 >> 12/05			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/95 >> 12/05			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/95 >>			MDP5065SK		
E2000 Series – 19.314, 19.364, 19.414, 19.464	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5039			
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060			
E2000 Series – 20.290-->28.480	Meritor D3	01/95 >> 12/05			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/95 >> 12/05			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/95 >>			MDP5065SK		
E2000 Series – 20.290-->33.600	Meritor D3	05/00 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	05/00 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	05/00 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
E2000 Series – 24.273, 26.273, 26.293, 26.323, 26.343, 27.273, 27.293, 27.323, 27.343, 28.273, 28.293, 28.323, 28.343, 33.273, 33.293, 33.323, 33.343	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5038 / MDP5039			
E2000 Series – 26.414, 26.464	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5039			
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060			

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...MAN						
						
E2000 Series – 28.233, 28.314, 28.364, 28.414, 28.464	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5039		
	Meritor ELSA 2	96 >>		MDP5060		
E2000 Series – 29.480-->50.480	Meritor D3	01/95 >> 12/05			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/95 >> 12/05			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/95 >>			MDP5065SK	
E2000 Series – 30.314, 30.364, 30.414, 30.464, 33.364, 33.414, 33.464	Meritor ELSA 1	97 >>		MDP5038 / MDP5039		
	Meritor ELSA 2	97 >>		MDP5060		
E2000 Series – 32.414, 32.464	Meritor ELSA 2	97 >>		MDP5060		
ERF - ECL - 7.28 RD3 / TP3 – 6871 Platform / C	Meritor ELSA 2	04/04 >>		MDP5099		
F2000 Series – 18.270-->19.610	B Frame (2x60)	01/94 >>				MDP3122
	Knorr SB7 / SN7	01/94 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/94 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/94 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	01/94 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1	94 >>		MDP5038 / MDP5039 / MDP5065 / MDP5066		
	Meritor ELSA 2	94 >>		MDP5060		
F2000 Series – 23.290-->33.610	B Frame (2x60)	01/94 >>				MDP3122
	Knorr SB7 / SN7	01/94 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 2	01/94 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1	94 >>		MDP5038 / MDP5039 / MDP5065 / MDP5066		
	Meritor ELSA 2	94 >>		MDP5060		
F2000 Series – 23.290-->40.463	Meritor D3	01/94 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/94 >>			MDP5065SK	
F2000 Series – 32.290-->41.610	B Frame (2x60)	01/94 >>				MDP3122
	Knorr SB7 / SN7	01/94 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/94 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/94 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	01/94 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1	94 >>		MDP5038 / MDP5039 / MDP5065 / MDP5066		
F2000 Series – with Meritor Brakes	Meritor D3	01/00 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/00 >>			MDP5065SK	

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



						
						
...MAN						
						
F90 Series – 15.192 --> 19.502	Meritor D3	01/86 >> 12/97			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/86 >> 12/97			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/86 >>			MDP5065SK	
F90 Series – 19.192 --> 27.502	Meritor ELSA 2	01/86 >> 12/97			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
F90 Series – 19.192 --> 33.502	Meritor D3	01/86 >> 12/97			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/86 >>			MDP5065SK	
F90 Series – 27.242 -->	Meritor D3	01/86 >> 12/97			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/86 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	01/86 >> 12/97			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
F90 Series – with ABS	Meritor ELSA 1	89 >>		MDP5038		
F90 Series – without ABS	Meritor ELSA 1	89 >>		MDP5038		
L2000 Series – 6 Series	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
	B Frame (2x60)	11/93 >> 01/96				MDP3122
	Wabco Pan 17	03/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
L2000 Series – 7 Series	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
	B Frame (2x60)	11/93 >> 01/96				MDP3122
	Wabco Pan 17	03/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
L2000 Series – 8 Series	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
	B Frame (2x60)	11/93 >> 01/96				MDP3122
	Wabco Pan 17	03/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
L2000 Series – 9 Series	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
	B Frame (2x60)	11/93 >> 01/96				MDP3122
	Wabco Pan 17	03/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
L2000 Series – 10 Series	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
	B Frame (2x60)	11/93 >> 01/96				MDP3122
	Wabco Pan 17	03/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
L2000 Series – 12 Series	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
	Wabco Pan 17	03/05 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
L2000 Series – 14 Series	Knorr SB6 / SN6	01/96 >>			MAX095K	MDP3095K
LE2000 Series – 140 --> 240	Wabco Pan 17	01/00 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
LE2000 Series – LE2000 LE220B, LE250B, LE280B 14-18 tonne (10 hole disc)	Meritor ELSA 1	00 >>		MDP5038		
LE2000 Series – LE2000 LE220B, LE250B, LE280B 14-18 tonne (12 hole disc)	Meritor ELSA 1	00 >>		MDP5038		

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...MAN						
						
LE2000 Series – with Knorr Brakes	Knorr SB6 / SN6	01/00 >>			MAX095K	MDP3095K
M2000 – L Series 18.224, 18.264, 18.294 (10 hole disc)	Meritor ELSA 1	8/95 >>		MDP5038		
M2000 – L Series 18.224, 18.264, 18.294 (12 hole disc)	Meritor ELSA 1	8/95 >>		MDP5038		
M2000 – M Series 18.224, 18.264, 18.284, 25.224, 25.264 (10 hole disc)	Meritor ELSA 1	8/95 >>		MDP5038		
M2000 – M Series 18.224, 18.264, 18.284, 25.224, 25.264 (12 hole disc)	Meritor ELSA 1	8/95 >>		MDP5038		
M2000 L – 14.163-->20.290	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5065		
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060		
M2000 L – 18.223-->19.290	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5065		
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060		
M2000 L – 20.223-->26.290	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5065		
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060		
M2000 M – 18.223-->19.290	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5065		
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060		
M2000 M – 20.223-->26.290	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5038 / MDP5065		
	Meritor ELSA 2	95 >>		MDP5060		
M2000, M2000 L, M2000 M, ME2000 Series – 11.220 -->12.225	Knorr SB6 / SN6	08/95 >>			MAX095K	MDP3095K
	Wabco Pan 17	08/95 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
M2000, M2000 L, M2000 M, ME2000 Series – 14.163-->20.290	Knorr SB6 / SN6	08/95 >>			MAX095K	MDP3095K
	Meritor D3	08/95 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	08/95 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	08/95 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
M2000, M2000 L, M2000 M, ME2000 Series – 18.223-->19.290	Meritor D3	08/95 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	08/95 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	08/95 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
M2000, M2000 L, M2000 M, ME2000 Series – 20.223-->26.290	Meritor D3	08/95 >>		MDP5054	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	08/95 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	08/95 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Wabco Pan 17	08/95 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
M90 Series – 12 T Series	Meritor D3	01/89 >> 06/96			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/89 >> 06/96			MAX131K / MDP5073SK / MDP5056SK	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/89 >>			MDP5065SK	

- Siehe Einkaufsleitfaden



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

																	
									GENUINE			PREMIUM			ALLFIT		
...MAN																	
																	
M90 Series – 14 T Series	Meritor D3	01/89 >> 06/96												MAX030K		MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/89 >> 06/96												MAX131K / MDP5073SK / MDP5056SK		MDP3131K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/89 >>												MDP5065SK			
M90 Series – 17 T Series	Meritor D3	01/89 >> 01/96												MAX030K		MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/89 >> 01/96												MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/89 >>												MDP5065SK			
M90 Series – 17.192 - 24.272 (with ABS)	Meritor ELSA 1	90 >>											MDP5038				
M90 Series – 17.192 - 24.272 (without ABS)	Meritor ELSA 1	89 >>											MDP5038				
ME2000 – 15 - 26 Series	Meritor ELSA 1	96 >>											MDP5038				
TG-A – 18, 19 Series	Knorr SB7 / SN7	03/99 >>												MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor D3	03/99 >>												MAX030K		MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	09/99 >>												MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K	
	Meritor D3	03/99 >> 09/01												MAX030K		MDP3030K	
	B Frame (2x60)	09/99 >>														MDP3122	
	Meritor ELSA 1 / D3	03/99 >>												MDP5065SK			
	Meritor ELSA 2	09/99 >>												MDP5060			
	Meritor ELSA 1	03/99 >>												MDP5038 / MDP5039 / MDP5066			
TG-A – 24, 26, 27, 28, 32, 33, 40 Series	Knorr SB7 / SN7	03/99 >>												MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor D3	03/99 >>												MAX030K		MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	09/99 >>												MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K	
	Knorr SB6 / SN6	03/99 >>												MAX095K		MDP3095K	
	Meritor D3	03/99 >> 09/01												MAX030K		MDP3030K	
	B Frame (2x60)	09/99 >>														MDP3122	
	Meritor ELSA 1 / D3	03/99 >>												MDP5065SK			
	Meritor ELSA 2	09/99 >>												MDP5060			
	Meritor ELSA 1	03/99 >>												MDP5038 / MDP5039 / MDP5066			
TG-A – 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 50 Series	Knorr SB7 / SN7	03/99 >>												MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor D3	03/99 >> 09/01												MAX030K		MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	09/99 >>												MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K	
	B Frame (2x60)	09/99 >>														MDP3122	
	Meritor ELSA 1 / D3	03/99 >>												MDP5065SK			
	Meritor ELSA 2	09/99 >>												MDP5060			
	Meritor ELSA 1	03/99 >>												MDP5038 / MDP5039 / MDP5066			

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...MAN						
						
TG-L – 7 Series	Knorr SB5 / SN5	04/05 >>			MAX148K	MDP3148K
TG-L – 8 Series	Meritor ELSA 2	04/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 2	04/05 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Knorr SB5 / SN5	04/05 >>			MAX148K	MDP3148K
	Meritor ELSA 2	04/05 >>		MDP5060		
TG-L – 10 Series	Knorr SB5 / SN5	04/05 >>			MAX148K	MDP3148K
	Meritor ELSA 2	04/05 >>		MDP5060		
TG-L – 12 Series	Knorr SB5 / SN5	04/05 >>			MAX148K	MDP3148K
	Meritor ELSA 2	04/05 >>		MDP5060		
TG-L – 15 Series	Knorr SB6 / SN6	04/05 >>			MAX095K	MDP3095K
TG-L – 18 Series	Knorr SB7 / SN7	10/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
TG-L – 26 Series	Knorr SB7 / SN7	10/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
TG-L II – 7 Series	Knorr SB5 / SN5	02/20 >>			MAX148K	MDP3148K
TG-L II – 8 Series	Knorr SB5 / SN5	02/20 >>			MAX148K	MDP3148K
TG-L II – 10 Series	Knorr SB5 / SN5	02/20 >>			MAX148K	MDP3148K
TG-L II – 12 Series	Knorr SB5 / SN5	02/20 >>			MAX148K	MDP3148K
TG-M – 12 Series	Knorr SB6 / SN6	10/05 >>			MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB7 / SN7	10/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
TG-M – 13 Series	Knorr SB6 / SN6	10/05 >>			MAX095K	MDP3095K
TG-M – 15, 16 Series	Knorr SB6 / SN6	10/05 >>			MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB7 / SN7	10/05 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
TG-M – 18 Series	Knorr SB7 / SN7	10/05 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
TG-M – 22, 26 Series	Knorr SB7 / SN7	10/05 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB6 / SN6	10/05 >>			MAX095K	MDP3095K
TG-M II	Knorr SB7 / SN7	01/20 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
TG-S – 19.440	Meritor ELSA 1	09 >>		MDP5038		
	Meritor ELSA 2	09 >>		MDP5060		
TG-S II, TG-X II	Knorr SB7 / SN7	01/20 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Wabco MAXX22	01/20 >>				MDP3279K
TG-S, TG-X – 15 -->40 Series	Knorr SB7 / SN7	06/06 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 2	06/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Knorr SB6 / SN6	06/06 >>			MAX095K	MDP3095K
	Wabco MAXX22	08/07 >>				MDP3279K

 - Siehe Einkaufsleitfaden



1



GENUINE

PREMIUM

ALLFIT

...MAN



TG-S, TG-X – 16 --> 41 Series	Knorr SB7 / SN7	06/06 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 2	06/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Wabco MAXX22	08/07 >>				MDP3279K
TG-S, TG-X – 18 --> 21 Series	Knorr SB7 / SN7	06/06 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 2	06/06 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Wabco MAXX22	08/07 >>				MDP3279K
TG-S, TG-X – 35 --> 49 Series	Knorr SB7 / SN7	09/05 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP

MAN PSV's



City Bus, Intercity Bus – 10, 11 Series HOCL	Knorr SB6 / SN6	05/87 >>			MAX095K	MDP3095K
City Bus, Intercity Bus – 12, 13, 14, 16 Series FOCL, HOCL	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – 18, 19 Series FOCL, HOCL	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – 22, 24, 26 Series FOCL, HOCL	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – 22.5" Wheels	Meritor ELSA 1	01/96 >>		MDP5065		
City Bus, Intercity Bus – EL Series	Meritor D3	01/93 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/93 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – EM Series	Meritor D3	01/93 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/93 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – ND Series	Knorr SB7 / SN7	06/13 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...MAN PSV's						
						
City Bus, Intercity Bus – NG Series	Meritor D3	07/98 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	07/98 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	07/98 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – NL 200, 300 Series	Meritor D3	01/89 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/89 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/89 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – NL 200, 300, 400 Series	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
City Bus, Intercity Bus – NU Series	Meritor D3	09/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	09/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	09/96 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – RN, RH Series	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
City Bus, Intercity Bus – SD, SL 150 --> 750	B Frame (2x60)	01/93 >>				MDP3122
City Bus, Intercity Bus – SG 150 --> 750	B Frame (2x60)	01/93 >>				MDP3122
City Bus, Intercity Bus – SU 200, 300 Series	B Frame (2x60)	01/93 >> 06/97				MDP3122
City Bus, Intercity Bus – SU 200, 300, 400 Series	Meritor ELSA 2	01/01 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
City Bus, Intercity Bus – UL 300 Series	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
Lion's City – 19.235 --> 19.300	Meritor D3	01/04 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/04 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/04 >>			MDP5065SK	
Lion's City – A20 --> A66 Series...	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Knorr SB7 / SN7	03/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	03/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	03/96 >>			MDP5065SK	

 - Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





GENUINE

PREMIUM

ALLFIT

...MAN PSV's



...Lion's City – A20 --> A66 Series

Meritor ELSA 2

03/96 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor D3

01/08 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 1 / D3

01/08 >>



MDP5065SK

Meritor ELSA 2

01/08 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Lion's City – Lion's City

Knorr SB7 / SN7

01/04 >>



MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

Meritor D3

01/04 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 1 / D3

01/04 >>



MDP5065SK

Meritor ELSA 2

01/04 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Lion's City – Lion's City E, Lion's City Electric

Knorr SB7 / SN7

01/20 >>



MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

Lion's City – Lion's City EfficientHybrid

Knorr SB7 / SN7

01/18 >>



MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

Lion's City – Lion's City, Lion's City CNG

Knorr SB7 / SN7

01/04 >>



MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

Meritor D3

01/04 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 2

01/04 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor ELSA 1 / D3

01/04 >>



MDP5065SK

Lion's Coach

Knorr SB7 / SN7

01/04 >>



MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

Lion's Coach – 400 --> 440

Meritor D3

01/15 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 2

01/15 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor ELSA 1 / D3

01/15 >>



MDP5065SK

Lion's Coach – C 440 --> C 480

Meritor D3

01/15 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 2

01/15 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor ELSA 1 / D3

01/15 >>



MDP5065SK

Lion's Coach – FRH

Meritor D3

01/96 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 2

01/96 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor ELSA 1 / D3

01/96 >>



MDP5065SK

Lion's Coach – NG Series

Meritor D3

11/84 >> 01/96



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 2

11/84 >> 01/96



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor ELSA 1 / D3

11/84 >>



MDP5065SK

Lion's Coach – RH, RHC

Meritor D3

01/96 >>



MAX030K

MDP3030K

Meritor ELSA 2

01/96 >>



MDP5073SK / MDP5056SK /
MAX131K

MDP3131K

Meritor ELSA 1 / D3

01/96 >>



MDP5065SK

Lion's Coach – with ABS

Meritor D3

89 >>



MDP5054

Lion's Coach – without ABS

Meritor ELSA 1

89 >>



MDP5038

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...MAN PSV's						
						
Lion's Comfort – NG, NL, NU Series	Meritor D3	01/89 >> 01/96			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/89 >> 01/96			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/89 >>			MDP5065SK	
Lion's Comfort – RN Series	Meritor D3	01/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/96 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK	
Lion's Comfort – with ABS	Meritor D3	89 >>		MDP5054		
Lion's Comfort – without ABS	Meritor D3	89 >>		MDP5054		
Lion's Explorer	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Lion's Intercity	Knorr SB7 / SN7	01/15 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Lion's Intercity C	Knorr SB7 / SN7	01/15 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Lion's Regio – 320, 360, 400	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Lion's Star – 352, 353, 402, 403, 422 FRH, RH	Knorr SB7 / SN7	01/93 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/93 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/93 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Knorr K85	01/93 >> 01/96				MDP3747
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Lion's Star – 414, 464 RH, RHS	Knorr SB7 / SN7	01/93 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/93 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/93 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Lion's Star – 414, 464, 484 RH, RHS	Meritor D3	01/04 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/04 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/04 >>			MDP5065SK	
Lion's Star – Meritor Brake	Meritor ELSA 1	94 >>		MDP5038		
	Meritor D3	94 >>		MDP5054		
NG262	Meritor ELSA 1	98 >>		MDP5065		
	Meritor ELSA 1	3/95 >>		MDP5065		
NG263	Meritor ELSA 1	98 >>		MDP5065		
	Meritor ELSA 1	3/95 >>		MDP5065		
NG272	Meritor ELSA 1	3/95 >>		MDP5065		
NG312	Meritor ELSA 1	98 >>		MDP5065		
	Meritor ELSA 1	3/95 >>		MDP5065		

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



				  			
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...MAN PSV's							
							
NG313	Meritor ELSA 1	98 >>		MDP5065			
	Meritor ELSA 1	3/95 >>		MDP5065			
NL202	Meritor ELSA 1	89 >>		MDP5065			
NL222	Meritor ELSA 1	89 >>		MDP5065			
NL223	Meritor ELSA 1	89 >>		MDP5065			
NL312	Meritor ELSA 1	95 >>		MDP5065			
NL313	Meritor ELSA 1	98 >>		MDP5065			
	Meritor ELSA 1	98 >>		MDP5065			
NM222	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5065			
NM223	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5065			
NU263	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5065			
NU313	Meritor ELSA 2	02 >>		MDP5097			
	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5065			
NU353	Meritor ELSA 1	96 >>		MDP5065			
SG, SL (150 --> 190 Series)	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
SG, SL (230 --> 750 Series)	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
SLF – 12, 14 Series	Knorr SB6 / SN6	01/06 >>			MAX095K	MDP3095K	
SU 210	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
SU 230	Wabco Pan 17	01/96 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
SU Series – 263, 283, 313	Meritor ELSA 2	09/03 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
MCV							
							
Evolution – C124RLE	Knorr SB7 / SN7	01/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
MCW							
							
Metrorider	B Frame (2x60)	01/00 >>				MDP3122	
Menarini							
							
Avancity L, N	Meritor DX 225	01/00 >>			MDP5083SK		
Citymood 10, 12	Knorr SB7 / SN7	01/13 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...Menarini						
						
Citymood 18	Knorr SB7 / SN7	01/13 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
M 240, M 340 Series – L, LI, N, S, U	Meritor DX 225	01/98 >>			MDP5083SK	
Mercedes						
						
Accelo – 7T & 8T models	Knorr SB5 / SN5	05/03 >>			MAX148K	MDP3148K
Accelo – 9T & 10T models	Knorr SB5 / SN5	05/03 >>			MAX148K	MDP3148K
Actros – 1831 --> 2053 models	Knorr SB7 / SN7	04/96 >> 10/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Actros – 2531 --> 3357 models	Knorr SB7 / SN7	04/96 >> 10/02		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Actros – 3231 --> 4148 models	Knorr SB7 / SN7	04/96 >> 10/02			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Actros – 2 axle models	Knorr SM7	07/11 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	07/11 >>			MAX244K	MDP3244K
Actros – 3 axle models	Knorr SM7	07/11 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	07/11 >>			MAX244K	MDP3244K
Actros MP2, MP3 – 1831 --> 2055 models	Knorr SB7 / SN7	10/02 >> 12/11		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Actros MP2, MP3 – 2430 --> 4036 models	Knorr SB7 / SN7	10/02 >> 12/11		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB5 / SN5	10/02 >>			MAX148K	MDP3148K
Actros MP2, MP3 – 3230 --> 5048 models	Knorr SB7 / SN7	10/02 >> 12/11		MDP9000	MAX087K / MAX167K	MDP3087K / MDP3087KP / MDP3167K
Antos – 2 axle models	Knorr SB7 / SN7	05/12 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	05/12 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	05/12 >>			MAX244K	MDP3244K
Antos – 3 axle models	Knorr SB7 / SN7	05/12 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	05/12 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SB5 / SN5	05/12 >>			MAX148K	MDP3148K
	Knorr SL7	05/12 >>			MAX244K	MDP3244K
Antos – 4 axle models	Knorr SB7 / SN7	05/12 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	05/12 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	05/12 >>			MAX244K	MDP3244K
Arocs – 2 axle models	Knorr SB7 / SN7	05/12 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	05/12 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	05/12 >>			MAX244K	MDP3244K

- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

						
						
...Mercedes						
						
Arocs – 3 axle models	Knorr SB7 / SN7	05/12 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	05/12 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SB5 / SN5	05/12 >>			MAX148K	MDP3148K
	Knorr SL7	05/12 >>			MAX244K	MDP3244K
Arocs – 4 axle models	Knorr SB7 / SN7	05/12 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	05/12 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	05/12 >>			MAX244K	MDP3244K
Atego – 712 --> 823 models	Knorr SB5 / SN5	01/98 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego – 914 --> 1023 models	Knorr SB5 / SN5	01/98 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego – 914 --> 1228 models	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K
Atego – 1228 --> 1528 models	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K
Atego – 1823 --> 1833 models	Knorr SB7 / SN7	09/96 >> 10/04		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	09/96 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	09/96 >>			MAX244K	MDP3244K
Atego – 2523 --> 2633 models	Knorr SB7 / SN7	09/96 >> 10/04		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	09/96 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	09/96 >>			MAX244K	MDP3244K
Atego 2 – 712 --> 824 models	Knorr SB5 / SN5	10/04 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego 2 – 915 --> 1229 models	Knorr SB5 / SN5	10/04 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego 2 – 915 --> 1624 models	Knorr SB6 / SN6	10/04 >>			MAX095K	MDP3095K
Atego 2 – 1823 --> 1833 models	Knorr SB7 / SN7	10/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Atego 2 – 1924 --> 2400 models	Knorr SB6 / SN6	10/04 >>			MAX095K	MDP3095K
Atego 2 – 2523 --> 2633 models	Knorr SB7 / SN7	10/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Atego 2 – 2523 --> 2633 models	Knorr SB5 / SN5	01/16 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego 2 – 2700 --> 3030 models	Knorr SB5 / SN5	01/16 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego 3 – 12T --> 15T Models	Knorr SB6 / SN6	05/12 >>			MAX095K	MDP3095K
Atego 3 – 2100 --> 2633 models	Knorr SB5 / SN5	01/17 >>			MAX148K	MDP3148K
Atego 3 – 6.5T --> 12T Models	Knorr SB5 / SN5	05/12 >>			MAX148K	MDP3148K
Axor – 1823--> 1944	Knorr SB7 / SN7	09/01 >> 10/04		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	09/01 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	09/01 >>			MAX244K	MDP3244K

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...Mercedes						
						
Axor – 2523--> 2633	Knorr SB7 / SN7	09/01 >> 10/04		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB7 / SN7	01/02 >> 10/04		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	09/01 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	09/01 >>			MAX244K	MDP3244K
Axor – 2623--> 4144	Knorr SB7 / SN7	01/02 >> 10/04		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	01/02 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	01/02 >>			MAX244K	MDP3244K
Axor 2 – 1823--> 2044	Knorr SB7 / SN7	10/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	10/04 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	10/04 >>			MAX244K	MDP3244K
Axor 2 – 2436--> 4144	Knorr SB7 / SN7	10/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	10/04 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SB5 / SN5	10/04 >>			MAX148K	MDP3148K
	Knorr SL7	10/04 >>			MAX244K	MDP3244K
Axor 2 – 2623--> 4144	Knorr SB7 / SN7	10/04 >>			MAX087K /	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SM7	10/04 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	10/04 >>			MAX244K	MDP3244K
Econic – 1823--> 1833	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Econic – 2624 --> 2633	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Econic – 3233	Knorr SB7 / SN7	10/04 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Econic II – 2 axle models	Knorr SM7	03/13 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	03/13 >>			MAX244K	MDP3244K
Econic II – 3 axle models	Knorr SM7	03/13 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	03/13 >>			MAX244K	MDP3244K
Econic II – 4 axle models	Knorr SM7	03/13 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	03/13 >>			MAX244K	MDP3244K
LK, LN 2 Series – 809, 811, 814, 817, K (7.5T)	Meritor B Frame (2x60)	01/87 >> 12/98				MDP3835K
Zetros – 2 axle models	Knorr SM7	08/08 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	08/08 >>			MAX244K	MDP3244K
Zetros – 3 axle models	Knorr SM7	08/08 >>			MAX246K	MDP3246K
	Knorr SL7	08/08 >>			MAX244K	MDP3244K

- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...Mercedes PSV (Inc Evobus)						
						
709D, 711D	Meritor B Frame (2x60)	01/86 >> 06/98				MDP3835K
709D, 711D – 16" wheels	Meritor B Frame (2x60)	01/86 >> 06/98				MDP3835K
809D, 811D, 814D – 16" wheels	Meritor B Frame (2x60)	01/86 >> 06/98				MDP3835K
809D, 811D, 814D – 17.5" wheels	Meritor B Frame (2x60)	01/86 >> 06/98				MDP3835K
CapaCity – 32T Articulated Bus	Knorr SB7 / SN7	04/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Citaro – 0530 All models diesel, electric and hybrid, rigid and articulated buses	Knorr SB7 / SN7	09/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Cito – 0520	Knorr SB7 / SN7	09/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Citybus – 0100	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Comfort Class 400 series – S415, S416, S417 GT, GT-HD	Knorr SB7 / SN7	10/03 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Conecto – 0345 Series C, H, M, UE	Knorr SB7 / SN7	09/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB7 / SN7	11/01 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Gran Viale	Knorr SB7 / SN7	01/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Integro, Integro L, Integro M – 0550	Meritor D3	01/00 >>			MAX030K	MDP3030K
	Knorr SB7 / SN7	09/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	09/96 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/00 >>			MDP5065SK	
	Meritor ELSA 1 / D3	09/96 >>			MDP5065SK	
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Medio	Meritor B Frame (2x60)	10/02 >>				MDP3835K
N Series Bus – NF3	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
OF series – 10T --> 16T	Knorr SB7 / SN7	01/83 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
OH series – 12T --> 16T	Knorr SB7 / SN7	01/70 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Top Class 400 series – S411, S415, S416, S417 HD, HDH	Knorr SB7 / SN7	10/01 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB7 / SN7	10/01 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Top Class 400 series – S431 DT	Knorr SB7 / SN7	10/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Tourino	Knorr SB7 / SN7	01/00 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SB6 / SN6	10/03 >>			MAX095K	MDP3095K
Tourismo – 0340, 0350	Knorr SB7 / SN7	08/95 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	08/95 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	08/95 >>			MDP5065SK	
Touro – 0500	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP

- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





1



2



3



4



5



				 		
				GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Mercedes PSV (Inc Evobus)						
						
Travego – 0580	Knorr SB7 / SN7	09/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Vario, Vario Plus – 0409	Meritor B Frame (2x60)	01/96 >>				MDP3835K
Vario, Vario Plus – 600 Series	Meritor B Frame (2x60)	01/96 >>				MDP3835K
Vario, Vario Plus – 800 Series	Meritor B Frame (2x60)	01/96 >>				MDP3835K
Meritor (Inc Lucas, Rockwell, ROR)						
						
22.5 wheels R1005	Meritor ELSA 225-3				MDP5101SK / MDP5104SK	
B DUCO	Meritor B DUCO					MDP3136K
C DUCO	Meritor C DUCO					MDP3137K
D DUCO	Meritor D DUCO	01/99 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K
D LISA	Meritor D LISA				MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K
D3	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK	
DX195 Axle	Meritor DX 195	01/99 >>			MDP5076SK	MDP3124K
	Meritor DX 225	06/00 >>			MDP5083SK	
ELSA 1	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK	
ELSA 2	Meritor ELSA 2			MDP5073		
	Meritor ELSA 2				MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 2				MDP5073SK / MDP5056SK	
ELSA 195 Axle	Meritor ELSA 195	01/04 >>				MDP3169K
	Meritor ELSA 195	01/04 >>			MDP5093SK	
ELSA 225-1	Meritor ELSA 225-1	05/06 >>			MAX173K / MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK	MDP3173K
ELSA 225-2, ELSA 225L	Meritor ELSA 225L	05/07 >>			MDP5117SK	
ELSA 225-3	Meritor ELSA 225-3	10/08 >>			MAX174K / MDP5119SK	MDP3174K / MDP3174KWI
EX225	Meritor DX 225	01/04 >>			MDP5083SK	
LM, TM	Meritor ELSA 195	01/04 >>		MDP5093		MDP3169K
	Meritor ELSA 195	01/04 >>			MDP5093SK	
	Meritor DX 195	01/99 >>		MDP5076	MDP5076SK	MDP3124K
VGT 195 Axle	Meritor ELSA 195	01/04 >>				MDP3169K
	Meritor ELSA 195	01/04 >>			MDP5093SK	

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
Moseley							
							
BOVA / Futura	Knorr K85	01/84 >> 01/88					MDP3747
Neoplan (Inc Auwärter)							
							
Centroliner – N44 series	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor ELSA 2	01/92 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Centroliner – N45 series	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9005		MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor ELSA 2	01/92 >>			MDP5073SK / MDP5056SK	MDP3131K	
Cityliner – N116, N166 series	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	09/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Cityliner – N1216, N1217, N1218	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Cityliner – N122 series	Knorr SB7 / SN7	09/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Clubstar – SB 6000	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K	
Economy	Meritor B Frame (2x60)	01/98 >>		MDP5040			
Economy – 17.5" wheels	Meritor B Frame (2x60)	01/98 >>				MDP3835K	
Euroliner – N3316, N3318	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
EuroStar – 0404 (10R --> 15R)	Meritor D3	10/91 >>			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	10/91 >>			MDP5065SK		
Jetliner – N200, N300, N400 Series	Knorr K85	>> 09/85				MDP3747	
	Knorr SB7 / SN7	09/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	09/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Megaliner – N128/4	Knorr SB7 / SN7	01/93 >> 12/00			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Megashuttle – N128/4	Knorr SB7 / SN7	01/98 >> 12/00			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Megashuttle – N4032/4	Knorr SB7 / SN7	01/94 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Metroliner	Knorr K85	>> 01/94				MDP3747	
N Series Bus – N4007 --> N4026	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
N Series Bus – N4007, N4009, N4014, N4016, N4021	Knorr K85	01/92 >>				MDP3747	
N Series Bus – N4407 Centroliner	Wabco 1600 V-G	01/03 >>				MDP3077	
Regioliner – N3014, N3016	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Skyliner – N122, N122/3, N138/4	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



																	
									GENUINE			PREMIUM			ALLFIT		
...Neoplan (Inc Auwärter)																	
																	
Spaceliner – N117, N117/2, N117/3	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Sportliner – N208	Knorr SB7 / SN7	01/90 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Starliner – N2216 SHD	Knorr SB7 / SN7	01/02 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Starliner – N516, N516/3	Knorr SB7 / SN7	01/02 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Starliner – N5217, N5218 SHD, SHDC, SHDL	Knorr SB7 / SN7	01/02 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
	Knorr SB7 / SN7	05/05 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Teamstar – 17.5" wheels	Meritor B Frame (2x60)	01/98 >>				MDP3835K											
Tourliner – N2216, N2216/3 SHD, SHDC, SHDL	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Transliner – N312, N314, N316	Knorr SB7 / SN7	01/88 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
	Knorr SB7 / SN7	01/88 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Transliner – N316, N321/3	Knorr SB7 / SN7	01/88 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Transliner – SHD	Meritor D LISA	01/97 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K											
	Meritor D3	01/97 >>			MAX030K	MDP3030K											
	Meritor D2	10/91 >> 01/97				MDP3043K											
	Meritor ELSA 1 / D3	01/97 >>			MDP5065SK												
Trendliner – N3516, N3516/3	Knorr SB7 / SN7	09/04 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP											
Nicolas Trailers																	
																	
Modular	Knorr SB5 / SN5	01/98 >>			MAX148K	MDP3148K											
Nissan (Inc Motor Iberica)																	
																	
D Series – D, D Access, D Wide	Wabco Pan 17	01/13 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K											
Ebro / Trade Pick-Up, Van – L60, L75, L80	B Frame (2x60)	01/92 >> 01/98				MDP3122											
NT500	Knorr SB5 / SN5	01/13 >>			MAX148K	MDP3148K											
Nogebus																	
																	
Catalan – 320	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K											
Catalan – 350, 370	Meritor D3	01/01 >>			MAX030K	MDP3030K											
	Meritor ELSA 1 / D3	01/01 >>			MDP5065SK												

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
Optare							
							
Esteem	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
Esteem – Scania axle	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Metro Rider	B Frame (2x60)	01/88 >>				MDP3122	
Nouvelle – SR	Meritor B Frame (2x60)	01/96 >>		MDP5040		MDP3835K	
Olympus	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
Olympus – 260 --> 301	Knorr SB7 / SN7	11/06 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Sigma	Meritor D3	01/94 >> 01/97			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/94 >>			MDP5065SK		
Solera Corta	Knorr SB6 / SN6	01/02 >>			MAX095K	MDP3095K	
Solera, Solera 2	Knorr SB6 / SN6	06/02 >>			MAX095K	MDP3095K	
Solers HD, SR	Knorr SB6 / SN6	01/03 >>			MAX095K	MDP3095K	
Solo	B Frame (2x60)	01/88 >> 12/02				MDP3122	
Solo – M Series 710, 780, 810, 880, 950, 1020	Wabco Pan 17	06/02 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Star Rider	Meritor B Frame (2x60)	01/86 >>				MDP3835K	
Tempo – X1060, X1130, X1200, X1260	Meritor ELSA 225-3	08/04 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
	Meritor ELSA 2	09/04 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Toro	Meritor B Frame (2x60)	01/08 >>				MDP3835K	
Versa – 17.5" wheels	Wabco Pan 17	11/06 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
Plaxton							
							
Beaver	Meritor B Frame (2x60)	10/02 >>				MDP3835K	
Centro – MAN chassis	Knorr SB6 / SN6	06/02 >>			MAX095K	MDP3095K	
Centro – Volvo chassis	Meritor D DUCO	01/00 >>			MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K	
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
Cheetah	Meritor B Frame (2x60)	09/96 >>				MDP3835K	
Elite	Meritor D DUCO	01/99 >>			MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K	
Elite – Volvo chassis	Meritor D DUCO	01/00 >>			MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K	
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
Enigma – 12m MAN chassis	Meritor ELSA 1	01/01 >>		MDP5065			
Javelin Mk III – 11m, 12m bus, coach	Meritor D LISA	01/95 >>			MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



GENUINE

PREMIUM

ALLFIT

...Plaxton



Panther	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>		MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI
	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D DUCO	01/99 >>		MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K
	Meritor ELSA 2	01/99 >>		MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Paragon	Meritor D DUCO	01/00 >>		MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>		MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI
	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Paragon – MAN chassis	Meritor ELSA 2	01/99 >>		MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
Primo – 17.5" wheels	Wabco Pan 17	01/05 >>		MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Profile	Meritor D DUCO	01/00 >>		MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>		MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI
Touring	Knorr SB6 / SN6	01/96 >>		MAX095K	MDP3095K

Prevost



H Series	Knorr SB7 / SN7	01/00 >>		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
----------	-----------------	----------	--	---------	----------------------

Rába



270-79	Wabco Pan 17	01/99 >>		MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
270-80	Wabco Pan 17	01/99 >>		MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
309-69	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
360-05	Wabco Pan 17	01/99 >>		MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
360-74	Wabco Pan 17	01/99 >>		MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
932-21	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>		MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
with Knorr brakes	Knorr SB6 / SN6	01/99 >>		MAX095K	MDP3095K
with Meritor brakes	Meritor ELSA 2	01/07 >>		MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K

Renault Trucks



C – C380, C430, C440, C460, C480, C520	Meritor ELSA 225-1	13 >>		MDP5106	
C Series – C38, C40	Knorr SB5 / SN5	01/82 >>		MAX148K	MDP3148K
C Series	Meritor ELSA 225-1	01/13 >>		MDP5102	MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK / MAX173K
	Meritor ELSA 225-3	01/13 >>		MDP5101	MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K
	Meritor ELSA 195	01/13 >>			MDP5093SK

- Siehe Einkaufsleitfaden



- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



						
						
...Renault Trucks						
						
Magnum Series – AE500, AE520, AE560	Meritor ELSA 2	01/90 >> 06/00		MDP5056		
	Meritor D LISA	01/90 >> 06/00		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K
	Meritor D2	01/90 >> 06/00				MDP3043K
	Meritor D3	01/90 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 2	01/90 >> 06/00			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/90 >>			MDP5065SK	
Major Series – R340, R350, R380, R385	Meritor D2	01/90 >> 05/93				MDP3043K
	Meritor D3	05/93 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	05/93 >>			MDP5065SK	
Major Series – R420, R429	Meritor D2	01/90 >> 05/93				MDP3043K
	Meritor D3	05/93 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	05/93 >>			MDP5065SK	
Manager G Series – G230, G260, G270, G280, G290	Meritor D2	01/90 >> 01/93				MDP3043K
	Meritor D3	01/93 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Manager G Series – G300	Meritor D2	01/90 >> 01/93				MDP3043K
	Meritor D3	01/93 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Manager G Series – G300, G330, G340	Meritor D2	01/90 >> 01/93				MDP3043K
	Meritor D3	01/93 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Manager G Series – G330, G340	Meritor D2	01/90 >> 01/92				MDP3043K
	Meritor D2	01/90 >> 01/93				MDP3043K
	Meritor D3	01/93 >> 06/00			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK	
Midliner – M120 - M250	Meritor C LISA	95 >>		MDP5037		
Midliner – ME160.13	Bendix SEE 2X67	01/89 >> 05/95				MDP3013
Midliner – S100, S110 Series	Bendix SEE 2X67	01/86 >> 01/91				MDP3013
Midliner – S12	Bendix SEE 2X67	01/87 >> 01/91				MDP3013
Midliner – S120 --> 210 Series	Meritor B Frame (2x68)	01/95 >>		MDP5005		
	B Frame (2x60)	01/95 >>				MDP3122
	Meritor B Frame (2x68)	09/90 >> 01/95		MDP5005		
	B Frame (2x60)	09/90 >> 01/95				MDP3122

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...Renault Trucks						
						
Midliner – S13	Bendix SEE 2X67	01/87 >> 01/91				MDP3013
Midliner – S130 Series	Bendix SEE 2X67	01/83 >> 01/91				MDP3013
Midliner – S150 Series	Bendix SEE 2X67	01/86 >> 01/91				MDP3013
Midliner – S170 Series	Bendix SEE 2X67	01/86 >> 01/91				MDP3013
Midliner – S220 Series	Bendix SEE 2X67	01/86 >> 01/91				MDP3013
Midliner Series – M120.12C, C-P, M120.13C, C-P	Bendix SEE 2X67	01/89 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M130.12C, C-P, M130.13C, C-P	Bendix SEE 2X67	01/89 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M140.12C, C-P, M140.13C, C-P	Bendix SEE 2X67	01/89 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M150.13C	Bendix SEE 2X67	05/93 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M160.12C, C-P, M160.13C, C-P	Bendix SEE 2X67	01/89 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M160.12T, M160.13T	Bendix SEE 2X67	01/89 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M160.15D	Bendix SEE 2X67	01/90 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M180.12C, M180.13C	Bendix SEE 2X67	05/93 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M180.15D	Bendix SEE 2X67	05/93 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M200.10C	Bendix SEE 2X67	01/90 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M200.12C, C-P, M200.13C, C-P	Bendix SEE 2X67	01/90 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M200.12T, M200.13T	Bendix SEE 2X67	01/90 >> 05/93				MDP3013
Midliner Series – M210.13C, M210.13CS	Bendix SEE 2X67	05/93 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M230.13C-T	Bendix SEE 2X67	05/93 >> 05/95				MDP3013
Midliner Series – M230.15D	Bendix SEE 2X67	01/90 >> 05/93				MDP3013
Midlum – 130, 150, 180 Series	Wabco Pan 17	11/99 >> 01/02			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Midlum – 130, 150 Series	Wabco Pan 17	01/02 >> 05/06			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Midlum – 160 --> 300 Series	Meritor ELSA 225-1	05/06 >>		MDP5102	MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK / MAX173K	MDP3173K
	Wabco Pan 17	05/06 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Midlum – 180 Series	Wabco Pan 19-1	01/02 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K
	Wabco Pan 19-2	01/02 >>				MDP3142 / MDP3142K
	Wabco Pan 17	01/02 >> 05/06			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Midlum – 200 --> 280 Series	Wabco Pan 19-1	01/02 >> /			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K
	Wabco Pan 19-2	01/02 >>				MDP3142 / MDP3142K
	Meritor ELSA 2	01/02 >> 05/06			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K
	Wabco Pan 17	01/02 >> 05/06			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Midlum – 210, 220, 250, 270 Series	Wabco Pan 19-2	01/00 >>				MDP3142 / MDP3142K
	Wabco Pan 17	11/99 >> 01/02			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K

- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





1



2



3



4



5



							
				GENUINE	PREMIUM	ALLFIT	
...Renault Trucks							
							
Midlum – 240--> 460	Meritor ELSA 225-1	05/06 >>		MDP5102	MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK / MAX173K	MDP3173K	
	Meritor ELSA 195	05/06 >>			MDP5093SK	MDP3169K	
Midlum – 19.5” Wheels - Meritor brakes	Meritor C LISA	11/99 >>		MDP5037			
Premium 2 – Distribution, Lander, Route (05-->)	Meritor ELSA 225-3	10/05 >>		MDP5101	MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
	Meritor ELSA 225-1	10/05 >>		MDP5102 / MDP5106	MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK / MAX173K	MDP3173K	
	Meritor ELSA 195	10/05 >>			MDP5093SK	MDP3169K	
Premium Distribution, Route – 210, 220, 250, 260, 270	Meritor D LISA	01/02 >> 10/05		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D3	01/02 >> 10/05			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/02 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/96 >> 01/02		MDP5056			
	Meritor D LISA	01/96 >> 01/02		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D3	01/96 >> 01/02		MDP5051	MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/96 >> 01/02			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Premium Distribution, Route – 300, 320, 340, 370, 385	Meritor D LISA	01/02 >> 10/05		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D3	01/02 >> 10/05			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/02 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/96 >> 01/02		MDP5056			
	Meritor D LISA	01/96 >> 01/02		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D3	01/96 >> 01/02		MDP5051	MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/96 >> 01/02			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	
Premium Distribution, Route – 400, 420	Meritor D LISA	01/02 >> 10/05		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D3	01/02 >> 10/05			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 1 / D3	01/02 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 1 / D3	01/96 >>			MDP5065SK		
	Meritor ELSA 2	01/96 >> 01/02		MDP5056			
	Meritor D LISA	01/96 >> 01/02		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K	
	Meritor D3	01/96 >> 01/02			MAX030K	MDP3030K	
	Meritor ELSA 2	01/96 >> 01/02			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K	MDP3131K	

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Renault Trucks							
							
Premium Distribution, Route – 200 Series	Meritor ELSA 2	01/02 >> 10/05		MDP5056			
	Meritor ELSA 2	01/02 >> 10/05			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Premium Distribution, Route – 300 Series	Meritor ELSA 225-3	01/02 >>		MDP5101	MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 2	01/02 >> 10/05		MDP5056			
	Meritor ELSA 2	01/02 >> 10/05			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Premium Distribution, Route – 400 Series	Meritor ELSA 2	01/02 >> 10/05		MDP5056			
	Meritor ELSA 2	01/02 >> 10/05			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
Puncher	Meritor ELSA 2	07/04 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
R Series – R380, R385	Meritor D2	01/89 >> 12/92					MDP3043K
	Meritor D3	01/93 >> 01/97			MAX030K		MDP3030K
R Series – R420.19T	Meritor D2	01/89 >> 12/92					MDP3043K
	Meritor D3	01/93 >> 01/97			MAX030K		MDP3030K
T Series	Meritor ELSA 225-3	01/13 >>		MDP5101	MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 195	01/13 >>			MDP5093SK		MDP3169K
Renault Trucks PSV							
							
Agora – D-LISA caliper	Meritor D LISA	01/95 >>		MDP5042	MAX090K / MDP5042SK		MDP3090K
Agora – D3 caliper	Meritor D3	01/95 >>		MDP5090	MAX030K		MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/95 >>			MDP5065SK		
Ares	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K		MDP3087K / MDP3087KP
Iliade – FRH, GTC, GTX	Meritor D3	01/98 >> 06/00		MDP5090	MAX030K		MDP3030K
	Meritor ELSA 2	06/00 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/98 >>			MDP5065SK		
Iliade – RT, RTC, RTX, TE	Meritor D3	01/98 >> 06/00		MDP5090	MAX030K		MDP3030K
	Meritor ELSA 2	06/00 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/98 >>			MDP5065SK		
Midliner – PP160.09	Meritor B Frame (2x68)	01/92 >> 12/93		MDP5005			
	B Frame (2x60)	01/92 >> 12/93					MDP3122

- Siehe Einkaufsleitfaden



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

						
						
SAF / Sauer						
						
B9 22 22.5	Haldex Modul T - DBT22LT	01/09 >>				MDP3415K
B9-19, B9-22, BI9-19, BL9-22	Haldex Modul T - DBT22LT					MDP3195K
B9-19, B9-22, BI9-19, BI9-22, BL9-22	Knorr ST7	05/08 >>				MDP3328K
B9, BI9, BIL9, BL9 – 19.5" Wheels	Haldex Modul T - DBT19LT	01/09 >>				MDP3429K
B9, BI9, BIL9, BL9 – 22.5" Wheels	Haldex Modul T - DBT19LT	01/09 >>				MDP3429K
BINL9-19, BINL9-22, BIVL9-19, BIVL9-22	Knorr ST7	05/08 >>				MDP3328K
BINL9-22	Haldex Modul T - DBT22LT					MDP3195K
SI11-19, SI11-22, SI9-19, SI9-22	Haldex Modul T - DBT22LT					MDP3195K
SI9, SI11, SIL9 – 22.5" Wheels	Haldex Modul T - DBT19LT	01/09 >>				MDP3429K
ZI11-22, ZI9-19, ZI9-22	Haldex Modul T - DBT22LT					MDP3195K
ZI9, ZI11, ZIL9, ZIL11 – 22.5" Wheels	Haldex Modul T - DBT19LT	01/09 >>				MDP3429K
with Haldex brakes	Haldex Modul X - DB22LT	01/10 >>			MAX175K	
	Haldex Modul X	01/10 >>				MDP3175K
	Haldex Modul X - DB22	01/99 >>				MDP3143K
with Knorr brakes	Knorr SB6 / SN6	01/03 >>			MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB5 / SN5	01/99 >>			MAX148K	MDP3148K
	Knorr SB6 / SN6	01/99 >>			MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Knorr SK7	01/99 >>				MDP3158K
with Meritor brakes	Meritor B DUCO					MDP3136K
	Meritor C DUCO					MDP3137K
	Meritor D LISA				MAX090K / MDP5042SK	MDP3090K
	Meritor D3				MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3				MDP5065SK	
	Meritor ELSA 195	01/04 >>				MDP3169K
	Meritor ELSA 195	01/04 >>			MDP5093SK	
	Meritor D DUCO	01/99 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K
	Meritor DX 195	01/99 >>			MDP5076SK	MDP3124K
	Meritor DX 225	06/00 >>			MDP5083SK	
	Meritor ELSA 2	06/00 >>			MAX131K	MDP3131K
	Meritor ELSA 2	06/00 >>			MDP5073SK / MDP5056SK	

- Siehe Einkaufsleitfaden



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...SAF / Sauer							
							
with Wabco brakes	Wabco Pan 19-2	01/04 >>				MDP3141	
	Wabco Pan 22-1	01/04 >>			MAX162K	MDP3162 / MDP3162K	
	Wabco Pan 19-1	01/09 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K	
	Wabco Pan 19-1	01/99 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K	
	Wabco Maxx 22T	01/04 >>			MAX162K	MDP3162 / MDP3162K	
Scania							
							
G Series	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>				MDP3394K	
	Haldex Modul X - DB22	08/07 >>				MDP3143K	
L Series	Halnex Modul X - DB22	11/17 >>				MDP3143K	
	Knorr SB7 / SN7	11/17 >>				MDP3394K	
	Meritor ELSA 225H	11/17 >>			MDP5332SK		
P Series	Knorr SB7 / SN7	06/04 >>				MDP3394K	
	Halnex Modul X - DB22	08/07 >>				MDP3143K	
R Series – 22.5" wheels	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>				MDP3394K	
R Series	Knorr SB7 / SN7	02/04 >>				MDP3394K	
	Halnex Modul X - DB22	08/07 >>				MDP3143K	
R Series – R380, R385	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK		
R Series – R420.19T	Meritor ELSA 1 / D3	01/93 >>			MDP5065SK		
S Series	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>				MDP3394K	
	Halnex Modul X - DB22	08/07 >>				MDP3143K	
	Halnex Modul T - DBT19LT	01/16 >>				MDP3429K	
	Meritor ELSA 225H	07/16 >>			MDP5332SK		
Series 4 C, D, G, L, S, T – 94, 114, 124, 144, 164	Halnex Modul X - DB22	05/95 >>				MDP3143K	
	Knorr SB7 / SN7	05/95 >>				MDP3394K	
T Series	Knorr SB7 / SN7	01/04 >>		MDP9000	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Scania PSV (includes Irizar)							
							
94, 113 Series Buses	Knorr SB7 / SN7	01/93 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
F, K, N Series Buses	Knorr SB7 / SN7	01/06 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Irizar – Century	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>				MDP3087K / MDP3087KP	
Irizar – Intercentury	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>				MDP3087K / MDP3087KP	

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...Setra (inc Kässbohrer)						
						
Setra (S Series) – S140	Knorr K85	01/83 >>				MDP3747
	Knorr 2V20	01/83 >>				MDP3498
Setra (S Series) – S210	Knorr K85	01/89 >>				MDP3747
	Knorr 2V20	01/83 >>				MDP3498
Setra (S Series) – S211, S212, S213	Knorr 2V20	10/77 >>				MDP3498
Setra (S Series) – S211, S212, S213, S214	Knorr K85	01/89 >>				MDP3747
	Knorr 2V20	01/83 >>				MDP3498
Setra (S Series) – S215	Knorr K85	01/89 >>				MDP3747
	Meritor D3	01/91 >>		MDP5033	MAX030K	MDP3030K
	Knorr 2V20	01/83 >>				MDP3498
	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S216	Knorr K85	01/89 >>				MDP3747
	Knorr 2V20	01/83 >>				MDP3498
Setra (S Series) – S228	Knorr K85	01/89 >>				MDP3747
	Knorr 2V20	01/83 >>				MDP3498
Setra (S Series) – S300	Meritor D3	01/91 >>		MDP5033	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S309, S312	Meritor D3	01/91 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S313	Meritor D3	01/91 >>		MDP5033	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S315	Meritor D3	01/91 >>			MAX030K	MDP3030K
	Knorr SB7 / SN7	01/91 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Setra (S Series) – S315	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S317, S319, S321	Knorr SB7 / SN7	01/91 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor D3	01/91 >>		MDP5033	MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S328	Meritor D3	01/91 >>			MAX030K	MDP3030K
	Knorr SB7 / SN7	01/95 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK	
Setra (S Series) – S411, S412, S415, S416, S417, S419, S431 ComfortClass, MultiClass, TopClass	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



							
							
Sinotruk (CNHTC)							
							
Golden Prince – ZZ Series	Knorr SB7 / SN7	01/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Haojun – ZZ Series	Knorr SB7 / SN7	07/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Huanghe Commander – ZZ Series	Knorr SB7 / SN7	05/09 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Steyr – ZZ Series	Knorr SB7 / SN7	05/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Steyr King – ZZ Series	Knorr SB7 / SN7	05/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Sitcar							
							
Beluga – PSV	Meritor B Frame (2x60)	01/00 >>				MDP3835K	
PSV's	Meritor B Frame (2x60)	01/00 >>		MDP5040		MDP3835K	
Solaris Bus							
							
Alpino	Knorr SB7 / SN7	01/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB6 / SN6	01/12 >>			MAX095K	MDP3095K	
Citybus	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
InterUrbino 12	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Trolino 12	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Trolino 15	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Trolino 18	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Urbino 12, Urbino 12 Hybrid, Urbino 12 LE	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Urbino 12.9	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Urbino 15, Urbino 15 CNG, Urbino 15 LE	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Urbino 18, Urbino 18 CNG, Urbino 18 Hybrid	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Urbino 8.9	Knorr SB6 / SN6	01/12 >>			MAX095K	MDP3095K	
Urbino 9, 10	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Vacanza 12	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Vacanza 13	Knorr SB7 / SN7	02/02 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
SOR							
							
9.5 Series – Citybus B9.5	Meritor C DUCO	04/02 >>		MDP5053			
9.5 Series – Intercity C9.5	Meritor C DUCO	04/02 >>		MDP5053			
9.5 Series – Tourist Bus LC9.5	Meritor C DUCO	04/02 >>		MDP5053			

- Siehe Einkaufsleitfaden



						
						
...SOR						
						
10.5 Series – Citybus B10.5	Meritor C DUCO	04/02 >>		MDP5053		
10.5 Series – Intercity Bus C10.5	Meritor C DUCO	04/02 >>		MDP5053		
10.5 Series – Tourist Bus LH10.5	Meritor C DUCO	04/02 >>		MDP5053		
Temsa						
						
Avenue – 17.5” wheels	Wabco Pan 17	01/06 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
Diamond	Meritor D3	01/03 >>			MAX030K	MDP3030K
	Meritor ELSA 1 / D3	01/03 >>			MDP5065SK	
Timoney						
						
Teledyne / Fire Engines – P23	Meritor D2	08/92 >>				MDP3043K
Trenkamp & Gehle (Inc Gigant, SAE, SMB, Dupillier)						
						
Gigant - DH7, DKH2, DNH7, DNKH2, DOKH2	Haldex Modul T - DBT19LT	01/10 >>				MDP3429K
Gigant - GKH2, GKPS, GNH7	Haldex Modul T - DBT19LT	01/10 >>				MDP3429K
with Haldex brakes	Haldex Modul X - DB22LT	01/10 >>			MAX175K	
	Haldex Modul X	01/10 >>				MDP3175K
	Haldex Modul X - DB19	01/99 >>				MDP3181K
	Haldex Modul X - DB22	01/99 >>				MDP3143K
with Knorr brakes	Knorr SB5 / SN5	01/99 >>			MAX148K	MDP3148K
	Knorr SB6 / SN6	01/99 >>			MAX095K	MDP3095K
	Knorr SB7 / SN7	01/99 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
with Wabco brakes	Wabco Pan 19-2					MDP3141
	Wabco Pan 22-1	01/04 >>			MAX162K	MDP3162 / MDP3162K
	Wabco Maxx 22T	01/04 >>			MAX162K	MDP3162 / MDP3162K
	Wabco Pan 19-1	01/99 >>			MAX126K	MDP3126 / MDP3126K
TVM						
						
Marbus B3 090 – 19.5” wheels	Knorr SB6 / SN6	01/01 >>			MAX095K	MDP3095K
Marbus B4 080 – 17.5” wheels	Wabco Pan 17	01/01 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K
UD Truck & Bus (Inc Nissan Diesel)						
						
Quon – CD, CK, CW, GK, GW, HP series	Meritor ELSA 225-3	01/07 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



GENUINE

PREMIUM

ALLFIT

Valx



22.5" wheels

Wabco Pan 22-1

01/11 >>



MAX162K

MDP3162 / MDP3162K

Wabco Maxx 22T

01/11 >>



MAX162K

MDP3162 / MDP3162K

Van Hool



913CL

Meritor ELSA 2

07/04 >>



MDP5060

Meritor ELSA 2

07/04 >>



MDP5111

915CL

Meritor ELSA 2

07/04 >>



MDP5060

Meritor ELSA 2

07/04 >>



MDP5111

915TL

Meritor ELSA 2

07/04 >>



MDP5060

Meritor ELSA 2

07/04 >>



MDP5111

A Series – A 420, A 440

Knorr K85

01/79 >>



MDP3747

A Series – A 600

Knorr SB7 / SN7

01/96 >>



MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

A300

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A300CNG

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A300T

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A308

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A320

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

Meritor ELSA 1

03 >>



MDP5065

A320CNG

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A330

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A330CNG

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A360

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

A600

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AG300

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AG300CNG

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AG300T

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AG500

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AGG300

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AGG300 – Trailer 1

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

AGG300 – Trailer 2

Meritor ELSA 2

04/04 >>



MDP5097

Alicron – MAN Chassis

Meritor ELSA 1



MDP5038

Alizee

Knorr SB7 / SN7

06/96 >>



MDP9005

MAX087K

MDP3087K / MDP3087KP

Meritor D LISA

06/96 >>



MDP5061

- Siehe Einkaufsleitfaden



				  			
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Van Hool							
							
Astrobel	Meritor D DUCO	01/00 >>			MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K	
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KW	
	Knorr SB7 / SN7	01/85 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Astron – T917	Meritor ELSA 1			MDP5038			
Eos – 80 --> 223	Knorr K85	01/95 >>				MDP3747	
	Knorr SB7 / SN7	01/95 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Low Floor Buses – A, AG, AGG	Meritor ELSA 1 / D3	01/97 >>			MDP5065SK		
	Meritor D3	01/97 >>			MAX030K	MDP3030K	
Renault chassis	Meritor ELSA 1 / D3	01/97 >>			MDP5065SK		
	Meritor D3	01/97 >>			MAX030K	MDP3030K	
T Series – T8, T9	Meritor ELSA 1 / D3	01/92 >>			MDP5065SK		
	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor ELSA 225-3	01/06 >>			MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
	Meritor D3	01/92 >> 01/96			MAX030K	MDP3030K	
	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Meritor D DUCO	10/95 >>			MAX125K / MDP5057SK	MDP3125K	
T911 Alicron	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T915	Meritor ELSA 1			MDP5038			
T915 Acron	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T915 Alicron	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T916 Altano	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T916 Altano – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T917	Meritor ELSA 1			MDP5038			
T917 Acron	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T917 Acron – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T917 Altano	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T917 Altano – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T917 Astron	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T917 Astron – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T918	Meritor ELSA 1			MDP5038			

- Siehe Einkaufsleitfaden



1



2



3



4



5



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Van Hool							
							
T918 Altano	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T918 Altano – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T924 Astromega DD	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T924 Astromega DD – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
T927 Astromega DD	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5060			
T927 Astromega DD – Centre (Drive Axle)	Meritor ELSA 2	07/04 >>		MDP5111			
UL Series	Meritor ELSA 1 / D3	01/91 >>			MDP5065SK		
	Meritor D3	01/91 >>			MAX030K	MDP3030K	
VDL (Inc Bova, Jonckheere)							
							
Axial – DD 138 --> 430	Knorr SB7 / SN7	01/92 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Citea	Knorr SB5 / SN5	10/04 >>			MAX148K	MDP3148K	
	B Frame (2x60)	01/10 >>				MDP3122	
	Knorr SB6 / SN6	01/10 >>			MAX095K	MDP3095K	
Divo GT	Knorr SB7 / SN7	01/07 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Futura – FHD, FHM, FVD	Knorr K85	01/82 >> 06/95				MDP3747	
Futura – FHD, FHX, FLD	Knorr SB7 / SN7	06/95 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Futura – FHD, FLD, FVD	Knorr SB7 / SN7	01/03 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB6 / SN6	01/95 >>			MAX095K	MDP3095K	
Lexio – LD123, LD130, LLD123, LLD130	Knorr SB7 / SN7	09/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Magiq – HD, MHD, Magnum 120 --> 380 XE	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>		MDP9005	MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
SB200	Knorr SB6 / SN6	01/02 >>			MAX095K	MDP3095K	
Synergy – DD, SDD 130 --> 430 E	Knorr SB7 / SN7	09/05 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Volvo							
							
FE Series	Meritor ELSA 225-3	05/06 >>		MDP5104 / MDP5119	MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
	Meritor ELSA 195	05/06 >>			MDP5093SK	MDP3169K	
FE II Series	Meritor ELSA 225-1	05/12 >>		MDP5106	MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK / MAX173K	MDP3173K	
	Meritor ELSA 225-3	05/12 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K	MDP3174K / MDP3174KWI	
	Meritor ELSA 195	05/12 >>			MDP5093SK	MDP3169K	

- Siehe Einkaufsleitfaden



- Siehe Einkaufsleitfaden

1



2



3



4



5





1



2



3



4



5



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Volvo							
							
FLC Series – 5, 7, 8	B Frame (2x60)	01/96 >> 01/00					MDP3122
FLH, FLL, FLM Series – 160 --> 290 Series	Meritor ELSA 225-1	05/13 >>		MDP5106	MDP5102SK / MDP5106SK / MDP5106PPRK / MAX173K		MDP3173K
FM 7, FM 10 Series – 240-->380 Series	Meritor D DUCO	01/96 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK		MDP3125K
FM 9, FM 12 Series	Meritor D DUCO	01/96 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK		MDP3125K
FM Series	Meritor ELSA 225-3	01/05 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 195	01/05 >>			MDP5093SK		MDP3169K
FM Series II	Meritor ELSA 225-3	01/12 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 195	01/12 >>			MDP5093SK		MDP3169K
FM Series III	Meritor ELSA 225-3	01/20 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 195	01/20 >>			MDP5093SK		MDP3169K
FMX Series	Meritor ELSA 225-3	04/10 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
FMX Series – 330-->540	Meritor D DUCO	04/10 >>		MDP5057	MAX125K / MDP5057SK		MDP3125K
	Meritor DUCO Le	04/10 >>		MDP5072			
	Meritor ELSA 195	04/10 >>		MDP5093	MDP5093SK		MDP3169K
FMX Series II	Meritor ELSA 225-3	01/12 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 195	01/12 >>			MDP5093SK		MDP3169K
FMX Series III	Meritor ELSA 225-3	01/20 >>			MDP5101SK / MDP5104SK / MDP5101PPRK / MDP5104PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI
	Meritor ELSA 195	01/20 >>			MDP5093SK		MDP3169K
FS Series – FS7	B Frame (2x60)	10/91 >>					MDP3122
Volvo PSV							
							
7500, 7700	Meritor D DUCO	01/01 >>			MAX125K / MDP5057SK		MDP3125K
	Meritor ELSA 225-3	01/01 >>			MDP5119SK / MDP5119PPRK / MAX174K		
8500, 8700	Meritor D DUCO	01/99 >>			MAX125K / MDP5057SK		MDP3125K
	Meritor ELSA 225-3	01/99 >>			MDP5119SK / MDP5119PPRK / MAX174K		
9500, 9700, 9900	Meritor D DUCO	01/01 >>			MAX125K / MDP5057SK		MDP3125K
	Meritor ELSA 225-3	01/01 >>			MDP5119SK / MDP5119PPRK / MAX174K		
B5, B5L, B5LH, B5R, B5RH, B5TL	Meritor ELSA 225-3	11/08 >>			MDP5119SK / MDP5119PPRK / MAX174K		MDP3174K / MDP3174KWI

- Siehe Einkaufsleitfaden





1



2



3



4



5



							
					GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Wrightbus							
							
Pulsar 2	Knorr SB6 / SN6	01/02 >>			MAX095K	MDP3095K	
Solar	Knorr SB7 / SN7	01/96 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
StreetCar BRT, RTV	Meritor ELSA 2	01/99 >>			MDP5073SK / MDP5056SK / MAX131K		MDP3131K
StreetLite – 17.5" wheels	Knorr SB5 / SN5	10/04 >>			MAX148K	MDP3148K	
	Wabco Pan 17	10/04 >>			MAX088K	MDP3088 / MDP3088K	
StreetLite – 19.5" wheels	Knorr SB6 / SN6	01/10 >>			MAX095K	MDP3095K	
York Trailers (Hendrickson)							
							
with Knorr SB 6000 brakes	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K	
with Knorr SB 7000 brakes	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
with Wabco brakes	Wabco Pan 22-1	01/04 >>			MAX162K	MDP3162 / MDP3162K	
	Wabco Maxx 22T	01/04 >>			MAX162K	MDP3162 / MDP3162K	
Yutong							
							
6 Series, DX Series – Buses and Coaches	Knorr SB7 / SN7	01/10 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
E Series, T Series, ZK Series 4x2, 6x2, 6x4 – Buses and Coaches	Knorr SB7 / SN7	01/01 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SB7 / SN7	01/08 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
ZF							
							
ZF Axles – with Knorr brakes	Knorr SB6 / SN6	01/98 >>			MAX095K	MDP3095K	
	Knorr SB7 / SN7	01/98 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
	Knorr SK7	06/03 >>				MDP3158K	
Zhongtong							
							
C-07	Knorr SB7 / SN7	01/18 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Compass	Knorr SB7 / SN7	01/11 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Cruise	Knorr SB7 / SN7	09/09 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
D4 – BY, X, XE, XH	Knorr SB7 / SN7	09/12 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
D5 – X, Z	Knorr SB7 / SN7	05/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
DNX, DXA, DYA	Knorr SB7 / SN7	10/10 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	
Elegance	Knorr SB7 / SN7	01/13 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP	

 - Siehe Einkaufsleitfaden



						
				GENUINE	PREMIUM	ALLFIT
...Zhongtong						
						
Lilhe	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Liven	Knorr SB7 / SN7	01/16 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Magnate	Knorr SB7 / SN7	01/13 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Navigator	Knorr SB7 / SN7	06/09 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Sparkling	Knorr SB7 / SN7	05/09 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP
Spring	Knorr SB7 / SN7	01/13 >>			MAX087K	MDP3087K / MDP3087KP

1



2



3



4



5



 - Siehe Einkaufsleitfaden



1



2




3




4



5





1



2



3



4




5



**GENUINE****MDP5005**

Renault




176.0 mm

78.0 mm


22.0 mm

VVA
29067**INHALT DES KITS:**

x 4

**KIT** MBA107**PWWI** MBA009**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5020**

Iveco




176.0 mm

77.0 mm

22.0 mm

VVA
29067**INHALT DES KITS:**

x 4

**KIT** MBA107**PWWI** MBA001**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5033**Ikarus
Setra
Mercedes


250.0 mm

118.0 mm


28.0 mm

VVA
29030**INHALT DES KITS:**

x 4

**KIT** MBA108**PWWI** MBA010**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5037**

Renault





204.0 mm

96.0 mm

24.0 mm

VVA
29100**INHALT DES KITS:**

x 4

**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5038**ERF
MAN
Van Hool


250.0 mm

118.0 mm


28.0 mm

VVA
29113**INHALT DES KITS:**

x 4

**KIT** MBA108**PWWI** MBA018
MCK1070**PWWI:** Vorbereitet für**MDP5039**

MAN





250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

VVA
29114**INHALT DES KITS:**

x 4

**PWWI:** Vorbereitet für**MDP5040**Alexander
Neoplan
Mercedes
Optare
Sitcar


175.0 mm

85.0 mm


22.0 mm

VVA
29835**INHALT DES KITS:**

x 4

**KIT** MBA106**PWWI** MBA007**PWWI:** Vorbereitet für**MDP5042**

Renault




250.0 mm

114.0 mm

28.0 mm


VVA
29090**INHALT DES KITS:**

x 4

**KIT** MBA101**PWWI** MBA015**PWWI:** Enthalten x 2

**GENUINE****MDP5051**

Renault



250.0 mm

118.0 mm

28.0 mm


WVA
29113**INHALT DES KITS:**

x 2

x 2

KIT MBA108
PWWI MBA013**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5052**


Volvo




176.0 mm

89.0 mm

29.0 mm

WVA
29136**INHALT DES KITS:**


x 2

PWWI: Keine**KIT** MBA102**MDP5053**SOR
Volvo

210.0 mm

102.0 mm


30.0 mm

WVA
29137**INHALT DES KITS:**

x 2

PWWI: Keine**KIT** MBA103**MDP5054**



MAN



250.0 mm

118.0 mm


28.0 mm

WVA
29113**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**KIT** MBA108**MDP5056**Iveco
Renault


250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

WVA
29131**INHALT DES KITS:**

x 2

PWWI: Enthalten x 2**KIT** MBA105
PWWI MBA016**MDP5057**Caetano
ROR
SAF
Sauer
Volvo

250.0 mm

110.0 mm


30.0 mm

WVA
29125**INHALT DES KITS:**

x 2

PWWI: Keine**KIT** MBA104**MDP5059**


ERF




250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

WVA
29131**INHALT DES KITS:**


x 2

PWWI: Vorbereitet für**KIT** MBA105**MDP5060**MAN
Van Hool

250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

WVA
29131**INHALT DES KITS:**

x 2

PWWI: Vorbereitet für**KIT** MBA105
PWWI MCK1141

1



2



3




4



5




**GENUINE****MDP5061**Caetano
Dennis
Van Hool
Volvo

250.0 mm

114.0 mm

28.0 mm


Meritor
D LISA

WVA
29090**INHALT DES KITS:**

KIT MBA101

PWWI MBA015

PWWI: Vorbereitet für

MDP5065MAN
Plaxton
Van Hool

250.0 mm

118.0 mm

28.0 mm

Meritor
ELSA 1

WVA
29113**INHALT DES KITS:**


KIT MBA108

PWWI MBA018
MBA019

PWWI: Vorbereitet für

MDP5066

MAN



250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm


Meritor
ELSA 1

WVA
29114**INHALT DES KITS:**

PWWI: Vorbereitet für

MDP5071

Dennis



250.0 mm

114.0 mm

28.0 mm

Meritor
D LISA

WVA
29090**INHALT DES KITS:**


KIT MBA101

PWWI MBA015

PWWI: Enthalten x 2

MDP5072

Volvo



215.0 mm

97.0 mm

29.0 mm


Meritor
DUCO LE

WVA
29151**INHALT DES KITS:**

PWWI: Keine

MDP5073

ROR



250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm


Meritor
ELSA 2

WVA
29131**INHALT DES KITS:**

PWWI: Vorbereitet für

MDP5076

ROR




205.0 mm

102.0 mm

27.0 mm


Meritor
DX 195

WVA
29155**INHALT DES KITS:**

PWWI: Vorbereitet für

KIT MBA100**MDP5079**

Iveco




205.0 mm

97.5 mm


27.0 mm

Meritor
DXP 195



INHALT DES KITS:

PWWI: Vorbereitet für


**GENUINE****MDP5083**

Iveco		 249.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor DX 225
WVA 29150	INHALT DES KITS:  x 4  x 4	PWWI MBA010
PWWI: Vorbereitet für		



MDP5083K

Iveco		 249.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor DX 225
WVA 29150	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 4  x 2  x 2	
PWWI: Enthalten x 2		



MDP5088

MAN Mercedes		 250.0 mm  118.0 mm  28.0 mm  Meritor D3
WVA 29113	INHALT DES KITS:  x 4  x 4	
PWWI: Vorbereitet für		



MDP5090

Renault		 250.0 mm  118.0 mm  28.0 mm  Meritor D3
WVA 29113	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA108 PWWI MBA017
PWWI: Enthalten x 2		


MDP5093

ROR Volvo		 210.0 mm  101.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 195
WVA 29169	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA112
PWWI: Vorbereitet für		



MDP5097

MAN Van Hool		 250.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 2
WVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA105 PWWI MCK1141
PWWI: Vorbereitet für		

MDP5099

MAN		 250.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 2
WVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 4	
PWWI: Vorbereitet für		

MDP5101

Renault		 250.0 mm  110.0 mm  29.0 mm  Meritor ELSA 225-3
WVA 29174	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	
PWWI: Enthalten x 2		

1



2



3



4




5



**GENUINE****MDP5102**

Renault



216.0 mm

97.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-1WVA
29173**INHALT DES KITS:**


x 4

x 4

x 2

PWWI: Enthalten x 2**MDP5104**

Volvo



250.0 mm

110.0 mm


29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-3WVA
29174**INHALT DES KITS:**

x 4

x 4

x 2

PWWI: Vorbereitet für**MDP5106**Renault
Volvo

216.0 mm

100.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-1WVA
29173**INHALT DES KITS:**


x 4

x 4

x 2

PWWI: Vorbereitet für**MDP5110**

Various



250.0 mm

118.0 mm

29.0 mm


 Meritor
ELSA 1WVA
29030**INHALT DES KITS:**

x 4

x 4

PWWI: Vorbereitet für**MDP5111**

Van Hool



250.0 mm


118.0 mm

30.0 mm

 Meritor
ELSA 2WVA
29131**INHALT DES KITS:**

x 4

x 4

KIT MBA105**PWWI** MCK1141**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5115**Renault
Volvo

250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

 Meritor
ELSA 2WVA
29131**INHALT DES KITS:**


x 4

x 4

x 2

PWWI: Enthalten x 2**MDP5116**

Irisbus



250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

 Meritor
ELSA 2WVA
29131**INHALT DES KITS:**


x 4

x 4

x 2

PWWI: Enthalten x 2**MDP5117**

ROR



216.0 mm

113.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225LWVA
29211**INHALT DES KITS:**


x 4


x 4


x 2


PWWI: Vorbereitet für


**GENUINE**


MDP5118K		
ROR		 216.0 mm  113.0 mm  29.0 mm  Meritor ELSA 225-2
VVA 29211	INHALT DES KITS:  x 4  x 2  x 4  x 2	
PWWI: Vorbereitet für		


MDP5119		
Volvo		 250.0 mm  110.0 mm  29.0 mm  Meritor ELSA 225-3
VVA 29218	INHALT DES KITS:  x 4  x 2	
PWWI: Vorbereitet für		


MDP5121		
MAN		 250.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 2
VVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 2	
PWWI: Enthalten x 2		

MDP5122		
Optare		 250.0 mm  114.0 mm  29.0 mm  Meritor EX225H2
VVA 29187	INHALT DES KITS:  x 4  x 2	
PWWI: Vorbereitet für		

MDP5124		
Iribus		 250.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 2
VVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 2  x 2	
PWWI: Enthalten x 2		

MDP5126		
ZF		 210.5 mm  100.0 mm  29.0 mm  Meritor ELSA 195
VVA 29177	INHALT DES KITS:  x 4	
PWWI: Vorbereitet für		



MDP5127		
Base		 249.5 mm  107.0 mm  29.0 mm  Meritor ELSA 225
VVA 29334	INHALT DES KITS:  x 4  x 2	
PWWI: Vorbereitet für		

MDP5128		
Alstom		 250.0 mm  110.0 mm  29.0 mm  Meritor EX225H2
	INHALT DES KITS:  x 4  x 2	
PWWI: Vorbereitet für		




GENUINE



MDP5131

Iveco		 250.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 2
WVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	
PWVI: Vorbereitet für		


MDP5132

Iveco		 250.0 mm  118.0 mm  30.0 mm  Meritor ELSA 2
WVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  x 2	
PWVI: Enthalten x 2		

MDP9000


DAF Foden Iveco MAN Mercedes Scania		 248.0 mm  108.0 mm  30.0 mm  Knorr SB7 / SN7
WVA 29061 29087 29179	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  x 2  x 2  x 2  x 2  x 2  x 1	KIT MBA110 MBA120
PWVI: Vorbereitet für		

MDP9005

DAF Mercedes Scania +		 248.0 mm  108.0 mm  30.0 mm  Knorr SB7 / SN7
WVA 29061 29087	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  x 2  x 2  x 2  x 2  x 1	KIT MBA110 MBA120
PWVI: Vorbereitet für		



7.2



**PREMIUM****MDP5042SK**Iveco
Renault
Volvo
+

250.0 mm

114.0 mm

28.0 mm

Meritor
D LISA


VVA
29090**INHALT DES KITS:****PWWI** MBA015**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5056SK**Iveco
MAN
Renault
Volvo
+

250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

Meritor
ELSA 2


VVA
29131
29156**INHALT DES KITS:****PWWI** MBA016**PWWI:** Enthalten x 2**MDP5057SK**Caetano
Plaxton
ROR
SAF
Sauer
Van Hool
Volvo
Wrightbus

250.0 mm

110.0 mm

30.0 mm

Meritor
D DUCO


VVA
29125
29277**INHALT DES KITS:****PWWI:** Keine**MDP5065SK**Iveco
MAN
Mercedes
Renault
Scania
+

250.0 mm

118.0 mm

28.0 mm

Meritor
ELSA 1 / D3


VVA
29030
29083
29113**INHALT DES KITS:****KIT** MBA108
PWWI MBA018
MBA019**PWWI:** Vorbereitet für**MDP5073SK**Iveco
MAN
Renault
Volvo
+

250.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

Meritor
ELSA 2


VVA
29131
29156**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MDP5076SK**Fruehauf
SAF
Sauer

205.0 mm

102.0 mm

27.0 mm

Meritor
DX 195



VVA
29124
29155**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MDP5083SK**Iveco
SAF
+

249.0 mm

118.0 mm

30.0 mm

Meritor
DX 225

VVA
29150**INHALT DES KITS:****PWWI:** Enthalten x 2**MDP5093SK**Fruehauf
Renault
ROR
SAF
Sauer
Volvo

210.0 mm

101.0 mm

30.0 mm

Meritor
ELSA 195

VVA
29169
29177**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für

**PREMIUM**

1



2




3



4



5

**MDP5101SK**Renault
Volvo
+


250.0 mm

110.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-3WVA
29174
29218
29273**INHALT DES KITS:**


x 4



x 4



x 2

PWWI: Enthalten x 2**MDP5102SK**Renault
Volvo


216.0 mm

97.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-1WVA
29131
29156**INHALT DES KITS:**


x 4



x 4



x 2

PWWI: Enthalten x 2**MDP5104SK**Renault
Volvo
+


250.0 mm

110.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-3WVA
29174
29218
29273**INHALT DES KITS:**


x 4



x 4



x 2

PWWI: Vorbereitet für**MDP5106SK**Renault
Volvo


216.0 mm

100.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-1WVA
29173
29203**INHALT DES KITS:**


x 4



x 4



x 2

PWWI: Vorbereitet für**MDP5117SK**Kögel
Trax


216.0 mm

113.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225LWVA
29211**INHALT DES KITS:**


x 4



x 4



x 2

PWWI: Vorbereitet für**MDP5119SK**Renault
Volvo
+


250.0 mm

110.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225-3WVA
29174**INHALT DES KITS:**

x 4




x 4



x 2

PWWI: Vorbereitet für**MDP5332SK**

Scania



249.6 mm

111.0 mm

29.0 mm

 Meritor
ELSA 225HWVA
29332**INHALT DES KITS:**

x 4



x 4



x 2

PWWI: Keine




PREMIUM



MDP5101PPRK

Renault
Volvo



250.0 mm

110.0 mm

29.0 mm

Meritor
ELSA 225-3

WVA
29174
29218
29273

INHALT DES KITS:




PWWI MBA065
MBA066

PWWI: Enthalten x 2

MDP5104PPRK

Renault
Volvo



250.0 mm

110.0 mm

29.0 mm

Meritor
ELSA 225-3

WVA
29174
29218
29273


INHALT DES KITS:



PWWI: Vorbereitet für

MDP5106PPRK

Renault
Volvo



216.0 mm


100.0 mm

29.0 mm

Meritor
ELSA 225-1

WVA
29173
29203


INHALT DES KITS:



PWWI: Vorbereitet für

MDP5119PPRK

Volvo



250.0 mm


110.0 mm

29.0 mm

Meritor
ELSA 225-3

WVA
29174
29218
29273

INHALT DES KITS:




PWWI: Vorbereitet für



PREMIUM

MAX030K


Iveco
MAN
Mercedes
Renault
+



249.0 mm
118.0 mm
27.8 mm
Meritor
D3

VVA
29030
29083
29113

INHALT DES KITS:




KIT MBA108
PWWI
MBA007 MBA010
MBA011 MBA013
MBA017 MBA018
MBA019 MCK1070

PWWI: Vorbereitet für

MAX087K


DAF
Iveco
MAN
Renault
Volvo
+



247.0 mm
109.3 mm
30.0 mm
Knorr
SB7 / SN7

VVA
29042 29059 29087
29106 29108 29109
29163 29179 29202
29253 29331

INHALT DES KITS:




KIT MBA110
MBA120

PWWI: Vorbereitet für

MAX088K


DAF
Iveco
MAN
Renault
Volvo
+



175.5 mm
85.8 mm
25.6 mm
Wabco
Pan 17

VVA
29088


INHALT DES KITS:



PWWI: Vorbereitet für

MAX090K


Iveco
Renault
Volvo
+



248.8 mm
114.3 mm
27.8 mm
Meritor
D LISA

VVA
29090

INHALT DES KITS:




KIT MBA101
PWWI MBA015

PWWI: Vorbereitet für

MAX095K


DAF
Iveco
MAN
Mercedes
+



210.5 mm
92.3 mm
29.8 mm
Knorr
SB6 / SN6

VVA
29094
29095
29197

INHALT DES KITS:




KIT MBA110
MBA121

PWWI: Vorbereitet für

MAX125K


Caetano
Plaxton
ROR
SAF
Sauer
Van Hool
Volvo
Wrightbus



249.0 mm
111.0 mm
29.2 mm
Meritor
D DUCCO

VVA
29125
29277

INHALT DES KITS:




KIT MBA104

PWWI: Keine

MAX126K


DAF
Mercedes
Renault
SAF
+



210.0 mm
92.0 mm
30.0 mm
Wabco
Pan 19-1

VVA
29126
29159


INHALT DES KITS:



PWWI: Vorbereitet für

MAX131K


Iveco
MAN
Renault
Volvo
+



249.6 mm
118.0 mm
30.2 mm
Meritor
ELSA 2


VVA
29131

INHALT DES KITS:



KIT MBA105
PWWI MBA016
MCK1141

PWWI: Vorbereitet für



**PREMIUM****MAX148K**MAN,
Mercedes
Renault
+

173.5 mm⁽¹⁾
185.0 mm⁽²⁾

83.8 mm⁽¹⁾
86.0 mm⁽²⁾

26.8 mm⁽¹⁾
33.5 mm⁽²⁾

Knorr
SB5 / SN5

VVA29115
29116
29148
29183**INHALT DES KITS:****PWWI:** Keine**MAX162K**Fruehauf
SAF
Sauer
Schmitz,
Valx
Trenkamp & Gehle
York Trailers

210.0 mm


109.2 mm

30.0 mm


Wabco
Pan 22-1 /
Maxx 22T

VVA

29162

INHALT DES KITS:**PWWI:** Vorbereitet für**MAX165K**

BPW



210.5 mm


92.3 mm

29.8 mm

Knorr
SB6 / SN6

VVA29165
29306**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MAX167K**

BPW



247.0 mm


109.3 mm

30.0 mm

Knorr
SB7 / SN7

VVA29167
29307**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MAX171K**

BPW





210.0 mm

107.8 mm

29.8 mm

Knorr
SK7



VVA29158
29171
29308**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MAX173K**Renault
ROR
Volvo

215.8 mm

99.6 mm

29.0 mm

Meritor
ELSA 225-1



VVA29173
29203**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MAX174K**Renault
Volvo
+

249.5 mm

109.7 mm

29.0 mm

Meritor
ELSA 225-3

VVA29174
29218
29273**INHALT DES KITS:****PWWI:** Vorbereitet für**MAX175K**Jost
Kögel
Trax
Krone
SAF
Sauer
Trenkamp & Gehle

210.4 mm

94.0 mm

30.0 mm

Haldex
Modul X -
DB22LT

VVA

29175

INHALT DES KITS:**PWWI:** Vorbereitet für

(1) = Innere Bremsbeläge (2) = Äußere Bremsbeläge



PREMIUM

1



2



3



4




5



MAX244K

Mercedes



207.6 mm


113.7 mm

35.0 mm

Knorr
SL7

WVA
29244


INHALT DES KITS:



PWWI: Keine

MAX246K

Mercedes



244.6 mm


113.7 mm

35.0 mm

Knorr
SM7

WVA
29246

INHALT DES KITS:





PWWI: Keine





ALLFIT





MDP3011K		
Iveco		 241.0 mm  125.3 mm  25.0 mm  Bendix ADB4300
VVA 29011	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 4	
	PWWI: Vorbereitet für	


MDP3013		
Dennis Renault		 180.0 mm  86.3 mm  20.2 mm  Bendix SEE 2X67
VVA 29013 29014	INHALT DES KITS:  x 4	
	PWWI: Enthalten x 4	


MDP3017		
Daewoo Trucks DAF Iveco		 191.0 mm  86.7 mm  23.0 mm  Wabco 456 F-Ö
VVA 29017	INHALT DES KITS:  x 4	
	PWWI: Keine	

MDP3024		
Daewoo Trucks DAF Iveco		 191.0 mm  86.7 mm  23.0 mm  Wabco 456 F-Ö
VVA 29024	INHALT DES KITS:  x 4	
	PWWI: Enthalten x 2	

MDP3030K		
Iveco MAN Mercedes Renault +		 249.0 mm  118.0 mm  27.8 mm  Meritor D3
VVA 29030 29083 29113	INHALT DES KITS:  x 4  x 6  x 2	KIT MBA108 PWWI MBA007 MBA010 MBA011 MBA013 MBA017 MBA018 MBA019 MCK1070
	PWWI: Vorbereitet für	

MDP3032K		
Iveco		 206.0 mm  110.2 mm  25.0 mm  Bendix ADB3700
VVA 29032	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 4	
	PWWI: Vorbereitet für	

MDP3043K		
Berkhof Caetano Dennis Neoplan Renault Timoney		 204.0 mm  97.0 mm  24.0 mm  Meritor D2
VVA 29043	INHALT DES KITS:  x 4	KIT MBA109 PWWI MBA006 MBA014
	PWWI: Keine	

MDP3077		
DAF Neoplan		 204.2 mm  106.0 mm  26.8 mm  Wabco 1600 V-G
VVA 29077	INHALT DES KITS:  x 4	
	PWWI: Enthalten x 2	



ALLFIT

1



2



3




4



5



MDP3087K

DAF
Iveco
MAN
Mercedes
Renault
Scania
+

247.0 mm


109.3 mm

30.0 mm

Knorr
SB7 / SN7


WVA
29042 29059 29087
29106 29108 29109
29163 29179 29202
29253 29331

INHALT DES KITS:

KIT
MBA110
MBA120

PWVI: Vorbereitet für

MDP3087KP

DAF
Iveco
MAN
Mercedes
Renault
Scania
+

247.0 mm


109.3 mm

30.0 mm

Knorr
SB7 / SN7


WVA
29042 29059 29087
29106 29108 29109
29163 29179 29202
29253 29331

INHALT DES KITS:

KIT
MBA120

PWVI: Vorbereitet für

MDP3088

DAF
Iveco
MAN
Renault
Volvo
+

175.5 mm

85.8 mm

25.6 mm

Wabco
Pan 17


WVA
29088

INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3088K

DAF
Iveco
MAN
Renault
Volvo
+

175.5 mm


85.8 mm

25.6 mm

Wabco
Pan 17


WVA
29088

INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3090K

Iveco
Renault
Volvo
+

248.8 mm


114.3 mm

27.8 mm

Meritor
D LISA


WVA
29090

INHALT DES KITS:

KIT
MBA101
PWVI
MBA015

PWVI: Vorbereitet für

MDP3095K

DAF
Iveco
MAN
Mercedes
+

210.5 mm


92.3 mm

29.8 mm

Knorr
SB6 / SN6


WVA
29095
29197

INHALT DES KITS:

KIT
MBA110
MBA121

PWVI: Vorbereitet für

MDP3122

Iveco
MAN
Renault
Volvo
+

174.7 mm

85.2 mm

22.0 mm

B Frame
(2x60)


WVA
29122

INHALT DES KITS:

KIT
MBA106
MBA107
MBA117PWVI
MBA001
MBA009

PWVI: Vorbereitet für

MDP3124K

Fruehauf
ROR
SAF
Sauer

205.4 mm


102.1 mm

27.0 mm

Meritor
DX 195

WVA
29124
29155

INHALT DES KITS:


KIT
MBA100


PWVI: Vorbereitet für







ALLFIT





MDP3125K		
Caetano Plaxton ROR SAF Sauer Van Hool Volvo Wrightbus		 249.0 mm  111.0 mm  29.2 mm  Meritor DUCO
VVA 29125 29277	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA104 PWWI: Keine


MDP3126		
DAF Mercedes Renault SAF +		 210.0 mm  92.0 mm  30.0 mm  Wabco Pan 19-1
VVA 29126 29159	INHALT DES KITS:  x 4	PWWI: Vorbereitet für


MDP3126K		
DAF Mercedes Renault SAF +		 210.0 mm  92.0 mm  30.0 mm  Wabco Pan 19-1
VVA 29126 29159	INHALT DES KITS:  x 4  x 6  x 2  x 2	PWWI: Vorbereitet für

MDP3131K		
Iveco MAN Renault Volvo +		 249.5 mm  118.0 mm  30.2 mm  Meritor ELSA 2
VVA 29131	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA105 PWWI MBA016 MCK1141 PWWI: Vorbereitet für

MDP3136K		
ROR SAF Sauer Volvo		 175.4 mm  88.8 mm  29.7 mm  Meritor B DUCO
VVA 29136	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA102 PWWI: Keine

MDP3137K		
ROR SAF Sauer Volvo		 210.0 mm  102.0 mm  29.7 mm  Meritor C DUCO
VVA 29137	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA103 PWWI: Keine

MDP3141		
DAF Dennis Fruehauf SAF Sauer Trenkamp & Gehle Volvo		 204.4 mm  99.6 mm  29.8 mm  Wabco Pan 19-2
VVA 29119 29141	INHALT DES KITS:  x 4	PWWI: Vorbereitet für

MDP3142		
Renault		 204.4 mm  99.6 mm  29.8 mm  Wabco Pan 19-2
VVA 29142	INHALT DES KITS:  x 4  x 4	PWWI: Vorbereitet für



ALLFIT

1



2



3



4




5



MDP3142K

Renault




204.4 mm

99.6 mm

29.8 mm


Wabco
Pan 19-2WVA
29142

INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3143K

Discos
Fruehauf
Mercedes
SAF
Sauer
Scania
Trenkamp & Gehle

247.7 mm


105.0 mm

29.5 mm


Haldex
Modul X -
DB22WVA
29120
29143
29185

PWVI: Vorbereitet für

MDP3148K

MAN,
Mercedes
Renault
+173.5 mm⁽¹⁾185.0 mm⁽²⁾83.8 mm⁽¹⁾86.0 mm⁽²⁾26.8 mm⁽¹⁾33.5 mm⁽²⁾Knorr
SB5 / SN5WVA
29115
29116
29148
29183


INHALT DES KITS:



PWVI: Keine

PWVI
MBA110
MBA120

MDP3158K

BPW Axles
Mercedes
SAF
Sauer
Schmitz
ZF

210.0 mm


108.0 mm

30.0 mm

Knorr
SK7WVA
29158

PWVI: Vorbereitet für

MDP3162

Fruehauf
SAF
Sauer
Schmitz
Valx
Trenkamp & Gehle
York Trailers

210.0 mm

109.2 mm

30.0 mm


Wabco
Pan 22-1 /
Maxx 22TWVA
29162

INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3162K

Fruehauf
SAF
Sauer
Schmitz
Valx
Trenkamp & Gehle
York Trailers

210.0 mm

109.2 mm


30.0 mm

Wabco
Pan 22-1 /
Maxx 22TWVA
29162

PWVI: Vorbereitet für

MDP3165K

BPW




210.5 mm

92.3 mm

29.8 mm

Knorr
SB6 / SN6WVA
29165
29306

INHALT DES KITS:




PWVI: Vorbereitet für

KIT
MBA110
MBA121

MDP3167K

BPW



210.5 mm

109.3 mm

30.0 mm

Knorr
SB7 / SN7WVA
29167
29307

PWVI: Vorbereitet für


KIT
MBA110
MBA120


(1) = Innere Bremsbeläge (2) = Äußere Bremsbeläge





ALLFIT





MDP3169K		
Fruehauf ROR Renault SAF Sauer Volvo		 211.0 mm  101.3 mm  30.2 mm  Meritor  ELSA 195
VVA 29169 29177	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA112 PWWI: Vorbereitet für


MDP3171K		
BPW		 210.0 mm  107.8 mm  29.8 mm  Knorr  SK7
VVA 29158 29171 29308	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  x 2  x 2  x 2  x 2	KIT MBA110 MBA121 PWWI: Vorbereitet für



MDP3173K		
Renault ROR Volvo		 215.8 mm  99.6 mm  29.0 mm  Meritor  ELSA 225-1
VVA 29173 29203	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  MAX x 2	KIT MBA112 PWWI MBA034 PWWI: Vorbereitet für

MDP3174K		
Renault Volvo +		 249.5 mm  109.7 mm  29.0 mm  Meritor  ELSA 225-3
VVA 29174 29218 29273	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  MAX x 2	KIT MBA112 PWWI MBA034 PWWI: Vorbereitet für

MDP3174KWI		
Renault Volvo +		 249.5 mm  109.7 mm  29.0 mm  Meritor  ELSA 225-3
VVA 29174 29218 29273	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  MAX x 2	PWWI MBA034 PWWI: Enthalten x 2

MDP3175K		
Jost Kögel Trax Krone SAF Sauer Trenkamp & Gehle		 210.4 mm  94.0 mm  30.0 mm  Haldex  Modul X - DB22LT
VVA 29175	INHALT DES KITS:  x 4  x 4	PWWI: Vorbereitet für

MDP3181K		
Fruehauf Mercedes Trenkamp & Gehle		 210.8 mm  92.2 mm  30.2 mm  Haldex  Modul X - DB19
VVA 29147 29181 29207	INHALT DES KITS:  x 4  x 4	PWWI: Vorbereitet für

MDP3195K		
SAF		 210.0 mm  93.8 mm  29.5 mm  Haldex  Modul T - DBT22LT
VVA 29195	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2  x 2  x 2 GEN 1  x 2 GEN 2	PWWI: Vorbereitet für



ALLFIT

1



2



3



4




5



MDP3227K

BPW Axles




210.3 mm

94.8 mm

30.0 mm

BPW
TSB 3709WVA
29227


INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3228K

BPW Axles




210.3 mm

109.4 mm

30.0 mm

BPW
TSB 4309WVA
29228


INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3244K

Mercedes




207.0 mm

113.9 mm

31.0 mm

Knorr
SL7WVA
29244

INHALT DES KITS:




PWVI: Keine

KIT MBA120

MDP3246K

Mercedes




244.5 mm

113.9 mm

31.0 mm

Knorr
SM7WVA
29246

INHALT DES KITS:




PWVI: Keine

KIT MBA120

MDP3256

Iveco



175.5 mm

95.2 mm

27.0 mm

Brembo

WVA
29256


INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3267K

BPW Axles




246.8 mm

106.6 mm

30.0 mm

BPW
TSB 4312WVA
29267


INHALT DES KITS:



PWVI: Vorbereitet für

MDP3279K

MAN




217.8 mm

108.8 mm

30.5 mm

Wabco
MAXX22WVA
29279


INHALT DES KITS:



PWVI: Keine

MDP3328K

SAF




214.8 mm

107.5 mm

31.0 mm

Knorr
ST7WVA
29328

INHALT DES KITS:







PWVI: Vorbereitet für






ALLFIT





MDP3394K		
Scania		 247.5 mm  107.7 mm  30.0 mm  Knorr SB7 / SN7
WVA 29394	INHALT DES KITS:  x 4  x 2  x 2  x 4  x 2  x 2  x 1	PWWI: Vorbereitet für

MDP3415K		
Haldex Kogel Krone SAF		 210.0 mm  93.4 mm  29.5 mm  Haldex Modul T - DBT22LT
WVA 29415	INHALT DES KITS:  x 4  x 2  x 2  x 4  x 2 GEN 1  x 2 GEN 2	PWWI: Vorbereitet für

MDP3429K		
Gigant Jost SAF Scania		 210.0 mm  91.4 mm  30.0 mm  Haldex Modul T - DBT19LT
WVA 29429	INHALT DES KITS:  x 4  x 2  x 2  x 4  x 2  x 2 GEN 2	PWWI: Vorbereitet für

MDP3498		
Setra (inc Kässbohrer)		 179.3 mm  113.0 mm  20.0 mm  Knorr 2V20
WVA 29498	INHALT DES KITS:  x 4	PWWI: Keine

MDP3747		
DAF MAN Moseley Neoplan Setra Van Hool VDL		 139.5 mm  121.0 mm  31.5 mm  Knorr K85
WVA 29747	INHALT DES KITS:  x 8  x 2  x 2  x 8	PWWI: Keine

MDP3835K		
Alexander Bus Mercedes Neoplan Optare Plaxton Sitcar		 174.8 mm  85.8 mm  21.9 mm  Meritor B Frame (2x60)
WVA 29835	INHALT DES KITS:  x 4  x 4  x 2	KIT MBA106 PWWI MBA007
PWWI: Vorbereitet für		

1



2



3



4



5





1



2




3




4



5





1



2



3



4



5





1



2



3



4



5



	OE	
AD Group		
57451692	MDP5005	
57451734	MDP5020	
57451759	MDP5051	
57451775	MDP5033	
57451783	MDP5038	
57451791	MDP5040	
57451809	MDP5054	
57451833	MDP5065	
57453029	MDP5039	
57453037	MDP5060	
57473415	MDP5066	
57480857	MDP5076	
Allied Signal		
29030	MDP5033	
29030	MDP5038	
29030	MDP5090	
29053	MDP5051	
29090	MDP5042	
29090	MDP5061	
29100	MDP5037	
29125	MDP5057	
29131	MDP5056	
29131	MDP5060	
29131	MDP5073	
29835	MDP5040	
Astra		
98133538AS	MDP5079	
Ayats		
32001296	MDP5056	
Bova		
204552	MDP3087KP	
204552	MAX087K	
204552	MDP3087K	
BPW		
02.0312.14.00	MAX087K	
02.0312.14.00	MDP3087K	
02.0312.14.00	MDP3087KP	
02.0312.17.00	MAX087K	
02.0312.17.00	MDP3087K	
02.0312.17.00	MDP3087KP	
05.362.70.01.0	MAX087K	
05.362.70.01.0	MDP3087K	
05.362.70.01.0	MDP3087KP	
05.362.70.02.0	MAX087K	
05.362.70.02.0	MDP3087K	
05.362.70.02.0	MDP3087KP	
0509290040	MAX165K	
0509290040	MDP3165K	
0509290050	MAX165K	
0509290050	MDP3165K	
0509290070	MAX167K	
0509290070	MDP3167K	

	OE	
0509290090	MAX167K	
0509290090	MDP3167K	
0509290100	MAX165K	
0509290100	MDP3165K	
0536270020	MAX087K	
0536270020	MAX167K	
0536270020	MDP3087K	
0536270020	MDP3087KP	
0536270020	MDP3167K	
09.801.02.20.0	MAX087K	
09.801.02.20.0	MDP3087K	
09.801.02.20.0	MDP3087KP	
09.801.02.57.0	MAX087K	
09.801.02.57.0	MDP3087K	
09.801.02.57.0	MDP3087KP	
09.801.02.92.0	MAX087K	
09.801.02.92.0	MDP3087K	
09.801.02.92.0	MDP3087KP	
09.801.06.20.0	MAX087K	
09.801.06.20.0	MDP3087K	
09.801.06.20.0	MDP3087KP	
09.801.06.36.0	MAX087K	
09.801.06.36.0	MDP3087K	
09.801.06.36.0	MDP3087KP	
0980102570	MAX087K	
0980102570	MAX167K	
0980102570	MDP3087K	
0980102570	MDP3087KP	
0980102570	MDP3167K	
0980102750	MAX165K	
0980102750	MDP3165K	
0980102920	MAX087K	
0980102920	MAX167K	
0980102920	MDP3087K	
0980102920	MDP3087KP	
0980102920	MDP3167K	
0980102930	MAX165K	
0980102930	MDP3165K	
0980106200	MAX087K	
0980106200	MAX167K	
0980106200	MDP3087K	
0980106200	MDP3087KP	
0980106200	MDP3167K	
0980106210	MAX165K	
0980106210	MDP3165K	
0980106350	MAX165K	
0980106350	MDP3165K	
0980106360	MAX167K	
0980106360	MDP3167K	
0980106430	MAX165K	
0980106430	MDP3165K	
0980106450	MAX167K	
0980106450	MDP3167K	

	OE	
0980106960	MAX167K	
0980106960	MDP3167K	
0980107090	MAX165K	
0980107090	MDP3165K	
0980108150	MAX165K	
0980108150	MDP3165K	
0980108160	MAX171K	
0980108160	MDP3171K	
509290040	MAX165K	
509290040	MDP3165K	
509290050	MAX165K	
509290050	MDP3165K	
509290070	MAX167K	
509290070	MDP3167K	
509290090	MAX167K	
509290090	MDP3167K	
509290100	MAX165K	
509290100	MDP3165K	
509290120	MDP3227K	
509290130	MDP3228K	
509290131	MDP3228K	
509290151	MDP3227K	
509290331	MDP3228K	
536270020	MAX167K	
536270020	MDP3087KP	
536270020	MAX087K	
536270020	MDP3087K	
536270020	MDP3167K	
900061790	MDP3227K	
980102570	MAX167K	
980102570	MDP3087KP	
980102570	MAX087K	
980102570	MDP3087K	
980102570	MDP3167K	
980102750	MAX165K	
980102750	MDP3165K	
980102920	MAX167K	
980102920	MDP3087KP	
980102920	MAX087K	
980102920	MDP3087K	
980102920	MDP3167K	
980102930	MAX165K	
980102930	MDP3165K	
980106200	MAX167K	
980106200	MDP3087KP	
980106200	MAX087K	
980106200	MDP3087K	
980106200	MDP3167K	
980106200	MAX165K	
980106200	MDP3087K	
980106200	MDP3167K	
980106210	MAX165K	
980106210	MDP3165K	
980106350	MAX165K	
980106350	MDP3165K	
980106360	MAX167K	
980106360	MDP3167K	
980106430	MAX165K	
980106430	MDP3165K	
980106450	MAX167K	
980106450	MDP3167K	

	OE	
980106360	MDP3167K	
980106430	MAX165K	
980106430	MDP3165K	
980106450	MAX167K	
980106450	MDP3167K	
980106960	MAX167K	
980106960	MDP3167K	
980107090	MAX165K	
980107090	MDP3165K	
980107550	MDP3227K	
980107570	MDP3228K	
980107590	MDP3267K	
980107940	MDP3227K	
980107960	MDP3228K	
980107971	MDP3228K	
980107980	MDP3267K	
980108150	MAX165K	
980108150	MDP3165K	
980108160	MAX171K	
980108160	MDP3171K	
980108370	MDP3227K	
Bredamenarini		
0254625/K	MDP5083	
Casals		
MD304	MDP5020	
MD310	MDP5038	
MD311	MDP5039	
MD312	MDP5040	
MD313	MDP5042	
MD315	MDP5051	
MD316	MDP5061	
MD373	MDP5076	
Coherma Semirremolques SL		
420314	MDP5076	
420319	MDP5057	
420475	MDP5073	
DAF		
1436901	MDP3088K	
1436901	MAX088K	
1436901	MDP3088	
1439324	MDP3087KP	
1439324	MAX087K	
1439324	MDP3087K	
1440504	MDP3141	
1489199	MDP5057	
1489983	MDP5073	
1489984	MDP5076	
1519449	MDP5071	
1522057	MDP5060	
1522061	MDP5038	
1522172	MDP5040	
1522181	MDP5051	
1522183	MDP5042	

*Produktdefinition aus dem Einkaufsführer



...DAF		
1522188	MDP5005	
1522191	MDP5037	
1522202	MDP5020	
1524600	MDP5101	
1524600	MDP5101SK	
1525329	MDP5106	
1525329	MDP5106SK	
1525335	MDP5072	
1525812	MDP5102	
1525819	MDP5104	
1525819	MDP5104SK	
1526529	MAX131K	
1526529	MDP3131K	
1526653	MDP3124K	
1617343	MDP3087KP	
1617343	MAX087K	
1617343	MDP3087K	
1628064	MAX126K	
1628064	MDP3126K	
1628064	MDP3126	
1665013	MDP5093	
1797053	MDP3087KP	
1797053	MAX087K	
1797053	MDP3087K	
1800830	MDP3087KP	
1800830	MAX087K	
1800830	MDP3087K	
1878030	MDP3087KP	
1878030	MAX087K	
1878030	MDP3087K	
866282	MDP5056	
887686	MDP3087KP	
887686	MAX087K	
887686	MDP3087K	
905252	MDP3087KP	
905252	MAX087K	
905252	MDP3087K	
BBU8177	MDP3077	
BBU8178	MDP3077	
Dennis		
1519449	MDP5071	
616441	MDP5071	
655377-1	MDP5061	
ERF		
35403127373	MDP5076	
35503084795	MDP5059	
35503112160	MDP5073	
81508205072	MDP5059	
MDP5093	MDP5093	
STRMDP5038	MDP5038	
STRMDP5053	MDP5053	
STRMDP5057	MDP5057	

STRMDP5093		MDP5093
Europart		
1509015330	MDP5066	
1509015355	MDP5057	
1509015375	MDP5056	
2129030282	MDP5038	
7600000050	MDP5076	
EvoBus		
8285408534	MDP5033	
82854085340	MDP5033	
Fodon		
1489199	MDP5057	
1489983	MDP5073	
1489984	MDP5076	
1519449	MDP5071	
1665013	MDP5093	
TP08015015	MDP5059	
Fruehauf		
CF103915	MDP5076	
CF104034	MDP5057	
CF104296	MDP5073	
CF104440	MDP5093	
DDMP5059	MDP5059	
General Trailer		
CF104034	MDP5057	
CF104296	MDP5073	
DDMP5059	MDP5059	
DSB2A	MDP5076	
Gigant		
703010372	MDP3429K	
9291072	MDP3195K	
Haldex		
640001002	MDP3195K	
93200	MDP3195K	
93887	MDP3195K	
95053	MDP3195K	
95396	MDP3195K	
Hendrickson		
S305608	MDP3195K	
S30674	MDP3195K	
Irisbus		
28060035	MDP5111	
5006028410	MDP5056	
Iveco		
10906070	MDP3024	
1906043	MDP3122	
1906043	MDP5020	
1906170	MDP3032K	
1906297	MDP3122	
1906297	MDP5020	
1906345	MDP3017	
1906416	MDP3122	
1906439	MDP3087KP	

1906439	MAX087K	
1906439	MDP3087K	
1906467	MDP3088K	
1906467	MAX088K	
1906467	MDP3088	
254625	MDP5083	
299 5637	MAX087K	
299 5637	MDP3087K	
299 5637	MDP3087KP	
299 6378	MAX087K	
299 6378	MDP3087K	
299 6378	MDP3087KP	
299 6515	MAX087K	
299 6515	MDP3087K	
299 6515	MDP3087KP	
2992336	MAX095K	
2992336	MDP3095K	
2992348	MDP3087KP	
2992348	MAX087K	
2992348	MDP3087K	
2992476	MDP3087KP	
2992476	MAX087K	
2992476	MDP3087K	
2992476	MDP3087K	
2992669	MDP5083K	
2995552	MDP5083	
2995637	MAX087K	
2995637	MDP3087KP	
2995637	MDP3087K	
2995809	MDP3087KP	
2995809	MAX087K	
2995809	MDP3087K	
2995819	MDP3087KP	
2995819	MAX087K	
2995819	MDP3087K	
2995938	MDP3087KP	
2995938	MAX087K	
2995938	MDP3087K	
2996065	MDP5116	
2996068	MDP5116	
2996189	MDP3087KP	
2996189	MAX087K	
2996189	MDP3087K	
2996378	MDP3087KP	
2996378	MAX087K	
2996378	MDP3087K	
2996468	MAX095K	
2996468	MDP3095K	
2996515	MAX087K	
2996515	MDP3087KP	
2996515	MDP3087K	
2996518	MDP3087KP	
2996518	MAX087K	
2996518	MDP3087K	

41211278	MDP3087KP	
41211278	MAX087K	
41211278	MDP3087K	
41211279	MDP3087KP	
41211279	MAX087K	
41211279	MDP3087K	
42555669	MDP3122	
42583124	MDP5097	
42583125	MDP5116	
42583126	MDP5121	
42583127	MDP5131	
42583128	MDP5132	
500054632	MDP3087KP	
500054632	MAX087K	
500054632	MDP3087K	
500055019	MAX095K	
500055019	MDP3095K	
500083553	MDP5131	
500086356	MDP5132	
500363646	MAX095K	
500363646	MDP3095K	
5006028410	MDP5056	
5006028410	MDP5116	
99476098	MDP3087KP	
99476098	MAX087K	
99476098	MDP3087K	
E2992336	MAX095K	
E2992336	MDP3095K	
V2992348	MAX087K	
V2992348	MDP3087K	
V2992348	MDP3087KP	
Jost		
JAE0250410020	MDP3415K	
JAE0250420020	MDP3415K	
Karos		
5006028410	MDP5056	
Kässbohrer		
8285408463	MDP5110	
8285515573	MAX087K	
8285515573	MDP3087K	
8285515573	MDP3087KP	
Knorr Bremse		
II180220062	MAX087K	
II180220062	MDP3087K	
II180220062	MDP3087KP	
II376580062	MAX095K	
II376580062	MDP3095K	
K046771K50	MAX087K	
K046771K50	MDP3087K	
K046771K50	MDP3087KP	
K094436K50	MAX087K	
K094436K50	MDP3087K	
K094436K50	MDP3087KP	





1



2



3



4



5



...Knorr Bremse		
K097533K50	MDP3328K	
K097533K64	MDP3328K	
K108020K50	MDP3328K	
K180908K50	MDP3328K	
Leciñena		
5820099	MDP5076	
5820127	MDP5073	
5820174	MDP5093	
Leyland		
LBM DP5033	MDP5033	
LBM DP5076	MDP5076	
MDP3087K	MAX087K	
MDP3087K	MDP3087K	
MDP3087K	MDP3087KP	
MDP3131K	MAX131K	
MDP3131K	MDP3131K	
MDP5057	MDP5057	
MDP5073	MDP5073	
MDP5093	MDP5093	
MAN		
35503084795	MDP5059	
35503112160	MDP5073	
81 50820 5091	MAX030K	
81 50820 5091	MDP3030K	
81 50820 5099	MAX087K	
81 50820 5099	MDP3087K	
81 50820 5099	MDP3087KP	
81 50820 6044	MAX030K	
81 50820 6044	MDP3030K	
81 50820 6046	MAX030K	
81 50820 6046	MDP3030K	
81 50820 6056	MAX087K	
81 50820 6056	MDP3087K	
81 50820 6056	MDP3087KP	
81.50820.6014	MDP5038	
81.50820.6015	MDP5039	
8150805005	MDP5090	
81508080003	MDP5038	
81508080004	MDP5039	
81508205023	MDP3088K	
81508205023	MAX088K	
81508205023	MDP3088	
81508205025	MDP3088K	
81508205025	MAX088K	
81508205025	MDP3088	
81508205029	MDP3088K	
81508205029	MAX088K	
81508205029	MDP3088	
81508205054	MDP3122	
81508205064	MDP5065	
81508205072	MAX131K	
81508205072	MDP3131K	

81508205072	MDP5059	
81508205072	MDP5060	
81508205072	MDP5099	
81508205080	MAX131K	
81508205080	MDP3131K	
81508205087	MDP5054	
81508205088	MDP5066	
81508205091	MDP5038	
81508205092	MDP5039	
81508206000	MAX030K	
81508206000	MDP3030K	
81508206000	MDP5065	
81508206002	MAX030K	
81508206002	MDP3030K	
81508206002	MDP5038	
81508206004	MAX030K	
81508206004	MDP3030K	
81508206004	MDP5038	
81508206005	MDP5039	
81508206006	MDP3088K	
81508206006	MAX088K	
81508206006	MDP3088	
81508206008	MAX095K	
81508206008	MDP3095K	
81508206014	MAX030K	
81508206014	MDP3030K	
81508206014	MDP5038	
81508206015	MDP5039	
81508206016	MAX030K	
81508206016	MDP3030K	
81508206016	MDP5038	
81508206017	MDP5039	
81508206020	MDP3088K	
81508206020	MAX088K	
81508206020	MDP3088	
81508206022	MAX095K	
81508206022	MDP3095K	
81508206025	MAX030K	
81508206025	MDP3030K	
81508206025	MDP5054	
81508206028	MDP3122	
81508206030	MDP3087KP	
81508206030	MAX087K	
81508206030	MDP3087K	
81508206031	MAX131K	
81508206031	MDP3131K	
81508206031	MDP5060	
81508206032	MDP3087KP	
81508206032	MAX087K	
81508206032	MDP3087K	
81508206033	MDP3087KP	
81508206033	MAX087K	
81508206033	MDP3087K	

81508206034	MAX030K	
81508206034	MDP3030K	
81508206034	MDP5038	
81508206035	MDP5039	
81508206036	MAX030K	
81508206036	MDP3030K	
81508206036	MDP5065	
81508206037	MDP5066	
81508206038	MAX030K	
81508206038	MDP3030K	
81508206038	MDP5054	
81508206041	MAX131K	
81508206041	MDP3131K	
81508206041	MDP5060	
81508206041	MDP5099	
81508206042	MDP3088K	
81508206042	MAX088K	
81508206042	MDP3088	
81508206043	MAX148K	
81508206043	MDP3148K	
81508206044	MDP5065	
81508206045	MDP5039	
81508206045	MDP5066	
81508206046	MDP5038	
81508206046	MDP5088	
81508206051	MAX131K	
81508206051	MDP3131K	
81508206051	MDP5060	
81508206051	MDP5099	
81508206052	MAX131K	
81508206052	MDP3131K	
81508206052	MDP5097	
81508206054	MAX148K	
81508206054	MDP3148K	
81508206055	MDP3087KP	
81508206055	MAX087K	
81508206055	MDP3087K	
81508206056	MAX087K	
81508206056	MDP3087KP	
81508206056	MDP3087K	
81508206057	MAX095K	
81508206057	MDP3095K	
81508206059	MAX095K	
81508206059	MDP3095K	
81508206060	MDP9000	
81508206060	MAX095K	
81508206060	MDP3095K	
81508206061	MDP3087KP	
81508206061	MAX087K	
81508206061	MDP3087K	
81508206063	MAX148K	
81508206063	MDP3148K	
81508206068	MAX087K	

81508206068	MDP3087KP	
81508206068	MDP3087K	
MDP5093	MDP5093	
N2508200009	MDP5059	
N2508200012	MDP5093	
N2508206007	MDP5038	
N2508206009	MDP5059	
N2508206022	MDP5076	
N2508206025	MDP5057	
N2508206026	MDP5073	
STRM DP5038	MDP5038	
STRM DP5053	MDP5053	
STRM DP5057	MDP5057	
STRM DP5093	MDP5093	
ZG002940002	MDP5076	
Mercedes		
000 421 05 10	MAX087K	
000 421 05 10	MDP3087K	
000 421 05 10	MDP3087KP	
000 421 18 10	MAX087K	
000 421 18 10	MDP3087K	
000 421 18 10	MDP3087KP	
000 421 43 10	MAX087K	
000 421 43 10	MDP3087K	
000 421 43 10	MDP3087KP	
000 423 66 10	MAX087K	
000 423 66 10	MDP3087K	
000 423 66 10	MDP3087KP	
002 420 49 20	MAX087K	
002 420 49 20	MDP3087K	
002 420 49 20	MDP3087KP	
002 420 70 20	MAX087K	
002 420 70 20	MDP3087K	
002 420 70 20	MDP3087KP	
003 420 10 20	MAX087K	
003 420 10 20	MDP3087K	
003 420 10 20	MDP3087KP	
003 420 16 20	MAX087K	
003 420 16 20	MDP3087K	
003 420 16 20	MDP3087KP	
003 420 20 20	MAX087K	
003 420 20 20	MDP3087K	
003 420 20 20	MDP3087KP	
003 420 22 20	MAX087K	
003 420 22 20	MDP3087K	
003 420 22 20	MDP3087KP	
003 420 35 20	MAX087K	
003 420 35 20	MDP3087K	
003 420 35 20	MDP3087KP	
004 420 22 20	MAX087K	
004 420 22 20	MDP3087K	
004 420 22 20	MDP3087KP	
006 420 14 20	MAX244K	

*Produktdefinition aus dem Einkaufsführer



...Mercedes		
006 420 14 20	MAX246K	
006 420 14 20	MDP3244K	
006 420 14 20	MDP3246K	
006 420 52 20	MAX246K	
006 420 52 20	MDP3246K	
14211710	MAX095K	
14211710	MDP3095K	
24200820	MDP5088	
2420222010	MDP3087KP	
2420222010	MAX087K	
2420222010	MDP3087K	
24204920	MDP3087KP	
24204920	MAX087K	
24204920	MDP3087K	
24204970	MDP3087KP	
24204970	MAX087K	
24204970	MDP3087K	
24205520	MDP5110	
24207820	MAX095K	
24207820	MDP3095K	
24207920	MAX095K	
24207920	MDP3095K	
34201120	MAX148K	
34201120	MDP3148K	
34201220	MAX148K	
34201220	MDP3148K	
34201620	MDP3087KP	
34201620	MAX087K	
34201620	MDP3087K	
34202020	MDP3087KP	
34202020	MAX087K	
34202020	MDP3087K	
34202220	MDP3087KP	
34202220	MAX087K	
34202220	MDP3087K	
34203520	MDP3087KP	
34203520	MAX087K	
34203520	MDP3087K	
34205520	MDP5090	
34205520	MDP5110	
34206620	MAX148K	
34206620	MDP3148K	
34207220	MAX148K	
34207220	MDP3148K	
34207320	MAX148K	
34207320	MDP3148K	
4210510	MDP3087KP	
4210510	MAX087K	
4210510	MDP3087K	
4210710	MAX095K	
4210710	MDP3095K	
4214310	MDP3087KP	

4214310	MAX087K	
4214310	MDP3087K	
44202220	MDP3087KP	
44202220	MAX087K	
44202220	MDP3087K	
44206020	MDP3087KP	
44206020	MAX087K	
44206020	MDP3087K	
44206120	MAX148K	
44206120	MDP3148K	
54202320	MAX095K	
54202320	MDP3095K	
64201020	MDP3087KP	
64201020	MAX087K	
64201020	MDP3087K	
64201120	MDP3087KP	
64201120	MAX087K	
64201120	MDP3087K	
64201520	MDP3244K	
64201520	MAX244K	
64205320	MAX244K	
64205320	MDP3244K	
A0004210510	MAX087K	
A0004210510	MDP3087K	
A0004210510	MDP3087KP	
A0004210710	MAX095K	
A0004210710	MDP3095K	
A0004211810	MAX087K	
A0004211810	MDP3087K	
A0004211810	MDP3087KP	
A0004214310	MAX087K	
A0004214310	MDP3087K	
A0004214310	MDP3087KP	
A0004236610	MAX087K	
A0004236610	MDP3087K	
A0004236610	MDP3087KP	
A0014211710	MAX095K	
A0014211710	MDP3095K	
A0024201520	MDP5040	
A0024204920	MAX087K	
A0024204920	MDP3087K	
A0024204920	MDP3087KP	
A0024207020	MAX087K	
A0024207020	MDP3087K	
A0024207020	MDP3087KP	
A0024207820	MAX095K	
A0024207820	MDP3095K	
A0024207920	MAX095K	
A0024207920	MDP3095K	
A0034201020	MAX087K	
A0034201020	MDP3087K	
A0034201020	MDP3087KP	
A0034201520005	MDP5040	

A0034201620	MAX087K	
A0034201620	MDP3087K	
A0034201620	MDP3087KP	
A0034202020	MAX087K	
A0034202020	MDP3087K	
A0034202020	MDP3087KP	
A0034202220	MAX087K	
A0034202220	MDP3087K	
A0034202220	MDP3087KP	
A0034203520	MAX087K	
A0034203520	MDP3087K	
A0034203520	MDP3087KP	
A0034206220	MDP5040	
A0034207720	MDP5040	
A0044202220	MAX087K	
A0044202220	MDP3087K	
A0044202220	MDP3087KP	
A0054202320	MAX095K	
A0054202320	MDP3095K	
A006 420 14 20	MAX244K	
A006 420 14 20	MAX246K	
A006 420 14 20	MDP3244K	
A006 420 14 20	MDP3246K	
A006 420 15 20	MAX244K	
A006 420 15 20	MDP3244K	
A006 420 52 20	MAX246K	
A006 420 52 20	MDP3246K	
A0064201020	MAX087K	
A0064201020	MDP3087K	
A0064201020	MDP3087KP	
A0064201520	MAX244K	
A0064201520	MDP3244K	
A0064205320	MAX244K	
A0064205320	MDP3244K	
Meritor		
20568713	MDP5093	
20765963 5	MDP5093	
2114543	MDP5117	
35503112160	MDP5073	
5001864380	MDP5093	
5021139271	MDP5076	
5021174771	MDP5073	
68324665	MDP5093	
C73222F2476	MDP5128	
MDB1373	MAX087K	
MDB1373	MDP3087K	
MDB1373	MDP3087KP	
MDP011K	MDP3011K	
MDP1277	MAX148K	
MDP1277	MDP3148K	
MDP5106SK	MAX173K	
MDP5106SK	MDP3173K	

MDP5106SK	MDP5102	
MDP5106SK	MDP5106	
N2508206022	MDP5076	
Neoplan		
0821.351.00	MAX087K	
0821.351.00	MDP3087K	
0821.351.00	MDP3087KP	
0821.351.00	MDP9005	
82135100	MAX087K	
82135100	MDP3087K	
82135100	MDP3087KP	
Optare		
28060035	MDP5111	
UNMDP5057	MDP5057	
UNMDP5061	MDP5061	
Paccar		
1526706	MDP3088K	
1526952	MAX148K	
1526966	MAX165K	
1489199	MDP5057	
1489983	MDP5073	
1489984	MDP5076	
1519449	MDP5071	
1522057	MDP5060	
1522172	MDP5040	
1522183	MDP5042	
1522234	MDP5059	
1524045	MDP9000	
1524600	MDP5101	
1524600	MDP5101SK	
1525329	MDP5106	
1525329	MDP5106SK	
1525335	MDP5072	
1525522	MDP5053	
1525812	MDP5102	
1525819	MDP5104	
1525819	MDP5104SK	
1526529	MAX131K	
1526529	MDP3131K	
1526653	MDP3124K	
1526665	MAX090K	
1526665	MDP3090K	
1526667	MDP3169K	
1526680	MAX125K	
1526680	MDP3125K	
1526706	MAX088K	
1526706	MDP3088	
1526951	MDP3122	
1526952	MDP3148K	
1526960	MDP3137K	
1526965	MAX030K	
1526965	MDP3030K	
1526966	MDP3165K	



1



2



3



4



5



	OE	
...Paccar		
1527520	MDP3043K	
1665013	MDP5093	
2166142	MDP5101	
2166142	MDP5101SK	
866282	MDP5056	
879683	MDP5052	
905252	MAX087K	
905252	MDP3087K	
905252	MDP3087KP	
905556	MAX095K	
905556	MDP3095K	
906245	MDP5117	
Raba		
654114	MDP5033	
Remco		
29067220T819	MDP5020	
29090282T3016	MDP5042	
29124270T3018	MDP5076	
29125292D7500	MDP5057	
29136292T7500	MDP5052	
29137292T7500	MDP5053	
Renault		
20568713	MDP5093	
20765963 5	MDP5093	
50 01 864 363	MAX174K	
50 01 864 363	MDP3174K	
50 01 864 363	MDP3174KWI	
50 01 864 364	MAX174K	
50 01 864 364	MDP3174K	
50 01 864 364	MDP3174KWI	
50 01 864 380	MDP5093SK	
5001014704	MDP5005	
5001825639	MDP5005	
5001831161	MAX090K	
5001831161	MDP3090K	
5001831161	MDP5042	
5001833114	MDP5042	
5001846034	MAX090K	
5001846034	MDP3090K	
5001846034	MDP5042	
5001848363	MAX030K	
5001848363	MDP3030K	
5001854341	MDP5051	
5001854342	MAX030K	
5001854342	MDP3030K	
5001855646	MAX131K	
5001855646	MDP3131K	
5001855646	MDP5056	
5001857615	MDP5037	
5001864363	MAX174K	
5001864363	MDP3174KWI	
5001864363	MDP3174K	

	OE	
5001864363	MDP5101	
5001864363	MDP5101PPRK	
5001864363	MDP5101SK	
5001864363	MDP5115	
5001864364	MAX174K	
5001864364	MDP3174KWI	
5001864364	MDP3174K	
5001864364	MDP5101	
5001864364	MDP5101PPRK	
5001864364	MDP5101SK	
5001864364	MDP5115	
5001864365	MDP5102	
5001864380	MDP5093	
5001864380	MDP5093SK	
5001866951	MAX088K	
5001866951	MDP3088K	
5001866951	MDP3088	
5010848607	MDP3088K	
5010848607	MAX088K	
5010848607	MDP3088	
5021139271	MDP5076	
5021174771	MDP5073	
5021179951	MDP5057	
5021200730	MDP5038	
5021200739	MDP5053	
5021200757	MDP5088	
5021200761	MDP5093	
5021200787	MDP9000	
5021200792	MDP9005	
68324665	MDP5093	
74 20 560 415	MDP5093SK	
74 21 399 929	MAX174K	
74 21 399 929	MDP3174K	
74 21 399 929	MDP3174KWI	
74 21 496 557	MDP5093SK	
7420560415	MDP5093SK	
7421399915	MDP5102	
7421399929	MAX174K	
7421399929	MDP3174KWI	
7421399929	MDP3174K	
7421399929	MDP5101	
7421399929	MDP5101PPRK	
7421399929	MDP5101SK	
7421496555	MAX174K	
7421496555	MDP3174KWI	
7421496555	MDP3174K	
7421496555	MDP5101	
7421496555	MDP5101PPRK	
7421496555	MDP5101SK	
7421496556	MDP5106	
7421496557	MDP5093SK	
7422921057	MAX174K	
7422921057	MDP3174KWI	

	OE	
7422921057	MDP3174K	
7422921064	MAX174K	
7422921064	MDP3174KWI	
7422921064	MDP3174K	
7422921066	MDP5093SK	
7423149533	MAX174K	
7423149533	MDP3174KWI	
7423149533	MDP3174K	
7424990544	MDP3077	
7424990545	MAX090K	
7424990545	MDP3090K	
7424990546	MAX126K	
7424990546	MDP3126K	
7424990546	MDP3126	
7424990547	MDP3017	
7424990548	MDP3835K	
7424990549	MDP3024	
7424990580	MDP3122	
7424990581	MDP3747	
7424990582	MDP3013	
7424990583	MDP3011K	
7424990584	MAX030K	
7424990584	MDP3030K	
7424990585	MDP3043K	
7424990586	MDP3032K	
Rhiag		
47095	MDP5005	
47097	MDP5020	
47099	MDP5033	
47100	MDP5040	
47101	MDP5054	
Rockwell		
46222	MDP5093SK	
68324665	MDP5093SK	
68325492	MDP5093SK	
ROR		
20568713	MDP5093	
20765963 5	MDP5093	
2114543	MDP5117	
35503112160	MDP5073	
5001864380	MDP5093	
5021139271	MDP5076	
5021174771	MDP5073	
68324665	MDP5093	
N2508206022	MDP5076	
Roulunds		
495181	MDP5040	
SAE-SMB		
9317202	MDP3087KP	
9317202	MAX087K	
9317202	MDP3087K	
9317-202	MAX087K	
9317-202	MDP3087K	

	OE	
9317-202	MDP3087KP	
M100669	MAX087K	
M100669	MDP3087K	
M100669	MDP3087KP	
SAF		
3057000600	MDP3328K	
3057001400	MDP3429K	
3057001500	MDP3195K	
3057007700	MDP3087KP	
3057007700	MAX087K	
3057007700	MDP3087K	
3057007800	MAX095K	
3057007800	MDP3095K	
3057007900	MDP3087KP	
3057007900	MAX087K	
3057007900	MDP3087K	
3057008000	MAX126K	
3057008000	MDP3126K	
3057008000	MDP3126	
3057009600	MDP3195K	
3057009601	MDP3195K	
3080008700	MDP3328K	
4057427700	MDP3087KP	
4057427700	MAX087K	
4057427700	MDP3087K	
4057439600	MDP3195K	
5317002300	MDP3087KP	
5317002300	MAX087K	
5317002300	MDP3087K	
5317002400	MAX095K	
5317002400	MDP3095K	
Scania		
1034092	MDP5076	
1390428	MDP3087KP	
1390428	MAX087K	
1390428	MDP3087K	
1521979	MDP3087KP	
1521979	MAX087K	
1521979	MDP3087K	
1734529	MDP3087KP	
1734529	MAX087K	
1734529	MDP3087K	
1856 08	MAX087K	
1856 08	MDP3087K	
1856 08	MDP3087KP	
1856108	MDP3087KP	
1856108	MAX087K	
1856108	MDP3087K	
1890861	MDP3087KP	
1890861	MAX087K	
1890861	MDP3087K	
2114536	MDP3124K	
2114537	MAX131K	

*Produktdefinition aus dem Einkaufsführer



...Scania		
2114537	MDP3131K	
2114539	MDP3169K	
2114540	MDP5073	
2114541	MDP5076	
2114542	MDP5093	
2127745	MDP5332SK	
2272502	MDP5332SK	
2272503	MDP5332SK	
2325212	MDP3394K	
Setra		
8 285 388 435	MAX030K	
8 285 388 435	MDP3030K	
81508206016	MDP5038	
Schmitz Cargobull		
1178243	MDP3328K	
UD Trucks		
5222828321	MAX174K	
5222828321	MDP3174KWI	
5222828321	MDP3174K	
Volvo		
20526568	MAX174K	
20526568	MDP3174KWI	
20526568	MDP3174K	
20526568	MDP5104	
20526568	MDP5104PPRK	
20526568	MDP5104SK	
20526569	MDP5102	
20526570	MDP5093SK	
20535922	MDP5099	
20560412	MAX174K	
20560412	MDP3174KWI	
20560412	MDP3174K	
20560412	MDP5104	
20560412	MDP5104PPRK	
20560412	MDP5104SK	
20560414	MDP5106	
20560414	MDP5106PPRK	
20560414	MDP5106SK	
20560415	MDP5093SK	
20568711	MAX174K	
20568711	MDP3174KWI	
20568711	MDP3174K	
20568711	MDP5104	
20568711	MDP5104PPRK	
20568711	MDP5104SK	
20568712	MDP5106	
20568712	MDP5106PPRK	
20568712	MDP5106SK	
20568713	MDP3169K	
20568713	MDP5093	
20568713	MDP5093SK	
20568714	MAX174K	

20568714	MDP3174KWI	
20568714	MDP3174K	
20568715	MDP5106	
20568715	MDP5106PPRK	
20568715	MDP5106SK	
20765963	MDP5093SK	
20765963 5	MDP5093	
20768092	MAX125K	
20768092	MDP3125K	
20768092	MDP5057	
20768101	MDP5072	
20768115	MDP5053	
20918891	MAX125K	
20918891	MDP3125K	
20918891	MDP5057	
20931343	MAX125K	
20931343	MDP3125K	
20931343	MDP5057	
209313430	MAX125K	
209313430	MDP3125K	
20932682	MAX125K	
20932682	MDP3125K	
20932682	MDP5057	
20976509	MAX131K	
20976509	MDP3131K	
20976509	MDP5099	
21024701	MAX174K	
21024701	MDP3174KWI	
21024701	MDP3174K	
21024701	MDP5119PPRK	
21024701	MDP5119SK	
21024702	MAX174K	
21024702	MDP3174KWI	
21024702	MDP3174K	
21024702	MDP5119PPRK	
21024702	MDP5119SK	
21088907	MAX125K	
21088907	MDP3125K	
21088907	MDP5057	
21309468	MAX131K	
21309468	MDP3131K	
21309468	MDP5099	
21352570	MDP3174KWI	
21352570	MAX174K	
21352570	MDP3174K	
21352573	MDP5106	
21352573	MDP5106PPRK	
21352573	MDP5106SK	
21488185	MDP3174KWI	
21488185	MAX174K	
21488185	MDP3174K	
21488186	MDP5106	
21496550	MDP3174KWI	

21496550	MAX174K	
21496550	MDP3174K	
21496550	MDP5104	
21496550	MDP5104PPRK	
21496550	MDP5104SK	
21496551	MDP5106	
21496551	MDP5106PPRK	
21496551	MDP5106SK	
21496552	MDP3169K	
21496552	MDP5093	
21496552	MDP5093SK	
23149532	MAX174K	
23149532	MDP3174KWI	
23149532	MDP3174K	
3086396	MDP5057	
3093531	MDP3136K	
3093531	MDP5052	
3093532	MDP5053	
3093919	MDP5057	
3093919	MDP5061	
3095396	MAX125K	
3095396	MDP3125K	
3095396	MDP5057	
3099533	MDP5072	
3198394	MDP5072	
3903532	MDP5053	
5001864365	MDP5106	
5001864365	MDP5106PPRK	
5001864365	MDP5106SK	
5001864380	MDP5093	
68324665	MDP5093	
68324665	MDP5093SK	
85107768	MAX131K	
85107768	MDP3131K	
85107768	MDP5099	
8550611	MDP5061	
AMMDP3087K	MAX087K	
AMMDP3087K	MDP3087K	
AMMDP3087K	MDP3087KP	
AMMDP5057	MDP5057	
AMMDP5073	MDP5073	
AMMDP5076	MDP5076	
AMMDP5093	MDP5093	
WVA		
29011	MDP3011K	
29013	MDP3013	
29014	MDP3013	
29017	MDP3017	
29024	MDP3024	
29030	MAX030K	
29030	MDP3030K	
29030	MDP5033	
29030	MDP5065SK	

29030	MDP5110	
29032	MDP3032K	
29042	MAX087K	
29042	MDP3087K	
29042	MDP3087KP	
29043	MDP3043K	
29059	MAX087K	
29059	MDP3087K	
29059	MDP3087KP	
29061	MDP9000	
29061	MDP9005	
29067	MDP5005	
29067	MDP5020	
29068	MAX087K	
29068	MDP3087K	
29068	MDP3087KP	
29077	MDP3077	
29083	MAX030K	
29083	MDP3030K	
29083	MDP5065SK	
29087	MAX087K	
29087	MDP3087K	
29087	MDP3087KP	
29087	MDP9000	
29087	MDP9005	
29088	MAX088K	
29088	MDP3088	
29088	MDP3088K	
29090	MAX090K	
29090	MDP3090K	
29090	MDP5042	
29090	MDP5042SK	
29090	MDP5061	
29090	MDP5071	
29094	MAX095K	
29094	MDP3095K	
29095	MAX095K	
29095	MDP3095K	
29100	MDP5035	
29100	MDP5037	
29106	MAX087K	
29106	MDP3087K	
29106	MDP3087KP	
29108	MAX087K	
29108	MDP3087K	
29108	MDP3087KP	
29109	MAX087K	
29109	MDP3087K	
29109	MDP3087KP	
29113	MAX030K	
29113	MDP3030K	
29113	MDP5038	
29113	MDP5051	



1



2



3



4



5



	OE	
...WVA		
29113	MDP5054	
29113	MDP5065	
29113	MDP5065SK	
29113	MDP5088	
29113	MDP5090	
29114	MDP5039	
29114	MDP5066	
29115	MAX148K	
29115	MDP3148K	
29116	MAX148K	
29116	MDP3148K	
29119	MDP3141	
29120	MDP3143K	
29122	MDP3122	
29124	MDP3124K	
29124	MDP5076SK	
29125	MAX125K	
29125	MDP3125K	
29125	MDP5057	
29125	MDP5057SK	
29126	MAX126K	
29126	MDP3126	
29126	MDP3126K	
29131	MAX131K	
29131	MDP3131K	
29131	MDP5056	
29131	MDP5056SK	
29131	MDP5059	
29131	MDP5060	
29131	MDP5073	
29131	MDP5073SK	
29131	MDP5097	
29131	MDP5099	
29131	MDP5111	
29131	MDP5115	
29131	MDP5116	
29131	MDP5121	
29131	MDP5124	
29131	MDP5131	
29131	MDP5132	
29136	MDP3136K	
29136	MDP5052	
29137	MDP3137K	
29137	MDP5053	
29141	MDP3141	
29141	MDP3141K	
29142	MDP3142	

	OE	
29142	MDP3142K	
29143	MDP3143K	
29147	MDP3181K	
29148	MAX148K	
29148	MDP3148K	
29150	MDP5083	
29150	MDP5083K	
29150	MDP5083SK	
29151	MDP5072	
29155	MDP3124K	
29155	MDP5076	
29155	MDP5076SK	
29156	MDP5056SK	
29156	MDP5073SK	
29158	MAX171K	
29158	MDP3158K	
29158	MDP3171K	
29159	MAX126K	
29159	MDP3126	
29159	MDP3126K	
29162	MAX162K	
29162	MDP3162	
29162	MDP3162K	
29163	MAX087K	
29163	MDP3087K	
29163	MDP3087KP	
29165	MAX165K	
29165	MDP3165K	
29167	MAX167K	
29167	MDP3167K	
29169	MDP3169K	
29169	MDP5093	
29169	MDP5093SK	
29171	MAX171K	
29171	MDP3171K	
29173	MAX173K	
29173	MDP3173K	
29173	MDP5102	
29173	MDP5102SK	
29173	MDP5106	
29173	MDP5106PPRK	
29173	MDP5106SK	
29174	MAX174K	
29174	MDP3174K	
29174	MDP3174KWI	
29174	MDP5101	
29174	MDP5101PPRK	
29174	MDP5101SK	

	OE	
29174	MDP5104	
29174	MDP5104PPRK	
29174	MDP5104SK	
29174	MDP5119PPRK	
29174	MDP5119SK	
29175	MAX175K	
29175	MDP3175K	
29177	MDP3169K	
29177	MDP5093SK	
29177	MDP5126	
29179	MAX087K	
29179	MDP3087K	
29179	MDP3087KP	
29179	MDP9000	
29181	MDP3181K	
29183	MAX148K	
29183	MDP3148K	
29185	MDP3143K	
29187	MDP5122	
29195	MDP3195K	
29197	MAX095K	
29197	MDP3095K	
29202	MAX087K	
29202	MDP3087K	
29202	MDP3087KP	
29203	MAX173K	
29203	MDP3173K	
29203	MDP5102SK	
29203	MDP5106PPRK	
29203	MDP5106SK	
29207	MDP3181K	
29211	MDP5117	
29211	MDP5117SK	
29211	MDP5118K	
29218	MAX174K	
29218	MDP3174K	
29218	MDP3174KWI	
29218	MDP5101PPRK	
29218	MDP5101SK	
29218	MDP5104PPRK	
29218	MDP5104SK	
29218	MDP5119	
29218	MDP5119PPRK	
29227	MDP3227K	
29228	MDP3228K	
29244	MAX244K	
29244	MDP3244K	
29246	MAX246K	

	OE	
29246	MDP3246K	
29253	MAX087K	
29253	MDP3087K	
29253	MDP3087KP	
29256	MDP3256	
29267	MDP3267K	
29273	MAX174K	
29273	MDP3174K	
29273	MDP3174KWI	
29273	MDP5101PPRK	
29273	MDP5101SK	
29273	MDP5104PPRK	
29273	MDP5104SK	
29273	MDP5119PPRK	
29277	MAX125K	
29277	MDP3125K	
29277	MDP5057SK	
29279	MDP3279K	
29306	MAX165K	
29306	MDP3165K	
29307	MAX167K	
29307	MDP3167K	
29308	MAX171K	
29308	MDP3171K	
29328	MDP3328K	
29332	MDP5332SK	
29331	MAX087K	
29331	MDP3087K	
29331	MDP3087KP	
29334	MDP5127	
29394	MDP3394K	
29415	MDP3415K	
29429	MDP3429K	
29498	MDP3498	
29747	MDP3747	
29835	MDP3835K	
29835	MDP5040	
ZF		
501211881	MDP5090	
501213827	MDP5088	
501213830	MDP5065	
501213830	MDP5066	
501215021	MDP5099	
501215027	MDP5056	
501215036	MDP5097	

*Produktdefinition aus dem Einkaufsführer



1



2



3



4



5





1



2



3



4



5







Die hier abgebildeten Fahrzeugmodelle, Markenzeichen, Warenzeichen und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und stehen nicht in Verbindung mit Cummins Inc. und Meritor, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
U.S.A.

cummins.com

SP-2420
Bulletin 6718040 Hergestellt in Großbritannien Rev. 8/26
©2026 Meritor, Inc.