

COUVERTURE EVERY^{MC} POUR TOUTES LES CIRCONSTANCES.



Couvertures de camions nord-américains
pour les moteurs X15, ISX12 et X12 de 2017.

COUVERTURES DE CAMIONS ROBUSTES NORD-AMÉRICAINS.

La garantie du moteur de base Cummins pour les séries X15 Efficiency, X15 Performance Series et ISX12/X12 est meilleure et plus complète que jamais.

Du moulage du bloc aux injecteurs, pratiquement tout est couvert pendant deux ans/250 000 milles (402 336 km), selon la première éventualité. Cela comprend le système de post-traitement.

De plus, nous continuons d'offrir une variété de régimes de couverture annexe complets sur tous les moteurs Cummins, pour une sécurité accrue. Ces régimes de couverture annexe offrent une tranquillité d'esprit financière, vous assurant de ne pas payer les dépenses imprévues pour les années à venir. Et ils peuvent être inclus dans le financement de votre nouveau camion pour seulement quelques dollars par jour.

Les régimes de couverture prolongée de Cummins sont honorés dans tous les centres de service Cummins autorisés et soutenus par Cummins Care. Peu importe où votre entreprise vous mène, vous avez toujours un centre de service autorisé par Cummins à proximité, avec plus de 3 700 emplacements en Amérique du Nord. Vous pouvez être assuré que chaque circonstance est couverte.

GARANTIE DE BASE X15, ISX12/X12.

Il n'y a pas de meilleure assurance de la qualité. La garantie d'un produit est une preuve à toute épreuve que vous pouvez apporter à la banque, surtout lorsqu'il s'agit d'une garantie de 2 ans/250 000 milles (402 336 km) sur un moteur X15 ou ISX12/X12 de Cummins. Presque tout est inclus dans cette garantie standard sans déductible :

- Toutes les pièces et la main-d'œuvre pour les défaillances couvertes par la garantie*
- Déplacement ou remorquage lorsqu'un moteur est désactivé par une défaillance couverte par la garantie
- Comprend le post-traitement

*Les défaillances couvertes par la garantie sont celles causées par des défauts dans les matériaux ou la main-d'œuvre des ateliers de Cummins. Consultez les bulletins juridiques pour obtenir des détails précis.

Régimes de couverture annexe X15 et ISX12/X12.

RÉGIME DE PROTECTION 1

Vous pouvez planifier vos budgets d'entretien et de réparation en toute confiance lorsque vous bénéficiez d'une couverture annexe pour vos moteurs robustes. Le régime de protection 1 est notre ensemble le plus complet, incluant le turbocompresseur, la pompe à eau, les injecteurs de carburant, le compresseur d'air et la pompe à carburant pour une variété d'options d'année et de kilométrage allant de trois à cinq ans, et de 100 000 à 500 000 milles (160 934 à 804 672 km) pour la série X15 Performance et ISX12/X12, et de trois à six ans et de 100 000 à 600 000 miles (160 934 à 965 606 km) pour la série X15 Efficiency. La plage de kilométrage peut varier selon le moteur et la durée de la couverture. Communiquez avec votre distributeur ou concessionnaire local afin d'obtenir des détails sur la durée afin de choisir le régime qui répond le mieux à votre cycle d'échange d'équipement et à vos objectifs financiers.

Les éléments couverts par le Régime de protection 1 comprennent :

- Composants internes et principaux systèmes du moteur, incluant le turbocompresseur, la pompe à eau, les injecteurs de carburant*, le volant moteur, les faisceaux de câblage, le carter d'engrenage avant et le thermostat
- Pièces et main-d'œuvre enregistrées sur les défaillances couvertes
- Le déplacement ou le remorquage lorsqu'un moteur est désactivé par une défaillance couverte par la garantie est couvert lorsque vous achetez la couverture du Régime 1 avec l'option de voyage

*Ne comprend pas l'injecteur doseur d'hydrocarbures.





RÉGIME DE PROTECTION 2

Vous offre une couverture contre les dépenses de réparation majeures à venir, peu importe où ces routes vous mènent. Les options varient de trois à sept ans, et de 250 000 à 500 000 milles (402 336 à 804 672 km). Les options de plages de kilométrage peuvent varier selon le moteur et la durée de la couverture. Contactez votre distributeur local pour plus de détails au sujet de votre moteur spécifique.

Les éléments couverts par le Régime de protection 2 comprennent :

- Composants internes et principaux systèmes du moteur, incluant la pompe à eau
- Pièces et main-d'œuvre enregistrées sur les défaillances couvertes
- Le déplacement ou le remorquage lorsqu'un moteur est désactivé par une défaillance couverte par la garantie est couvert lorsque vous achetez la couverture du Régime 2 avec l'option de voyage

Couverture annexe du post-traitement.*

Une couverture annexe est également disponible pour le système de post-traitement de votre Single Module^{MC} unique ou de Cummins. Les options vont de trois à cinq ans, et de 100 000 à 500 000 milles (160 934 à 804 672 km) pour la série X15 Performance et ISX12/X12, et de trois à six ans, et de 100 000 à 600 000 milles (160 934 à 965 606 km) pour la série X15 Efficiency. Les options de plages de kilométrage peuvent varier selon le moteur et la durée de la couverture. Contactez votre distributeur local pour plus de détails au sujet de votre moteur spécifique.

La couverture comprend les composants de post-traitement fournis par Cummins :

- Catalyseur à oxydation diesel (DOC), filtres à particules pour moteurs diesel (DPF) et assemblages SCR
- Système de dosage d'hydrocarbures
- Système de dosage du fluide d'échappement diesel (FED)
- Capteur d'ammoniac

* Le Régime de protection 1 EPA de 2017 de durée égale est requis avant l'achat de la couverture annexe de post-traitement.

Couverture des principaux composants.

La couverture des principaux composants de Cummins est l'assurance voyage la plus importante que vous pouvez acheter, car elle vous protège contre les dépenses imprévues découlant de problèmes impliquant des réparations majeures. La planification préalable avec la couverture des principaux composants offre une tranquillité d'esprit supplémentaire, avec des options allant de cinq à sept ans, et de 500 000 à 700 000 milles (804 672 à 1 126 541 km). Les options de plages de kilométrage peuvent varier selon le moteur et la durée de la couverture. Contactez votre distributeur local pour plus de détails au sujet de votre moteur spécifique.

La couverture des principaux composants comprend :

- Pièces enregistrées et main-d'œuvre sur les défaillances couvertes, incluant la pompe à eau
- Principales pièces moulées et forgées



Régimes de couverture annexe X15 et ISX12/X12 de 2017*




Assemblage SCR
Injecteur post-traitement
Réacteur de décomposition
Capteur d'ammoniaque à milieu de gamme
Assemblage du FAP
Système de doseur d'hydrocarbures
Pompe à carburant
Compresseur d'air
Sélectionnez les capteurs du moteur
Turbocompresseur
Injecteurs de carburant
Faisceaux de câblage
Carter d'engrenage avant
Thermostat
Refroidisseur RGE, soupape RGE, mélangeur RGE
Assemblage du cylindre
ECM
Piston, bagues et chemises
Assemblage du refroidisseur d'huile de lubrification
Assemblage de blocs-cylindres
Assemblage de vilebrequin
Couvercle d'engrenage avant
Carter d'huile
Embiellage
Assemblage de pompe de lubrification
Ensemble d'arbre à cames et bagues
Volant moteur
Boîtier de frein, bagues, leviers de culbuteur, goupille à rouleau, rouleau, goupille de croisillon, traverse, y compris le matériel de montage et les joints d'étanchéité
Pompe à eau
Moulage du bloc du cylindre du moteur
Boulons du roulement principal du moteur
Moulure du cylindre du moteur
Tête de pompe du cylindre du moteur
Forgeage du vilebrequin du moteur
Forgeage de l'arbre à cames du moteur
Carter de galets suiveurs
Ensemble de galets suiveurs
Tiges et capuchons de connexion du moteur
Boulons de la tige de connexion du moteur
Moulages du collecteur d'admission
Carters de culbuteur
Assemblage de culbuteur
Engrenages d'entraînement

Couverture annexe du post-traitement**

Régime de protection 1

Les options sont disponibles jusqu'à 6 ans ou jusqu'à 600 000 milles (965 606 km)*

Régime de protection 2

Les options sont disponibles jusqu'à 7 ans ou jusqu'à 500 000 milles (804 672 km)*

Couverture des principaux composants

Les options sont disponibles jusqu'à 7 ans ou jusqu'à 700 000 milles (1 126 541 km)*

* Les modalités peuvent être modifiées. Les options de plages de kilométrage peuvent varier selon le moteur et la durée de la couverture.

** Le Régime de protection 1 EPA de 2017 de durée égale est requis avant l'achat de la couverture annexe de post-traitement.



Laissez-nous tous les détails.

Pour obtenir tous les détails de la couverture, incluant les prix, communiquez avec votre distributeur Cummins local ou votre concessionnaire OEM.

Commander la couverture annexe Cummins est facile. Votre distributeur ou concessionnaire Cummins local peut s'en occuper pour vous lorsque vous achetez votre nouveau camion alimenté par X15-, ISX12 ou propulsé par X12 et l'inclut dans votre financement, ou vous pouvez l'acheter séparément plus tard jusqu'à 18 mois après l'achat de votre moteur*.

Si vous avez des besoins en matière de service pendant la période de couverture, appelez Cummins Care sans frais au 1-800-CUMMINS^{MC} (1-800-286-6467). Nos représentants Cummins Care sont à votre disposition, toutes les heures de chaque jour, et ils vérifieront auprès des distributeurs et concessionnaires Cummins autorisés à proximité afin de localiser une installation avec un technicien disponible et les bons outils de diagnostic pour gérer la réparation de votre équipement. Votre représentant Cummins vous aidera à vous rendre à l'emplacement disponible le plus proche, avec 3 700 emplacements autorisés, il y en aura certainement un à proximité.

Il suffit simplement de montrer au distributeur/concessionnaire votre certificat de couverture annexe, et il s'occupera de tous les documents et réparations nécessaires pour vous remettre sur la route le plus rapidement possible.

*Après 12 mois, des frais administratifs minimes peuvent être appliqués.





Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
É.-U.

1 800 CUMMINS^{MC} (1 800 286-6467)
cummins.com

Bulletin 5544014 Produit aux É.-U. Révisé en 9/2021
©2021 Cummins Inc.