



PRODUSERT I EUROPA, FOR EUROPA

Q Range

Cummins smarte utvalg for kommersielle og industrielle applikasjoner

I dag må kraft ikke bare være pålitelig, men også tilpasningsdyktig, slik at den kan dekke et bredt spekter av moderne behov. Derfor har vi optimalisert det nye utvalget vårt for å oppfylle de mest kritiske behovene i markedet ditt. Med legendarisk pålitelighet og mer enn 100 års ekspertise kan virksomheten din stole på oss.





PRODUKTSPEKTER

Q Range

Produktportefølje

Cummins tilbyr et komplett utvalg av generatorsett for alle kraftbehov og alle kraftanlegg. Q Range-generatorene er bygget for å levere ytelse i verdensklasse basert på velprøvd pålitelighet, robusthet og kostnadseffektivitet. Q Range-generatorsett er tilgjengelig i både lukkede og åpne versjoner, og leverer pålitelig kraft til selv de mest avsidesliggende stedene.

Modellnavn	Frekvens Hz	Standby-klassifisering		Prime-klassifisering		Motormodell	Generatormodell	Kontrollermodell	Utslipp
		kVA	kWe	kVA	kWe				
C22D5Q	50	22	18	20	16	X2.5-G2	S0L2-G1	PS0600	-
C38D5Q	50	38	30	35	28	X3.3-G1	S1L2-J1	PS0600	-
C55D5EQ	50	55	44	50	40	4BTAA3.3-G14	UC 224 D	PS0600	EU-trinn IIIA
C66D5EQ	50	66	53	60	48	4BTAA3.3-G14	UC 224 F	PS0600	EU-trinn IIIA
C110D5Q	50	110	88	100	80	6BTA5.9-G5	UC 274 C	PS0600	-
C170D5Q	50	170	136	155	124	6BTAA5.9-G7	UC 274 F	PS0600	-
C220D5EQ	50	220	176	200	160	QS7-G5	UC 274 H	PC 1.2	EU-trinn IIIA
C275D5EQ	50	275	220	250	200	QSL9-G7	UCD 274 K	PC 1.2	EU-trinn IIIA
C330D5EQ	50	330	264	300	240	QSL9-G7	HC444D	PC 1.2	EU-trinn IIIA
C450D5Q	50	450	360	409	327	QSG12-G4	S4L1D-G4	PC 2.2	-
C550D5QB	50	550	440	500	400	M15-G8	S5L1S-D4	PC 2.2	-

Avhengig av kraften din? Da trenger du oss.


FUNKSJONER OG FORDELER

- 50 °C radiator: Sikrer effektiv drift i høye omgivelsestemperaturer
- Standard fabrikktest: For å garantere pålitelig drift på stedet
- Lukkede generatorsett: fra 38 °C til 45 °C og 1000 m over havet, uansett belastningstilstand
- Åpne generatorsett: over 50 °C og 1000 m over havet, uansett belastningstilstand
- Ytelse i kulden: kjølevæskevarmer for å sikre at motoren starter ved lave omgivelsestemperaturer
- Boltet rammekonsept: Enkelt vedlikehold og service
- Strukturmaling: Robust etterbehandling
- Luftinntak: UV-bestendig polymer, rustfri
- Drivstofftank av polymer: Unngår sveisefeil og risiko for lekkasje
- 110 % oppsamling av søl: For å forhindre at væsker lekker ut og beskytte miljøet

UTSTYR SOM STANDARD LEVERINGSOMFANG

- Batterilader
- Startbatteri
- Batteriskillebryter
- Kjølevæskevarmer *
- IV-polet effektbryter

* Valgfri komponent for åpne generatorer



Åpne generatorsett				Lukkede generatorsett				Lydtrykk nivå Lp(A) 7m
Dimensjoner				Dimensjoner				
Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)	
1965	815	1125	606	1975	825	1285	757	68 dB(A)
1965	815	1125	691	1975	825	1285	842	68 dB(A)
2310	1000	1455	997	2320	1015	1685	1263	67 dB(A)
2310	1000	1455	1044	2320	1015	1685	1310	67 dB(A)
3080	1160	1650	1410	3100	1185	1950	1840	68 dB(A)
3080	1160	1750	1543	3100	1185	1950	1973	68 dB(A)
3080	1170	1650	1686	3195	1180	1940	2191	69 dB(A)
4000	1415	2080	2570	4030	1425	2495	3370	69 dB(A)
4000	1415	2080	2890	4030	1425	2495	3600	69 dB(A)
4000	1415	2235	3276	4030	1425	2495	3840	71 dB(A)
3500	1750	2120	4154	4530	1780	2630	5458	75 dB(A)

* Merk: Vekter representerer et sett med standardfunksjoner. Våttvekt inkluderer ikke drivstoff.

Sikrer maksimal fleksibilitet for produktforbedringer

Ekstrautstyr for generatorsett

Q Range-generatorsett er designet for å oppfylle de mest kritiske behovene i markedet ditt. Med et bredt utvalg av valgfrie funksjoner kan du tilpasse disse generatorsettene til de spesifikke behovene dine, noe som sikrer pålitelige og effektive kraftløsninger for alle bruksområder

Ekstrautstyr	Åpne generatorsett			Lukkede generatorsett		
	22 til 66 kVA	110 til 330 kVA	450 og 550 kVA	22 til 66 kVA	110 til 330 kVA	450 og 550 kVA
Montert generatorsett						
Kjølevæskevarmer	○	○	○	✓	✓	✓
Vekselstrømgenerator – Permanentmagnet Generator (PMG)	○ MOQ tilgjengelig for 55 og 66 kVA	–	–	○ MOQ tilgjengelig for 55 og 66 kVA	–	–
Hjelpvikling	○ MOQ tilgjengelig for 22 og 38 kVA	–	–	○ MOQ tilgjengelig for 22 og 38 kVA	–	–
Panel med stikkontakt	–	–	–	○	○ tilgjengelig for 110 og 170 kVA	–
Forlenget drivstofftank	–	–	–	○	–	–
3-veisventil	○	–	–	○	–	–
Løst alternativ						
Lyddemper for bolig (sideinntak/uttak)	○	○	○	✓	✓	✓
Industriell lyddemper (innebygd inntak/uttak)	○	○	○	–	–	–
Servicesett	○	–	–	○	–	–
Utvidet garanti	○	○	○	○	○	○
QSOL-tilgjengelighet						
Litteratur om generatorsett på andre språk	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Merk: For andre tilpasningsforespørsler, kontakt salgsrepresentanten din for tilgjengelighet og/eller evaluering av forretningsbruk

✓ Standard ○ Alternativt – Ikke tilgjengelig MOQ Minste bestillingsantall



Pålitelig kraft, fullt utstyrt

Tilpasningsdyktig kraft der du trenger det

Denne serien med kommersiell og industriell strømproduksjon er produsert i Europa, i henhold til europeiske spesifikasjoner, for europeiske kunder. Det betyr ekte Cummins-kvalitet, utformet for dagens og morgendagens behov, med større tilgjengelighet og raskere levering, utformet etter spesifikasjonene du trenger mest.

Den eksepsjonelle robustheten til Q-seriens generatorsett kjennetegnes av enestående, pålitelige Cummins-motorer, et kompakt fotavtrykk over hele serien med optimaliserte dimensjoner og en rekke tilbehør som standardutstyr, noe som maksimerer allsidigheten for å matche et bredt spekter av moderne behov.

MINDRE OG LETTERE

Forbedret kraft-til-vekt-forhold med fantastisk effektivitet

LYDDEMPET

CE-kompatible kabinetter sikrer et trygt miljø for brukerne når de er installert



ENKLERE Å VEDLIKEHOLDE

Du kan enkelt utføre service på Q Range-generatorsettene og få dem raskere tilbake i drift, noe som reduserer nedetiden til et minimum.

CUMMINS' PÅLITELIGHET

Ytelse du kan stole på selv i store høyder og ekstreme temperaturer.



Helsevesen



Industri og produksjon



Jordbruk



Offentlige bygninger



Jordbruk



Bygg og anlegg
Bare stasjonær applikasjon



Hoteller




Kommersielle og små kontorbygninger

Den beste ettermarkedsstøtten i klassen

Over 100 år med ekspertise innen strømproduksjon og systemdesign gjør Cummins til bransjens pålitelige rådgiver for viktige bruksområder for mange av verdens ledende selskaper, institusjoner og kritisk infrastruktur.

Hvert eneste system bygger på flere tiår med velprøvd applikasjonsekspertise og omfattende systemutvikling, med grundig testing og validering. Og alt dette støttes av et stort globalt nettverk av Cummins-opplærte service- og støttespesialister som kan holde systemet ditt online, enten det gjelder planlagt vedlikehold eller uplanlagt nedetid.



Også med kraftig salgsstøtte

Vi begynner å støtte deg så snart du kontakter oss. Q-seriens generatorsett støttes av et dedikert europeisk salgsteam og en Cummins-ekspert som er der for å hjelpe deg hele veien.

BELGIA

T: +32 (0) 154 791 00
E: genset.benelux@cummins.com

TSJEKKIA

T: +420 272 680 110
E: generatory@cummins.com

FRANKRIKE

T: +33 4 72 22 92 72
E: genset.france@cummins.com

TYSKLAND

T: +49 (0) 61 52 17 40
E: genset.dach@cummins.com

IRLAND

T: +353 (0) 1 89 14 600
E: genset.ireland@cummins.com

ITALIA

T: +39 025 165 58 1
E: powergen.ita@cummins.com

NEDERLAND

T: +31 (0) 78 618 1200
E: genset.benelux@cummins.com

NORGE

T: +47 64 97 45 00
E: genset.scandinavia@cummins.com

POLEN

T: +48 12 661 53 05
E: agregaty@cummins.com

ROMANIA

T: +40 731 630 477
E: generatoare@cummins.com

SPANIA

T: +34 916 78 76 00
E: genset.spain@cummins.com

SVERIGE

T: +46 (0) 8 595 133 90
E: gensetscandinavia@cummins.com

TYRKIA

T: +90 216 581 73 00
E: genset.turkey@cummins.com

STORBRITANNIA

T: +44 (0) 1933 33 42 00
E: genset.uk@cummins.com

VEST-BALKAN

T: +381 22 32 80 93
E: genset.westbalkans@cummins.com

 [Besøk oss på cummins.com](https://www.cummins.com)



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
U.S.A.

[cummins.com](https://www.cummins.com)

Bulletin 6626560 Produsert i U.K. 7/25
©2025 Cummins Inc.