



AVRUPA İÇİN AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

Q Range

Ticari ve endüstriyel uygulamalar için
Cummins akıllı ürün yelpazesi

Günümüzde, çok çeşitli modern ihtiyaçları karşılamak için güç sadece güvenilir değil, aynı zamanda uyarlanabilir olmalıdır. Bu nedenle, pazarınızın en kritik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni serimizi optimize ettik. Efsanevi güvenilirlik ve 100 yılı aşkın uzmanlık ile operasyonunuz bize güvenebilir.





ÜRÜN YELPAZESİ

Q Range

Ürün portföyü

Cummins, her güç ihtiyacı ve her güç merkezi için eksiksiz bir jeneratör seti yelpazesi sunar. Q Range jeneratörler, denenmiş ve test edilmiş güvenilirlik, sağlamlık ve maliyet verimliliğine dayalı olarak birinci sınıf performans sunmak üzere üretilmiştir. Hem kapalı hem de açık versiyonları bulunan Q Range jeneratör setleri, en uzak konumlara bile güvenilir güç sağlar.



Model adı	Frekans Hz	Yedek güç değerleri		Ana güç değerleri		Motor modeli	Alternatör modeli	Kontrolör modeli	Emisyonlar
		kVA	kWe	kVA	kWe				
C22D5Q	50	22	18	20	16	X2.5-G2	S0L2-G1	PS0600	-
C38D5Q	50	38	30	35	28	X3.3-G1	S1L2-J1	PS0600	-
C55D5EQ	50	55	44	50	40	4BTAA3.3-G14	UC 224 D	PS0600	AB Aşama IIIA
C66D5EQ	50	66	53	60	48	4BTAA3.3-G14	UC 224 F	PS0600	AB Aşama IIIA
C110D5Q	50	110	88	100	80	6BTA5.9-G5	UC 274 C	PS0600	-
C170D5Q	50	170	136	155	124	6BTA5.9-G7	UC 274 F	PS0600	-
C220D5EQ	50	220	176	200	160	QSB7-G5	UC 274 H	PC 1.2	AB Aşama IIIA
C275D5EQ	50	275	220	250	200	QSL9-G7	UCD 274 K	PC 1.2	AB Aşama IIIA
C330D5EQ	50	330	264	300	240	QSL9-G7	HC444D	PC 1.2	AB Aşama IIIA
C450D5Q	50	450	360	409	327	QSG12-G4	S4L1D-G4	PC 2.2	-
C550D5QB	50	550	440	500	400	M15-G8	S5L1S-D4	PC 2.2	-

Gücüne güveniyor musun? Bize güvenin.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- 50°C radyatör: Yüksek ortam sıcaklıklarında verimli çalışma sağlar
- Standart fabrika testi: Güvenilir yerinde operasyonları garanti etmek için
- Kabinli jeneratör setleri: herhangi bir yük koşulunda çalışan 38 °C ila 45 °C ve 1.000m a.s.l. arası
- Açık jeneratör setleri: herhangi bir yük koşulunda çalışan 50 °C ve 1.000m a.s.l. üzerinde
- Soğuk hava performansı: düşük sıcaklıklarda motorun kolay çalışmasını sağlamak için antifriz (soğutma sıvısı) ısıtıcısı kullanılır
- Cıvatalı şasi konsepti: Kolay bakım ve servis
- Dokulu boya: Sağlam son kat
- Hava girişleri: UV ışınlarına dayanıklı pas tutmayan polimer
- Polimerik yakıt tankı: Kaynak hatalarını ve sızıntı riskini önler
- %110 Taşma toplama: Sıvıların sızmasını önlemek ve çevreyi korumak için

STANDART TEDARİK KAPSAMINDAKİ DONANIM

- Batarya şarj cihazı
- Yol verme bataryası
- Batarya ayırıcı
- Soğutma sıvısı ısıtıcısı *
- IV kutuplu devre kesici

* Açık jeneratörler için opsiyonel bileşen



Açık jeneratör setleri				Kabinli jeneratör setleri				
Boyutlar				Boyutlar				Ses basıncı seviyesi Lp(A) 7m
Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)	
1965	815	1125	606	1975	825	1285	757	68 dB(A)
1965	815	1125	691	1975	825	1285	842	68 dB(A)
2310	1000	1455	997	2320	1015	1685	1263	67 dB(A)
2310	1000	1455	1044	2320	1015	1685	1310	67 dB(A)
3080	1160	1650	1410	3100	1185	1950	1840	68 dB(A)
3080	1160	1750	1543	3100	1185	1950	1973	68 dB(A)
3080	1170	1650	1686	3195	1180	1940	2191	69 dB(A)
4000	1415	2080	2570	4030	1425	2495	3370	69 dB(A)
4000	1415	2080	2890	4030	1425	2495	3600	69 dB(A)
4000	1415	2235	3276	4030	1425	2495	3840	71 dB(A)
3500	1750	2120	4154	4530	1780	2630	5458	75 dB(A)

* Not: Ağırlıklar standart özelliklere sahip bir seti temsil etmektedir. Islak ağırlıklara yakıt dâhil değildir.

Ürün geliştirme için maksimum esneklik sağlar

Jeneratör setleri isteğe bağlı ekipman

Q Range jeneratör setleri, pazarınızın en kritik taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Çok çeşitli isteğe bağlı özelliklerle, bu jeneratör setlerini özel gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirebilir ve her türlü uygulama için güvenilir ve verimli güç çözümleri sağlayabilirsiniz

	Açık jeneratör setleri			Kabinli jeneratör setleri		
İsteğe bağlı ekipman	22 ila 66 kVA	110 ila 330 kVA	450 ve 550 kVA	22 ila 66 kVA	110 ila 330 kVA	450 ve 550 kVA
Takılı jeneratör seti						
Soğutma sıvısı ısıtıcısı	○	○	○	✓	✓	✓
Alternatör - Kalıcı Miknatıs Jeneratör (PMG)	○ MOQ 55 ve 66 kVA için mevcuttur	—	—	○ MOQ 55 ve 66 kVA için mevcuttur	—	—
Yardımcı Sargı	○ MOQ 22 ve 38 kVA için mevcuttur	—	—	○ MOQ 22 ve 38 kVA için mevcuttur	—	—
Soket kiti paneli	—	—	—	○	○ 110 ve 170 kVA için mevcuttur	—
Genişletilmiş yakıt tankı	—	—	—	○	—	—
3 yollu valf	○	—	—	○	—	—
Opsiyonel parça						
Ev tipi susturucu (yan giriş/çıkış)	○	○	○	✓	✓	✓
Endüstriyel susturucu (hat içi giriş/çıkış)	○	○	○	—	—	—
Bakım kiti	○	—	—	○	—	—
Uzatılmış garanti	○	○	○	○	○	○
QSOL kullanılabilirliği						
Diğer Dillerde Jeneratör Seti Literatürü	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Not: Diğer özelleştirme talepleri için, lütfen uygunluk durumu ve/veya iş durumu değerlendirmesi için Satış Temsilcinizle iletişime geçin

✓ Standart ○ İsteğe Bağlı — Mevcut Değil MOQ Minimum Sipariş Miktarı



Güvenilir güç, tam donanımlı

İhtiyaç duyduğunuz her yerde uyarlanabilir güç

Bu ticari ve endüstriyel güç jeneratörü serisi Avrupa'da Avrupalı müşteriler için Avrupa spesifikasyonları kapsamında üretilmiştir. Bu, bugünün ve yarının ihtiyaçları için tasarlanmış, daha fazla kullanılabilirlik ve daha hızlı teslimat ile en çok ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre tasarlanmış gerçek Cummins kalitesi anlamına gelir.

Q Serisi jeneratör setlerinin olağanüstü sağlamlığı; üstün Cummins motorları, optimize edilmiş boyutlara sahip kompakt tasarımı ve standart donanım olarak sunulan çeşitli aksesuarlarla karakterize edilir. Bu özellikler, modern ihtiyaçların geniş bir yelpazesine uyum sağlayacak şekilde çok yönlülüğü en üst düzeye çıkarır.

DAHA KÜÇÜK VE DAHA HAFİF

Mükemmel verimlilikle geliştirilmiş güç-ağırlık oranı

SES YALITIMLI

CE uyumlu kabinler, kullanıcılar için kurulumdan sonra güvenli bir ortam sağlar



BAKIMI KOLAY

Q Range jeneratörlerine kolayca bakım yapabilir ve hızlıca tekrar hizmete alabilirsiniz, böylece duruş süresini en aza indirirsiniz.

CUMMINS GÜVENİLİRLİĞİ

Yüksek rakımlarda ve aşırı sıcaklıklarda bile güvenebileceğiniz performans.



Sağlık Hizmetleri



Endüstri ve üretim



Çiftçilik



Kamu Binaları



Tarım



İnşaat
Yalnızca sabit uygulama



Oteller




Ticari ve küçük ofis binaları

Sınıfının en iyisi satış sonrası destek

100 yılı aşkın güç üretimi ve sistem tasarımı uzmanlığı, Cummins'ı dünyanın önde gelen birçok şirketi, kurumu ve kritik altyapıları tarafından hayati uygulamalar için endüstrinin güvenilir danışmanı kabul edilmektedir.

Her sistem, kapsamlı test ve doğrulama ile onlarca yıllık kanıtlanmış uygulama uzmanlığı ve kapsamlı sistem mühendisliği üzerine inşa edilmiştir. Ve bunların tümü, planlanmış bakım veya plansız duruş süreleri için sisteminizi çevrimiçi tutabilen Cummins tarafından eğitilmiş hizmet ve destek uzmanlarından oluşan geniş bir küresel ağ tarafından desteklenmektedir.



Ayrıca güçlü satış desteği

Bizimle iletişime geçtiğiniz anda sizi desteklemeye başlıyoruz. Q Range jeneratör setleri, size her adımda yardımcı olmak için yanınızda olacak özel bir Avrupa satış ekibi ve bir Cummins uzmanı tarafından desteklenmektedir.

BELÇİKA

T: +32 (0) 154 791 00

E: genset.benelux@cummins.com

ÇEK CUMHURİYETİ

T: +420 272 680 110

E: generator@cummins.com

FRANSA

T: +33 4 72 22 92 72

E: genset.france@cummins.com

ALMANYA

T: +49 (0) 61 52 17 40

E: genset.dach@cummins.com

İRLANDA

T: +353 (0) 1 89 14 600

E: genset.ireland@cummins.com

İTALYA

T: +39 025 165 58 1

E: powergen.ita@cummins.com

HOLLANDA

T: +31 (0) 78 618 1200

E: genset.benelux@cummins.com

NORVEÇ

T: +47 64 97 45 00

E: genset.scandinavia@cummins.com

POLONYA

T: +48 12 661 53 05

E: agregaty@cummins.com

ROMANYA

T: +40 731 630 477

E: generatoare@cummins.com

İSPANYA

T: +34 916 78 76 00

E: genset.spain@cummins.com

İSVEÇ

T: +46 (0) 8 595 133 90

E: genset.scandinavia@cummins.com

TÜRKİYE

T: +90 216 581 73 00

E: genset.turkey@cummins.com

BİRLEŞİK KRALLIK

T: +44 (0) 1933 33 42 00

E: genset.uk@cummins.com

BATI BALKANLAR

T: +381 22 32 80 93

E: genset.westbalkans@cummins.com

[Bizi cummins.com adresinden ziyaret edin](https://www.cummins.com)



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
U.S.A.

cummins.com

Bülten 6626582 İngiltere Basım 7/25
©2025 Cummins Inc.