

# Accessoires pour générateur portable



## Trousses de mise en parallèle



### Trousse de mise en parallèle pour générateur à onduleur de 30 A

Un câble de mise en parallèle qui relie les ports de mise en parallèle de deux onduleurs-générateurs P2500i à une prise TT-30 de 120 V

- Offre la mobilité de deux générateurs compacts tout en délivrant la puissance d'un générateur à onduleur de 5000 watts.
- Dispose d'une prise 120 V TT-30 en caoutchouc moulé, idéale pour alimenter véhicules récréatifs, campeurs, remorques ou toute charge de 120 V jusqu'à 30 A.
- Permet une configuration plug-and-play facile via une prise éclairée.



### Trousse de mise en parallèle pour générateur à onduleur de 50 A

Cordon parallèle conçu pour générateurs à onduleur de 50 ampères avec une prise NEMA 120 V L14-50R.

- Permet de connecter en parallèle deux générateurs portables P4500i ou P4500iDF, ou encore un générateur portable P2500i, pour une puissance accrue.
- Fournit une prise moulée L14-50R de 120 V\*.

\*Ne pas utiliser avec des charges de 240 V.

## Housses de protection contre les intempéries et de préservation les générateurs



### Housse mobile pour générateur à onduleur\*

Housse de protection dédiée aux modèles de générateurs à onduleur Cummins Onan, résistante aux intempéries.

- Permet un fonctionnement sécuritaire du générateur à l'extérieur et loin des fenêtres par mauvais temps.
- Protège du vent et de la pluie jusqu'à 70 mi/h et de la neige jusqu'à 18 pouces.
- Permet une visualisation facile du panneau de commande et du niveau de carburant à distance via le tablier transparent, avec un panneau rabattable pour faciliter le ravitaillement.

\*Compatible avec tous les générateurs à onduleur Cummins, à l'exception du modèle P2500i.



### Housse mobile pour générateur à châssis ouvert\*

Couvercle de générateur résistant aux intempéries pour les modèles de générateur à cadre ouvert Cummins Onan

- Permet un fonctionnement sécuritaire du générateur à l'extérieur et loin des fenêtres par mauvais temps.
- Protège du vent et de la pluie jusqu'à 70 mi/h et de la neige jusqu'à 18 pouces.
- Permet une visualisation facile du panneau de commande et du niveau de carburant à distance via le tablier transparent, avec un panneau rabattable pour faciliter le ravitaillement.

\*Conçue pour tous les générateurs portables Cummins à châssis ouvert.

## Housse de rangement



### Housse de rangement pour petit générateur

Housse de rangement anti-poussière en poly-nylon pour le générateur à onduleur Onan P2500i

- Permet de protéger l'appareil de la saleté et des débris lors du stockage ou des déplacements.
- Fournit un ajustement serré grâce à un ourlet à cordon de serrage.

\* Voir les housses mobiles pour les applications à l'abri des intempéries lorsque le générateur est utilisé.



### Grand couvercle de stockage de générateur

Housse de rangement anti-poussière en poly-Nylon pour tous les modèles de générateurs portables Onan plus grands que le P2500i

- Permet de protéger l'appareil de la saleté et des débris lors du stockage ou des déplacements.
- Fournit un ajustement serré grâce à un ourlet à cordon de serrage.

\* Voir les housses mobiles pour les applications à l'abri des intempéries lorsque le générateur est utilisé.

## Cordons



### Cordon du commutateur de transfert manuel 30 A 120/240 V

Cordon gainé SJT de 25 pieds (7,6 m) avec un connecteur L14-30 mâle et un connecteur L14-30 femelle

- Permet la connexion à un commutateur de transfert manuel de 30 A à 120/240 V (non vendu par Cummins).
- Étend le réceptacle du générateur L14-30R pour une utilisation avec n'importe quel outil ou dispositif avec une fiche de type L14-30P.
- Maintient la flexibilité et protège les charges par temps chaud et froid grâce à une enveloppe thermoplastique durable.




### Cordon de distribution d'alimentation 30 A 120 V

Cordon à gaine SJT de 7,6 m (25 pi) avec une fiche de générateur L14-30P et quatre prises domestiques 5-20R.

- Convertit la prise L14-30R à verrou tournant en quatre prises domestiques de 120 V.
- Augmente le nombre de charges qui peuvent être alimentées à partir d'une prise 30 A 120/240 V sur les générateurs de modèles à cadre ouvert Cummins.
- Maintient la flexibilité et protège les charges par temps chaud et froid grâce à une gaine thermoplastique durable.



## Trousses de carburateur à haute altitude



Un ensemble de gicleurs et de joints de carburateur pour l'installation par le concessionnaire ou le client dans des applications entre 2 000 et 7 000 pieds (610 à 2 134 m).\*

\* Voir le manuel pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser numéro de série à date du générateur

<sup>1</sup> Ne pas utiliser lorsque le générateur fonctionne à moins de 2 000 pieds (610 m)

<sup>2</sup> Pour les générateurs à double carburant, achetez également la trousse de régulateur de haute altitude applicable.

## EFI trousse de régulateurs de propane à haute altitude



Ensemble de raccords en laiton pour l'installation sur le régulateur de pression de carburant du générateur lorsqu'il fonctionne au-dessus de 2000 pieds (610 m). Applicable à tous les modèles à double carburant (DF).

- Optimise la pression du carburant propane pour le fonctionnement à des altitudes supérieures à 2 000 pieds (610 m).
- Assure le bon fonctionnement du moteur et l'économie de carburant à des altitudes plus élevées.

## Trousses d'entretien planifié



### Trousse d'entretien pour P2500i

Trousse d'entretien tout-en-un comprenant un élément de filtre à air (un), une bougie d'allumage (une) et une bouteille d'huile moteur de 350 ml (0,4 qt) (une).

- Fournit les pièces clés requises pour l'entretien annuel / 300 heures.
- S'aligne sur les instructions fournies dans le manuel du propriétaire du générateur.



### Trousse d'entretien P9500DF

Trousse d'entretien tout-en-un comprenant un élément de purification d'air pour P9500DF (deux), une bougie d'allumage (une) et une bouteille d'huile moteur de 1,1 qt (1000 ml) (une).

- Fournit les pièces clés requises pour l'entretien annuel / 300 heures.
- S'aligne sur les instructions fournies dans le manuel du propriétaire du générateur.



### Trousse d'entretien P4500i/ P4500iDF

Trousse d'entretien tout-en-un comprenant un élément de purificateur d'air pour P4500i/ P4500iDF (un), un filtre résonateur (un), une bougie d'allumage (une) et une bouteille d'huile moteur de 600 ml (0,6 qt) (une).

- Fournit les pièces clés requises pour l'entretien annuel / 300 heures.
- S'aligne sur les instructions fournies dans le manuel du propriétaire du générateur.



## Filtres à air de remplacement



**Élément de filtre à air de rechange pour P2500i**

Élément de filtre à air de remplacement.

- Élimine la poussière et les particules de l'air de combustion pour un fonctionnement efficace.
- Remplace l'élément livré avec le générateur s'il est trop usé ou sale.



**Élément de filtre à air de rechange pour P4500i/P4500iDF**

Élément de filtre à air de remplacement.

- Élimine la poussière et les particules de l'air de combustion pour un fonctionnement efficace.
- Remplace l'élément livré avec le générateur s'il est trop usé ou sale.



**Élément de filtre à air de rechange pour P9500DF**

Élément de filtre à air de remplacement.

- Élimine la poussière et les particules de l'air de combustion pour un fonctionnement efficace.
- Remplace l'élément livré avec le générateur s'il est trop usé ou sale.

## Télécommandes de recharge



### Télécommande de recharge pour P4500i/P4500iDF

Télécommande de recharge pour le démarrage à distance.

- Permet le démarrage électrique à distance avec un porte-clés portable pour allumer et éteindre le générateur à distance
- Remplace le porte-clés livré à l'origine avec le générateur en cas de perte ou de casse.



### Télécommande de recharge pour P9500DF

Télécommande de recharge pour le démarrage à distance.

- Permet le démarrage électrique à distance avec un porte-clés portable pour allumer et éteindre le générateur à distance
- Remplace le porte-clés livré à l'origine avec le générateur en cas de perte ou de casse.

## Batteries de recharge



### Batterie de démarrage de recharge pour P4500i/P4500iDF

Batterie de démarrage de recharge pour les générateurs portables P4500i et P4500iDF.

- Assure un démarrage fiable de votre groupe électrogène portable. Le remplacement de la batterie est recommandé après 3 à 5 ans ou lorsque le remplacement est nécessaire.



### Batterie de démarrage de recharge pour P9500DF

Batterie de démarrage de remplacement pour le générateur portable P9500D.

- Assure un démarrage fiable de votre groupe électrogène portable. Le remplacement de la batterie est recommandé après 3 à 5 ans ou lorsque le remplacement est nécessaire.



# Compatibilité des accessoires

	Numéro d'article	P2500i	P4500i	P4500iDF	P9500DF
<b>Kits de mise en parallèle</b>					
Trousse de mise en parallèle pour P2500i 30 A	A058U945	■			
Trousse de mise en parallèle pour générateur à onduleur de 50 A	A058M290	■	■	■	
<b>Housses d'accessoires</b>					
Housse de rangement pour petit générateur	A058U947	■			
Grande housse de stockage pour générateur	A058U957		■	■	■
Housse mobile pour générateur à onduleur	A076C160		■	■	
Housse mobile pour générateur à châssis ouvert	A076C159				■
<b>Cordons</b>					
Cordon du commutateur de transfert manuel 30 A 120/240 V	A058U969				■
Cordon de distribution d'alimentation 30 A 120 V	A058U971				■
<b>Carburateurs pour haute altitude</b>					
Trousse de carburateur haute altitude 98 cc pour P2500i (unités fabriquées avant le 09/2020)	A058V023	■			
Trousse de carburateur haute altitude 98 cc pour P2500i (unités fabriquées après le 09/2020)	A066Z194	■			
Trousse de carburateur haute altitude 224 cc pour P4500i/P4500iDF	A058V024		■	■	
Trousse de carburateur haute altitude 420 cc pour P9500DF	A058V084				■

Le tableau se poursuit à la page suivante →



## Compatibilité des accessoires (cont.)

	Numéro d'article	P2500i	P4500i	P4500iDF	P9500DF
<b>Kits de régulateurs à haute altitude</b>					
Trousse de régulateur de propane à haute altitude pour P4500iDF	A073Z778			■	
Trousse de détendeur propane haute altitude pour P9500DF (unités fabriquées avant le 19/07/19)	A058V085				■
Trousse de détendeur propane haute altitude pour P9500DF (unités fabriquées après le 19/07/19)	A065P007				■
<b>Trousses d'entretien</b>					
Trousse d'entretien pour P2500i	A058U946	■			
Trousse d'entretien pour P4500i/P4500iDF	A058U956		■	■	
Trousse d'entretien pour P9500DF	A058U972				■
<b>Éléments d'alimentation en air</b>					
Élément de filtre à air pour P2500i	A058U954	■			
Élément de filtre à air pour P4500i/P4500iDF	A058U960		■	■	
Élément de filtre à air pour P9500DF	A064D487				■
<b>Télécommandes</b>					
Télécommande de rechange pour P4500i/P4500iDF	A058U958		■	■	
Télécommande de rechange pour P9500DF	A058M291				■
<b>Batteries</b>					
Batterie de démarrage de rechange pour P4500i/P4500iDF	A058U961		■	■	
Batterie de rechange pour P9500DF	A064N119				■



Cummins Inc.  
Box 3005  
Columbus, IN 47202-3005  
É.-U.

cummins.com

Bulletin 6601660 produit aux É.-U. 01-2025.  
©2025 Cummins Inc.